

【お知らせ】

R20TS0429JJ0100

Rev.1.00

2019.05.16 号

低価格で導入しやすいルネサス製コンパイラ
annual ライセンスのご紹介

概要

ルネサス製コンパイラ（CC-RL/CC-RX/CC-RH）のライセンスのひとつである annual ライセンスについてご紹介します。

本ライセンスは permanent ライセンスと比べて低価格なライセンスで、お客様のコスト削減に貢献します。

1. 特長


1.1 低価格な annual ライセンス

annual ライセンスは、1 年の有効期限があるサブスクリプション方式のライセンスです。

そのため、使用期限のない permanent ライセンスより低価格での購入が可能です。


例えば、開発期間（コンパイラの使用期間）が 1 年以内のような場合、annual ライセンスをご使用いただくことにより、permanent ライセンスよりも開発環境導入のための初期費用を軽減することができます。また、開発期間が 1 年を超える場合は、期間にあわせて再購入いただくことにより、年単位での費用の分散ができます。そのほか、開発メンバの増減に合わせた対応も可能です。

■ annualライセンスの導入例とメリット



1.2 任意のタイミングでライセンスの使用をスタート

annual ライセンスの有効期間は、コンパイラ製品に同梱している“ライセンス取得コード”を当社ホームページ（My Renesas）に登録した時点から1年間です。そのため、ライセンスの有効期間をお客様の開発スケジュールに合わせて活用できます。



■ ライセンス取得コードの登録と使用

1.
ライセンス取得コード*を
My Renesasに登録
*：出荷製品に同梱

2.
ライセンス・キー入手
(入手後1年間有効)




3.
ライセンス・マネージャに
ライセンス・キー登録
(コンパイラ使用開始)



2. その他コンパイラライセンスのご紹介

ルネサス製コンパイラ（CC-RL/CC-RX/CC-RH）のライセンスには“annual ライセンス/permanent ライセンス”の他、ライセンスの管理形態が異なる“フローティング・ライセンス/ノードロック・ライセンス”コンパイラの付加機能が異なる“standard 版/professional 版”があります。

お客様の開発スタイルにあわせて最適なライセンスの組み合わせをご選択ください。



その他、standard 版を professional 版にアップグレードする“アップグレード（エディション）ライセンス”、旧バージョンのライセンスを新バージョンにアップグレードする“アップグレード（バージョン）ライセンス”があります。

各ライセンスの詳細につきましては、以下コンパイラライセンスの Web ページをご参照ください。

https://www.renesas.com/compiler_licenses

3. 購入方法

ご注文の際には、最寄りの弊社営業または特約店までご連絡ください。

製品型名は以下コンパイラパッケージの Web ページをご参照ください。

CC-RL : https://www.renesas.com/rl78_c

CC-RX : https://www.renesas.com/rx_c

CC-RH : https://www.renesas.com/rh850_c

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	May.16.19	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。