

マスクROM番号	
----------	--

**ルネサスシングルチップ16ビットマイクロコンピュータ
M30201M6T-XXXXFP
マスク化確認書**

受 付 欄	年 月 日
	課長印 担当者印

(注) 印をすべて記入ください。

貴社 記入欄	貴社名	殿 TEL ()	発 行 印	責任者印	担当者印
	発行日	年 月 日			

1. ご確認表

発注される品種名および提出いただく EPROM、またはフロッピーディスクを指定してください。

EPROMで発注される場合は1パターン当たりEPROMが3セット必要です。フロッピーディスクで発注される場合1パターン当たりフロッピーディスクが1枚必要になります。

EPROMの場合

当社では提出いただいた3セットのEPROMの内、少なくとも2セットの内容が同一であれば、この内容のデータによってマスク作成を行います。したがって、このデータと生産される製品に焼きつけられるROMデータが異なる場合のみ当社はその責を負います。提出いただくEPROMデータの内容については十分に確認をお願いします。

マイクロコンピュータ形名 M30201M6T-XXXXFP

EPROMの全領域のチェックサムコード (16進表示)

EPROMの種類

27C201	27C401
<p>アドレス</p> <p>0000₁₆</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> 製品名 M30201M6T- のASCIIコードを 入れる領域 </div> <p>0000F₁₆ 00010₁₆</p> <div style="background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); height: 20px; width: 100%;"></div> <p>33FFF₁₆ 34000₁₆</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ROM(48K)</div> <p>3FFFF₁₆</p>	<p>アドレス</p> <p>00000₁₆</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> 製品名 M30201M6T- のASCIIコードを 入れる領域 </div> <p>0000F₁₆ 00010₁₆</p> <div style="background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); height: 20px; width: 100%;"></div> <p>73FFF₁₆ 74000₁₆</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ROM(48K)</div> <p>7FFFF₁₆</p>

- (1) 斜線部分には“FF₁₆”を入れてください。
- (2) 00000₁₆ ~ 0000F₁₆番地は製品形名のデータ格納領域です。

‘ M30201M6T- ’ のASCIIコードを右記に示しますので、00000₁₆ ~ 0000F₁₆番地には必ず右記のデータを書き込んでください。

番地、データとも16進表記です。

アドレス	
0000 ₁₆	' M ' = 4D ₁₆
00001 ₁₆	' 3 ' = 33 ₁₆
00002 ₁₆	' 0 ' = 30 ₁₆
00003 ₁₆	' 2 ' = 32 ₁₆
00004 ₁₆	' 0 ' = 30 ₁₆
00005 ₁₆	' 1 ' = 31 ₁₆
00006 ₁₆	' M ' = 4D ₁₆
00007 ₁₆	' 6 ' = 36 ₁₆

アドレス	
00008 ₁₆	' T ' = 54 ₁₆
00009 ₁₆	' - ' = 2D ₁₆
0000A ₁₆	FF ₁₆
0000B ₁₆	FF ₁₆
0000C ₁₆	FF ₁₆
0000D ₁₆	FF ₁₆
0000E ₁₆	FF ₁₆
0000F ₁₆	FF ₁₆

マスクROM番号	
----------	--

ルネサスシングルチップ16ビットマイクロコンピュータ
M30201M6T-XXXFP
マスク化確認書

アセンブラソースプログラムの先頭に、書き込むEPROMの種類別に下表に示す疑似命令を記述することにより、EPROMの00000₁₆ ~ 0000F₁₆番地に形名のASCIIコードを書き込むことができますのでご利用ください。

EPROMの種類	27C201	27C401
ソースプログラムへの記述	.SECTION ASCII CODE, ROM DATA .ORG 0C0000H .BYTE ' M30201M6T- '	.SECTION ASCII CODE, ROM DATA .ORG 080000H .BYTE ' M30201M6T- '

(注) EPROMに書き込まれた形名とマスク化確認書の形名が一致しない場合、ROM処理ができませんので正確に形名記入をお願いします。

フロッピーディスクの場合

当社では提出いただいたフロッピーディスクのファイルの内、マスクファイル生成ユーティリティで生成されたマスクファイル処理してマスク化を行います。したがって、このマスクファイルと生成される製品に焼きつけられるROMデータが異なる場合のみ当社はその責を負います。提出いただくマスクファイルの内容については十分に確認をお願いします。

用意していただくフロッピーディスクは3.5インチ2HD(IBMフォーマット)です。また、フロッピーディスクに収めるマスクファイルは一つだけにしてください。

マイクロコンピュータ形名 M30201M6T-XXXFP

ファイルコード

--	--	--	--	--	--	--	--

 (16進表示)

マスクファイル名

--	--	--	--	--	--	--	--

 .MSK(英数字8桁)

2. マーク指定

マーク指定はパッケージの形状により異なります。別紙のマーク指定書(パッケージ別)にご記入の上、本マスク化確認書に添付して提出ください。

M30201M6T-XXXFPの場合は56P6Sのマーク指定書を提出ください。

3. 使用条件について

当社製品検査の参考とさせていただきますので、発注される製品の使用条件について質問します。

(1) X_{IN}X_{OUT}発振回路は次のどの条件で使用されますか。

- | | |
|----------|-------------------|
| セラミック共振子 | 水晶発振子 |
| 外部クロック入力 | その他() |

またその周波数は何MHzですか。

f(X_{IN}) =

--	--	--	--	--	--

 MHz

ルネサスシングルチップ16ビットマイクロコンピュータ
M30201M6T-XXXFP
マスク化確認書

- (2) X_{CIN} - X_{COUT} 発振回路は次のどの条件で使用されますか。

セラミック共振子	水晶共振子
外部クロック入力	その他()

またその周波数は何kHzですか。

$f(X_{CIN}) =$ kHz

- (3) マイコンの動作周囲温度は次のどの条件で使用されますか。

- 10 ~ 75	- 20 ~ 75	- 40 ~ 75
- 10 ~ 85	- 20 ~ 85	- 40 ~ 85

- (4) マイコンの動作電源電圧は次のどの条件で使用されますか。

2.7V ~ 3.2V	3.2V ~ 3.7V	3.7V ~ 4.2V
4.2V ~ 4.7V	4.7V ~ 5.2V	5.2V ~ 5.5V

- (5) マイコンのA/D変換器を使用されますか。

使用	未使用
----	-----

ご協力ありがとうございました。

特記事項