

RL78 ファミリ

SIS を用いた MIDI 演奏制御サンプルソフトウェア

要旨

本アプリケーションノートでは、MIDI インタフェース SIS (Software Integration System) モジュールを用いた MIDI 機器との通信制御の使用例を示します。

16 進キーボード入力で発生する NoteOn メッセージ(=MIDI メッセージ)に合わせて、マトリクス LED の表示制御を行います。 MIDI インタフェース SIS モジュールを利用して MIDI メッセージは音源モジュール に転送して発音させることもできます。

対応規格は以下のとおりです。

· MIDI 1.0

MIDI 規格の詳細については上記規格書を参照してください。

動作確認デバイス

RL78/G16

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、 十分評価してください。

RENESAS

目次

| 1. 仕様 | 4 |
|---------------------------------|----|
| 1.1 仕様概要 | 4 |
| 1.1.1 通信仕様 | 5 |
| 1.2 動作詳細 | 8 |
| 2. ハードウェア説明 | 13 |
| 2.1 ハードウェア構成 | 13 |
| 2.2 端子結線概略図 | 15 |
| 2.3 使用端子一覧 | 17 |
| 3. ソフトウェア説明 | 18 |
| 3.1 ソフトウェア環境 | 18 |
| 3.2 周辺機能の設定内容 | 18 |
| 3.3 オプション・バイトの設定一覧 | 23 |
| 3.4 マクロー覧 | 24 |
| 3.5 定数一覧 | 26 |
| 3.6 変数一覧 | 27 |
| 3.7 関数一覧 | 30 |
| 3.8 関数仕様 | 31 |
| 3.9 フローチャート | 36 |
| 3.9.1 メイン処理 | 36 |
| 3.9.2 音量設定更新処理 | 39 |
| 3.9.3 ボリュームスイッチ入力取得処理 | 40 |
| 3.9.4 マトリクス LED 表示処理 | 41 |
| 3.9.5 システムタイマ取得処理 | 42 |
| 3.9.6 システムタイマカウント処理 | 42 |
| 3.9.7 マトリクス LED データ送信処理 | 43 |
| 3.9.8 マトリクス LED データ送信完了チェック処理 | 44 |
| 3.9.9 TAU0_3 割り込み処理 | 44 |
| 3.9.10 AD 変換完了割り込み処理 | 45 |
| 3.9.11 マトリクス LED データ CSI 送信完了処理 | 45 |
| 3.9.12 UART0 送信完了処理 | 46 |
| 3.9.13 UART0 受信完了処理 | 46 |
| 3.9.14 16 進キーボードキー入力処理 | |
| 3.9.15 16 進キーボード 1 列分の入力処理 | 48 |
| 3.9.16 キー入力判定処理 | 49 |
| 3.9.17 キー入力確定タイマカウント処理 | 50 |
| 3.9.18 キー入力確定タイマスタート処理 | 51 |
| 3.9.19 キー入力確定タイマカウント取得処理 | 51 |
| 4. サンプルプログラム | 52 |
| 5. 注意事項 | 52 |
| 5.1 16 進キーボードの操作について | 52 |

| SIS | を用いた | MIDI | 演奏制御サ | ンプル | ソフ | トウェ | ľ |
|---------|----------|--------|----------|-----|----|------|---|
| \circ | с m с 1_ | וטוועו | カスタ かりがり | ノノル | | ・ノエ・ | , |

| 6. | 参考ドキュメント | 52 |
|----|----------|----|
| | | |
| ᇔ | T 記録 | 53 |

1. 仕様

1.1 仕様概要

本サンプルプログラムでは、MIDIインタフェースSIS (Software Integration System) モジュールを使用して、MIDIメッセージ出力機能の使用例を示します。

16進キーボード入力により生成するNoteOnメッセージ(=MIDIメッセージ)に合わせて、マトリクスLEDの表示制御を行います。MIDIメッセージは送信機能を利用してMIDIOUT端子から音源モジュールに送信して発音させることができます。

表 1-1に使用する周辺機能と用途を示し、図 1-1にサンプルプログラムの動作概要を示します。

| 周辺機能 | 用途 |
|------------------------------|--------------------------|
| シリアル・インタフェース UART0 | MIDI 機器との UART 通信 |
| P03/TxD0 | |
| A/D コンバータ | 音量選択用のボリュームスイッチ入力 |
| P05/ANI4 | |
| シリアル・インタフェース CSI20 | マトリクス LED モジュールとの SPI 通信 |
| P13/SCK20、P16/GPIO、P15/SO20 | |
| P10/GPIO、P21/GPIO、P60/GPIO、 | 16 進キーボードのキーマトリクス入力 |
| P61/GPIO、 | |
| P11/GPIO、P43/GPIO、P137/GPIO、 | |
| P12/GPIO | |

表 1-1 使用する周辺機能と用途




図 1-1 サンプルプログラムの動作概要

1.1.1 通信仕様

本サンプルプログラムにて使用する MIDI 規格のデータ構成について記載します。

MIDI データ列は図 1-2 に示すとおり、各バイトが 10 ビット(1スタート・ビット、8 データ・ビット、1ストップ・ビット)で送信される、31.25K ビット/ 秒の単方向非同期のビット列です。




図 1-2 MIDI データ列

MIDI メッセージは図 1-3 に示すとおり、ステータスバイトとデータバイトで構成され、ステータスバイトによってチャンネルメッセージとシステムメッセージに大別されます。




図 1-3 MIDI データ構造

本サンプルプログラムでマトリクス LED の制御に用いるチャンネルメッセージである NoteOn(打鍵)メッ セージについて説明します。

NoteOn(打鍵)メッセージは図 1-4 に示すとおり、ステータスバイトとそれにつづく2つのデータバイト で構成されます。

ステータスバイトにはチャンネル番号(Channel#)が含まれています。

データバイト1には音階を表すノート・ナンバー(Note#)が含まれています。

データバイト2には音の強さを表すベロシティ(Velocity)が含まれています。




図 1-4 NoteOn(打鍵)メッセージ

同じく、MIDIチャンネルに音色の設定に用いるプログラムチェンジメッセージについて説明します。 メッセージは図 1-5 に示すとおり、ステータスバイトとそれにつづく1つのデータバイトで構成されま す。

ステータスバイトにはチャンネル番号(Channel#)が含まれています。

データバイト1には音色を表すプログラム・ナンバー(Prog#)が含まれています。




図 1-5 プログラムチェンジメッセージ

RENESAS

同じく、MIDI チャンネルに音色数を拡張するために用いるコントロールチェンジメッセージについて説明します。

MSB と LSB のバンク設定により、プログラムチェンジで設定したプログラム・ナンバーにつき 16384 通りの選択が可能になります。

メッセージは図 1-6 に示すとおり、ステータスバイトとそれにつづく2つのデータバイトで構成されます。

ステータスバイトにはチャンネル番号(Channel#)が含まれています。

データバイト 1 には対象になるバンクを表すコントローラー・ナンバー(Controller#)が含まれています。 コントローラー・ナンバーには MSB バンクセレクトでは 0 を、LSB バンクセレクトには 32 を設定します。

データバイト2にはバンク設定値であるバンク・ナンバー(Bank#)が含まれています。




図 1-6 コントロールチェンジメッセージ (バンクセレクト)

同じく、MIDI チャンネルに音量を設定するコントロールチェンジメッセージについて説明します。

メッセージは図 1-7 に示すとおり、ステータスバイトとそれにつづく2つのデータバイトで構成されます。

ステータスバイトにはチャンネル番号(Channel#)が含まれています。

データバイト1にはチャンネルボリュームを表すコントローラー・ナンバー(Controller#)が含まれています。

コントローラー・ナンバーには7を設定します。

データバイト2にはボリューム(Volume#)が含まれています。




図 1-7 コントロールチェンジメッセージ (チャンネルボリューム)

1.2 動作詳細

本サンプルプログラムでは、16進キーボードをピアノ鍵盤に見立て、キー入力で発生したキー情報に従ってマトリクスLEDを光らせます。また、キー押下時にキーに応じた音階のNoteOn(打鍵)メッセージを音源モジュールに送信して発音させます。キーを押し続けている間、LEDは点灯しつづけ、MIDIチャンネルに割り当てている楽器によっては音が鳴り続けます。キーを離したときに、LEDを消灯しNoteOffメッセージを送信して音を止めます。

(1) 16 進キーボードの入力

- 16 進キーボードは "0~F" に配置された 16 キーのキーパッドです。キー配列は 4 x 4 のマトリクス状になっています。列単位でキーの押下状態を読み取っています。
- 本サンプルプログラムは、リセット直後ではメロディモードになっています。このモードでは、図 1-8 に示すとおり"0~9"、"F"と"E"キーには鍵盤として音階が割りついており、キー押下でマトリクス LED の点灯および、MIDI 音源からの発音をおこないます。
- "A"キー押下でメロディモードと MIDI チャンネル変更モードを交互に切り替えることができます。
- "C"または"D"キーを押下で音高を1オクターブ単位で変更することができます。




図 1-8 16 進キーボード割付

(2) 発音対象 MIDI チャンネルの設定、変更

- MIDI 規格として 1~16 のチャンネル(楽器の意味)があり、これを MIDI チャンネルと呼びます。
- MIDI チャンネルごとにあらかじめプリセットしている音色をいずれか一つ発音することができます。
- MIDI チャンネルは MIDI チャンネル変更モードで 16 進キーボードを使って変更します。
- MIDI チャンネル変更モードへは図 1-9 に示すとおり、メロディモードで "A" キー押下で切り替えることができます。
- MIDI チャンネル変更モードに入るとまず、現在の MIDI チャンネルを表示します。この表示は十の位入力待ち状態にもなっており、"0"または"1"が有効な MIDI チャンネルの入力値となっています。十の位を入力すると一の位の入力待ち状態に移ります。一の位の入力待ち状態のとき"0"~"9"が有効な MIDI チャンネルの入力値となっています。一の位を入力して 2 桁の数値が"01"~"16"の範囲になるように設定します。
- MIDI チャンネル変更モードで "A" キー押下により、メロディモードに戻りますが、その時、2 桁の数値が表示されていればその数値を MIDI チャンネルとして設定します。一の位の入力待ち状態であれば、MIDI チャンネルの変更は行われず、現在の MIDI チャンネルのままとなります。
- 表示対象チャンネル表示中のマトリクス LED 表示内容は図 1-10 のとおりです。 (黒は消灯、赤と緑で 点灯)




図 1-9 発音対象 MIDI チャネルの設定、変更の状態遷移




図 1-10 MIDI チャンネル表示一覧

(3) 音高の設定、変更

- 4×4の 16 進キーボードでは 1 オクターブ分の範囲でしか音階を発音できませんが、1 オクターブ単位でリセット直後を±0 として、-5~+5 の範囲で上下することができます。
- ユーザは "C" または "D" キーを押下して音高を変更することができます。(発音中も変更可能です)
- 現在の音高に "C"キーで+1、"D"キーでは-1 し、マトリクス LED に音高情報を 1 秒間表示します。
- 音高情報表示中のマトリクス LED 表示内容は図 1-11 のとおりです。 (黒は消灯、緑で点灯)




図 1-11 音高情報表示一覧

(4) メロディ表示中のマトリクス LED 表示

- 16 進キーボードを鍵盤に見立て、押下キーの位置に基づいた"音階"情報をもと NoteOn(打鍵)メッセージを送信するとともに、マトリクス LED を点灯します。すなわち音の鳴り始めのタイミングでマトリクス LED を点灯します。
- 16 進キーボードとピアノ鍵盤の対応を図 1-12 に、音階とマトリクス LED の点灯位置を図 1-13 に示します。




図 1-12 16 進キーボードとピアノ鍵盤の対応




図 1-13 音階とマトリクス LED の点灯位置の対応

- 音階(ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ)ごとに色を図 1-14 のとおりに割り当てます。ピアノ鍵盤で例えると、白鍵の打鍵メッセージを受信した場合は 1 色で、黒鍵の打鍵メッセージを受信した場合は 2 色で表現しています。
- キーを押下し続けている間は LED を点灯します。また、MIDI チャンネルに割り当てている楽器によっては音が鳴り続けます。




図 1-14 音階ごとの表示色

(5) 音量の設定、変更

- 音量は設定範囲 0~127 のうち無音である 0 を除いた 1~127 を 8 段階に変換しています。
- ユーザは Volume(A0)を回して音量を変更することができます。(発音中も変更可能です)
- Volume(A0)を回すと、マトリクス LED に音量情報を 1 秒間表示します。
- 音量のレベルは黄色の帯の幅で表し、最小(レベル 1)は左端に 1 列点灯、最大(レベル 8)で左端から 右端まで 8 列点灯します。
- 音量情報表示中のマトリクス LED 表示内容は図 1-15 のとおりです。 (黒は消灯、赤、青、緑と黄で点灯)




図 1-15 音量表示一覧

2. ハードウェア説明

2.1 ハードウェア構成

表 2-1 に本サンプルプログラムで使用するハードウェアを示します。

表 2-1 ハードウェアー覧

| ハードウェア | 用途 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| ボード | ルネサスエレクトロニクス製 |
| | RL78/G16 Fast Prototyping Board (RTK5RLG160C00000BJ) |
| 搭載マイコン | RL78/G16 (R5F121BCAFP) |
| 動作周波数 | 高速オンチップ・オシレータ・クロック(fHOCO) : 16MHz |
| 動作電圧 | 5.0V |
| MIDI シールドボード | SparkFun 製 MIDI Shield |
| MIDItoMIDI(オス-オス)ケーブル | サンワサプライ製 KB-MID01-18K |
| MIDI 音源モジュール | ローランド製 SOUND Canvas SC-88 Pro |
| マトリクス LED モジュール | 52pi 製 EP-0075 RPI-RGB-LED-Matrix |
| 16 進キーボード | digilent 製 Pmod KYPD 16-button Keypad |

図 2-1 と図 2-2 に本アプリケーションノートで使用する構成を示します。




図 2-1 ハードウェア構成




図 2-2 PMOD1と MATRIX-LED 間の配線

2.2 端子結線概略図

図 2-3、図 2-4 と図 2-5 に MIDI Shield と MATRIX-LED の RL78/G16 FPB との端子結線概略図を示します。




図 2-3 RL78/G16 FPB と MIDI Shield の端子結線概略図




図 2-4 RL78/G16 FPB と MATRIX-LED の端子結線概略図




図 2-5 RL78/G16 FPB と 16 進キーボードの端子結線概略図

2.3 使用端子一覧

表 2-2に使用端子と機能を示します。

表 2-2 使用端子と機能

| 端子名 | 入出力 | 内容 |
|-----------|-----|------------------------|
| P03/TxD0 | 出力 | MIDI メッセージ送信 |
| P05/ANI4 | 入力 | 音量設定 |
| P13/SCK20 | 出力 | MATRIX-LED SPI クロック |
| P16/GPIO | 出力 | MATRIX-LED SPI チップセレクト |
| P15/SO20 | 出力 | MATRIX-LED SPI MOSI |
| P61/GPIO | 出力 | 16 進キーボード COL1 |
| P60/GPIO | 出力 | 16 進キーボード COL2 |
| P21/GPIO | 出力 | 16 進キーボード COL3 |
| P10/GPIO | 出力 | 16 進キーボード COL4 |
| P12/GPIO | 入力 | 16 進キーボード ROW1 |
| P137/GPIO | 入力 | 16 進キーボード ROW2 |
| P43/GPIO | 入力 | 16 進キーボード ROW3 |
| P11/GPIO | 入力 | 16 進キーボード ROW4 |

注意 本アプリケーションノートは、使用端子のみを端子処理しています。実際に回路を作成される場合 は、「RL78/G16 ユーザーズマニュアル ハードウェア編(R01UH0980)」の「2.3 未使用端子の処理」を参照し、本アプリケーションで使用していない端子の端子処理を適切に行い、電気的特性を満たすように設計してください。

3. ソフトウェア説明

3.1 ソフトウェア環境

表 3-1 に本サンプルプログラムで使用するソフトウェアを示します。

ソフトウェア用途統合開発環境ルネサスエレクトロニクス製
e² studio 2024-07C コンパイラルネサスエレクトロニクス製
C Compiler Package for RL78 Family [CC-RL] V1.14.00スマート・コンフィグレータ (SC)Smart Configurator for RL78 V1.10.0ボードサポートパッケージ (BSP)ルネサス エレクトロニクス製
V1.70

表 3-1 ソフトウェア一覧

3.2 周辺機能の設定内容

図 3-1に1ms周期のインターバルタイマの設定を示します。




図 3-1 1 ms周期のインターバルタイマの設定

図 3-2 にアナログ入力チャンネルは 4 で、変換結果が 10bit データの A/D コンバータ設定を示します。



図 3-2 アナログ入力の設定

図 3-3 にデータ転送方向は MSB ファーストで、通信速度が 4Mbps の SPI 通信設定を示します。



図 3-3 SPI の通信設定

図 3-4 に MIDI 通信規格に準じた UART 送信の通信設定を示します。



図 3-4 MIDI 送信の通信設定

図 3-5 に MIDI 通信規格に準じた UART 受信の通信設定を示します。



図 3-5 MIDI 受信の通信設定

3.3 オプション・バイトの設定一覧

表 3-2にオプション・バイト設定を示します。

表 3-2 オプション・バイト設定

| アドレス | 設定値 | 内容 |
|--------|-----------|-------------------------------------|
| 000C0H | 11101111B | ウォッチドッグ・タイマ動作停止 |
| | | (リセット解除後、カウント停止) |
| 000C1H | 11110111B | SPOR 検出電圧: |
| | | 立ち上がり時 TYP. 2.90V (2.76 V ~ 3.02 V) |
| | | 立ち下がり時 TYP. 2.84V (2.70 V ~ 2.96 V) |
| 000C2H | 11111001B | 高速オンチップ・オシレータ・クロック:16MHz |
| 000C3H | 10000101B | オンチップ・デバッグ許可 |

3.4 マクロ一覧

表 3-3 にサンプルプログラムで使用するマクロを示します。

表 3-3 サンプルプログラムで使用するマクロ(1/2)

| マクロ名 | 設定値 | 内容 |
|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMO_MIDI_NOTE_MAX | 127 | MIDI 音階最大値 |
| DEMO_MIDI_PITCH_NUM | 12 | 1 オクターブの音階数 |
| DEMO_MIDI_DISPIAY_VOL_MAX | 8 | MIDI 音量最大値 |
| DEMO_MIDI_CH_MAX | 16 | 最大 MIDI チャンネル番号 |
| DEMO_MIDI_CH_MIN | 1 | 最小 MIDI チャンネル番号 |
| DEMO_MIDI_MIDDLE_C | 60 | MIDI 音階中央値 |
| DEMO_MIDI_VELOCITY | 127 | ノートオンメッセージでのベロシティ |
| DEMO_ADC_DATA_DIVISION | 1024 | ボリュームスイッチ入力分解能 |
| DEMO_ADC_BUFF_SIZE | 4 | ボリュームスイッチデータバッファ数 |
| DEMO_ADC_INPUT_DIFFERENCE | 8 | ボリュームスイッチ入力閾値 |
| DEMO_DISPLAY_MODE_MELODY | 0 | 表示情報種別:音階表示 |
| DEMO_DISPLAY_MODE_CH_SET | 1 | 表示情報種別:チャンネル表示 |
| DEMO_DISPLAY_MODE_COLOR_VOL_SE T | 2 | 表示情報種別:ボリューム表示 |
| DEMO_DISPLAY_MODE_OCTAVE_SHIFT_ SET | 3 | 表示情報種別:音高表示 |
| DEMO_DISPLAY_VOL_SET_TIME | 1000 | ボリューム表示期間[ms] |
| DEMO_DISPLAY_OCTAVE_SHIFT_SET_TI ME | 1000 | オクターブ表示期間[ms] |
| DEMO_MATRIX_CATHODE_COLOR | 3 | LED 色要素数:Red、Blue、Green |
| DEMO_MATRIX_DIGIT | 8 | LED 行数 |
| DEMO_SOUND_VOLUME_PATTERN | 8 | 音量段数:8 |
| DEMO_KYPD_OCTAVE_SHIFT_NONE | 5 | 音高調整初期値(±0) |
| DEMO_KYPD_OCTAVE_SHIFT_MIN | 0 | 音高調整最小値(-5) |
| DEMO_KYPD_OCTAVE_SHIFT_MAX | 10 | 音高調整最大値(+5) |
| KYPD_SET_MODE_OUTPUT | 0 | モードレジスタ出力モード設定値 |
| KYPD_SET_MODE_INPUT | 1 | モードレジスタ入力モード設定値 |
| DEMO_SYSTEM_TIMER_START_FUNC | - | R_Config_TAU0_3_Start のエイリアス |
| DEMO_MATRIX_LED_SPI_CSPIN | - | CSI20 チップセレクト(P1_bit.no6)のエイリアス |
| DEMO_MATRIX_LED_SPI_START_FUNC | - | R_Config_CSI20_DEMO_MATRIX_LED_Start のエ イリアス |
| DEMO_MATRIX_LED_SPI_SEND_FUNC | - | R_Config_CSI20_DEMO_MATRIX_LED_Send のエ イリアス |
| DEMO_ANALOG_VOLUME_INPUT_ | | AD 変換スタート準備 |
| START_FUNC | - | R_Config_ADC_DEMO_VOLUME_Set_OperationOn()と R_Config_ADC_DEMO_VOLUME_Start()を連続でコールするマクロ |
| DEMO_KYPD_MATRIX_ROW1_PIN | - | キーマトリクス入力 ROW1(P1_bit.no2)のエイリアス |
| DEMO_KYPD_MATRIX_ROW2_PIN | - | キーマトリクス入力 ROW2(P13_bit.no7)のエイ リアス |

表 3-4 サンプルプログラムで使用するマクロ(2/2)

| マクロ名 | 設定値 | 内容 |
|-------------------------------|-----|----------------------------------|
| DEMO_KYPD_MATRIX_ROW3_PIN | - | キーマトリクス入力 ROW3 (P4 bit.no3) のエイリ |
| | | アス |
| DEMO_KYPD_MATRIX_ROW4_PIN | | キーマトリクス入力 ROW4(P1_bit.no1)のエイリ |
| | - | アス |
| DEMO_KYPD_MATRIX_COL1_PIN | _ | キーマトリクス出力 COL1(P6_bit.no1)のエイリ |
| | - | アス |
| DEMO_KYPD_MATRIX_COL2_PIN | - | キーマトリクス出力 COL2(P6_bit.no0)のエイリ |
| | | アス |
| DEMO_KYPD_MATRIX_COL3_PIN | - | キーマトリクス出力 COL3(P2_bit.no1)のエイリ |
| | | アス |
| DEMO_KYPD_MATRIX_COL4_PIN | - | キーマトリクス出力 COL4(P1_bit.no0)のエイリ |
| | | アス |
| DEMO_KYPD_MATRIX_COL1_PINMODE | _ | キーマトリクス出力 COL1 モードレジスタ |
| | _ | (PM6_bit.no1)のエイリアス |
| DEMO_KYPD_MATRIX_COL2_PINMODE | - | キーマトリクス出力 COL2 モードレジスタ |
| | | (PM6_bit.no0)のエイリアス |
| DEMO_KYPD_MATRIX_COL3_PINMODE | - | キーマトリクス出力 COL3 モードレジスタ |
| | | (PM2_bit.no1)のエイリアス |
| DEMO_KYPD_MATRIX_COL4_PINMODE | - | キーマトリクス出力 COL4 モードレジスタ |
| | | (PM1_bit.no0)のエイリアス |

3.5 定数一覧

表 3-5 定数に定数を示します。

表 3-5 定数

| 型 | 定数名 | 内容 | 使用関数 |
|---------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| const uint8_t | g_anti_blur | 滲み防止用 LED データ | demo_display_main |
| const uint8_t | g_disp_scale | マトリクス LED 用点灯位置別 | demo_display_main |
| | | 音階データテーブル | |
| const uint8_t | g_color_table_tone | メロディモード時の音階別 | demo_display_main |
| | | LED データテーブル | |
| const uint8_t | g_display_ch_graph | チャンネル変更時のチャンネル | demo_display_main |
| | | 設定状態表示の LED データ | |
| | | テーブル | |
| const uint8_t | g_color_table_vol | ボリューム変更時のボリューム | demo_display_main |
| | | レベル表示の LED データテー | |
| | | ブル | |
| const uint8_t | g_sound_volume_msk | ボリューム変更時のボリューム | demo_display_main |
| | | レベル表示のマスクデータテー | |
| | | ブル | |
| const uint8_t | g_display_octave_shift_graph | 音高変更時の音高調整値表示の | demo_display_main |
| | | LED データテーブル | |
| const uint8_t | g_kypd_tenkey | MIDI チャンネル変更モード用 | main |
| | | │16 進キーボード入力値テーブ □ | |
| | | ル | |
| const uint8_t | g_disp_volume | ボリュームレベル別音量データ | main |
| | | テーブル | |
| const | g_demo_timbre | MIDI チャンネル別音色設定値 | main |
| timbre_tone_t | | 情報テーブル | |

3.6 変数一覧

表 3-6 と表 3-7 にグローバル変数を示します。

表 3-6 グローバル変数 (1/3)

| 型 | 変数名 | 内容 | 使用関数 |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| uint8_t | g_demo_adc_finish | ボリュームス イッチとの AD 変換完了を示 すフラグ | main、 r_Config_ADC_DEMO_ VOLUME_interrupt、 demo_volume_input |
| uint16_t | g_demo_adc_data | ボリュームス イッチの AD 値 | main、 r_Config_ADC_DEMO_ VOLUME_interrupt、 demo_volume_input |
| uint16_t | g_demo_adc_buff | ボリュームス イッチの AD 値 バッファ | main、 demo_volume_monitor_main、 demo_volume_input |
| uint16_t | g_demo_adc_average | ボリュームス イッチの AD 値 の平均値 | main、 demo_volume_monitor_main |
| uint16_t | g_demo_adc_average_bak | ボリュームス イッチの AD 値 の平均値の前 回値 | main、 demo_volume_monitor_main |
| uint8_t | g_demo_adc_step | ボリュームス イッチの AD 変 換処理ステー ト:0=変換停 止中、1=変換 中 | main、 demo_volume_monitor_main、 demo_volume_input |
| uint8_t | g_demo_adc_input_index | ボリュームス イッチの AD 値 バッファのイ ンデックス | demo_volume_input |
| pitch_blink_t | g_demo_matrix_ch_info | 音階別の表示 情報 | main、 demo_display_main |
| uint8_t | g_demo_kypd_buff | 16 進キーボー ド入力状態 バッファ | demo_kypd_matrix_main、 demo_display_main |
| uint8_t | g_demo_spi_sending_flag | LED データ送 信中フラグ: 0=送信完了、 1=送信中 | main、 r_Config_CSI20_DEMO_MATRIX_ LED_callback_sendend、 demo_matrix_led_data_send、 demo_matrix_led_send_ busy_check |

表 3-7 グローバル変数 (2/3)

| 型 | 変数名 | 内容 | 使用関数 |
|----------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| uint32_t | g_demo_display_vol_start_tim | ボリューム変更時のボリュー | main. |
| | е | ム表示開始時刻 | |
| uint32_t | g_demo_display_octave_shift_ | 音高変更時の音高情報表示開 | main, |
| | start_time | 始時刻 | demo_display_main |
| uint8_t | g_demo_display_mode | LED 表示モード: | main、 |
| | | DEMO_DISPLAY_MODE_ME | demo_display_main |
| | | LODY=メロディモード、 | |
| | | DEMO_DISPLAY_MODE_CH_ SET=MIDI チャンネル変更モー | |
| | | SET=WIDI アヤンネル変更 E | |
| | | DEMO_DISPLAY_MODE_CO | |
| | | LOR_VOL_SET=ボリューム変 | |
| | | ー 更モード、 | |
| | | DEMO_DISPLAY_MODE_OC | |
| | | TAVE_SHIFT_SET=音高変更 | |
| | | モード | |
| uint8_t | g_demo_last_display_mode | 復帰先の LED 表示モード:ボ | main, |
| | | リューム変更モード、音高変 | demo_display_main |
| | | 更モードを表示したあと時間 | |
| | | 経過で戻る先の LED 表示モー | |
| | | ドで、 DEMO_DISPLAY_MODE_ME | |
| | | LODY=メロディモード、 | |
| | | DEMO_DISPLAY_MODE_CH_ | |
| | | SET=MIDI チャンネル変更モー | |
| | | ドのいずれか | |
| uint8_t | g_demo_display_ch | 表示対象チャンネル: | main, |
| | | 0~15=Ch1~Ch16、16= "0-" | demo_display_main |
| | | 表示中で 1 桁目入力待ち、17 | |
| | | = "1-"表示中で1桁目入力 | |
| | | 待ち、 | |
| uint8_t | g_demo_current_ch | 発音対象チャンネル: | main. |
| | | 0~15=Ch1~Ch16 | demo_volume_monitor_mai n |
| uint8_t | g_demo_display_vol | 音量:0~7=音量レベル1~8 | main, |
| | <u> </u> | | demo_volume_monitor_mai |
| | | | n 、 |
| | | | demo_display_main |
| uint32_t | g_demo_timer | サンプルプログラムのシステ | demo_time_now、 |
| | | ムタイマ値[ms] | demo_timer_cycle |
| uint8_t | g_demo_matrix_led_send_buff | LED 表示データ送信バッファ | demo_display_main |
| uint16_t | g_digit_now | 更新対象 LED インデックス | demo_display_main |
| uint8_t | g_demo_kypd_matrix_keys | 16 進キーボードのキー別の入 | main |
| | | 力状態の確定情報 | |

表 3-8 グローバル変数 (3/3)

| 型 | 変数名 | 内容 | 使用関数 |
|---------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| uint8_t | g_demo_kypd_key_chg_timer | 16 進キーボードのキー別の キー状態変化保持時間[ms] | demo_kypd_timer_cycle, demo_kypd_start_key_chg _timer, demo_kypd_get_keys_chg_ timer_cnt, |
| uint8_t | g_demo_octave_shift | 音高調整値 | main、 demo_display_main |

3.7 関数一覧

表 3-9 に関数を示します。

表 3-9 関数

| 関数名 | 概要 |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| demo_volume_monitor_main() | 音量設定更新処理 |
| demo_volume_input() | ボリュームスイッチ状態取得処理 |
| demo_display_main() | LED データ更新処理 |
| demo_time_now() | プログラム起動からの経過時間を取得 |
| demo_timer_cycle() | TAU0_3 周期割り込みから呼び出され、プログ |
| | ラム起動からの経過時間を更新 |
| demo_matrix_led_data_send() | LED データ送信処理 |
| demo_matrix_led_send_busy_check() | LED データ送信完了監視処理 |
| R_Config_TAU0_3_Start() | TAU0_3 タイマスタート処理 |
| r_Config_TAU0_3_interrupt() | TAU0_3 周期割り込みのコールバック処理 |
| R_Config_ADC_DEMO_VOLUME_Start() | AD 変換完了割り込みフラグクリア、AD 変換完 |
| | 了割り込み許可、AD 変換動作許可を設定 |
| R_Config_ADC_DEMO_VOLUME_ | AD 電圧コンパレータの動作許可 |
| Set_OperationOn() | |
| R_Config_ADC_DEMO_VOLUME_Get_Result_10bit() | AD 変換結果取得処理 |
| r_Config_ADC_DEMO_VOLUME_interrupt() | INTAD AD 変換完了時のコールバック処理 |
| R_Config_CSI20_DEMO_MATRIX_LED_Start() | CSI20 スタート処理 |
| R_Config_CSI20_DEMO_MATRIX_LED_Send() | CSI20 データ送信処理 |
| r_Config_CSI20_DEMO_MATRIX_LED_ | CSI20 送信完了時のコールバック処理 |
| callback_sendend() | |
| r_Config_CSI20_DEMO_MATRIX_LED_interrupt() | CSI20 転送完了割り込み処理 |
| R_Config_UART0_Send() | UARTO 送信処理 |
| R_Config_UART0_Receive() | UARTO 受信処理 |
| r_Config_UART0_callback_sendend() | UARTO 送信完了処理 |
| r_Config_UART0_callback_receiveend() | UARTO 受信完了処理 |
| r_Config_UART0_interrupt_send() | UARTO 送信割り込み処理 |
| r_Config_UART0_interrupt_receive() | UARTO 受信割り込み処理 |
| r_Config_UART0_interrupt_error() | UARTO 受信の通信エラーの割り込み処理 |
| demo_kypd_timer_cycle() | TAU0_3 周期割り込みから呼び出され、16 進 |
| | キーボードのキー入力確定タイマカウントを更新 |
| demo_kypd_start_key_chg_timer() | キー入力変化確定タイマスタート処理 |
| demo_kypd_matrix_sense() | 確定したキー入力状態の判定処理 |
| demo_kypd_matrix_main() | 16 進キーボード入力メイン処理 |
| demo_kypd_matrix_col_read() | 16 進キーボード列状態読み取り処理 |
| demo_kypd_get_keys_chg_timer_cnt() | キー入力変化確定タイマ値取得処理 |

3.8 関数仕様

サンプルプログラムの関数仕様を示します。

| demo_volume_monitor | _main() |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 概 要 | 音量設定更新処理 |
| ヘッダ | - |
| 宣言 | uint8_t demo_volume_monitor_main(void); |
| 説明 | ボリュームスイッチの変化から発音する音量を更新します。 |
| 引数 | なし |
| リターン値 | 0: 発音する音量変更なし |
| グダーン値 | 1: 発音する音量変更あり |
| demo_volume_input() | |
| 概 要 | ボリュームスイッチの状態の取得処理 |
| ヘッダ | - |
| 宣 言 | uint8_t demo_volume_input(void); |
| 説明 | ボリュームスイッチの状態の取得処理です。 |
| 引 数 | なし |
| 11.5 入店 | 0: ボリュームスイッチ入力取得中 |
| リターン値 | 1: ボリュームスイッチ入力取得完了 |
| demo_display_main() | |
| 概 要 | マトリクス LED の表示更新処理 |
| ヘッダ | - |
| 宣 言 | void demo_display_main(void); |
| 説明 | マトリクス LED の表示内容を更新します。 |
| 引数 | なし |
| リターン値 | なし |
| demo_time_now() | |
| 概 要 | 現在時刻の取得 |
| ヘッダ | - |
| 宣言 | uint32_t demo_time_now(void); |
| 説明 | サンプルプログラム起動時からの経過時間を返します。 |
| 引数 | なし |
| リターン値 | uint32_t: サンプルプログラム起動時からの経過時間[ms] |
| demo_timer_cycle() | |
| 概 要 | 時刻更新 |
| ヘッダ | - |
| 宣言 | void demo_timer_cycle(void); |
| | 定周期割り込み処理の中から呼び出されサンプルプログラム起動時からの経過時 |
| 説明 | 間を更新します。 |
| 引 数 | なし |
| リターン値 | なし |
| 1 | |

| demo_matrix_led_data_send() | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 概 | 要 | LED データ送信 |
| ヘック | ダ | - |
| 宣言 | 言 | void demo_matrix_led_data_send(uint8_t * data, uint16_t len); |
| 説 | 明 | マトリクス LED ヘデータを送信します。 |
| 引 | 数 | uint8_t * data: 送信データアドレス uint16_t len: 送信データサイズ |

demo_matrix_led_send_busy_check()

なし

リターン値

| 概 要 | LED データ送信完了監視 |
|-------|------------------------------------------------------|
| ヘッダ | - |
| 宣言 | uint8_t demo_matrix_led_send_busy_check(void); |
| 説明 | 通信処理中フラグ(g_demo_spi_sending_flag)を参照して送信状態を返しま す。 |
| 引数 | なし |
| リターン値 | 0: 送信完了 1: 送信中 |

r_Config_TAU0_3_interrupt()

| 概 要 | インターバルタイマ割り込み処理 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ヘッダ | r_cg_macrodriver.h、r_cg_userdefine.h、Config_TAU0_3.h、r_midi_rl78_if.h |
| 宣言 | static voidnear r_Config_TAU0_3_interrupt(void); |
| | TAU0_3のカウント完了割り込み関数です。 |
| 説明 | MIDI の 1ms 周期通知関数を呼びます。 |
| 武明 | システムタイマカウント関数を呼びます。 |
| | 16 進キーボード入力確定タイマカウント関数を呼びます。 |
| 引 数 | なし |
| リターン値 | なし |

r_Config_ADC_DEMO_VOLUME_interrupt()

| 概要 | AD 変換完了割り込み処理 |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ヘッダ | r_cg_macrodriver.h、r_cg_userdefine.h、Config_ADC_DEMO_VOLUME.h |
| 宣言 | static voidnear r_Config_ADC_DEMO_VOLUME_interrupt(void); |
| | A/D 変換終了割り込み関数です。 |
| 説明 | AD 変換結果を読み取り、バッファ(g_demo_adc_data)に保存します |
| | AD 変換完了フラグ(g_demo_adc_finish)をセットします |
| 引 数 | なし |
| リターン値 | なし |
| | |

| r_Config_CSI20_DE | MO_MATRIX_LED_callback_sendend() |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 概 要 | CSI20 送信完了時のコールバック処理 |
| ヘッダ | r_cg_macrodriver.h、r_cg_userdefine.h、 |
| • 7 7 | Config_CSI20_DEMO_MATRIX_LED.h、midi_matrixled_demo.h |
| 宣言 | static void r_Config_CSI20_DEMO_MATRIX_LED_callback_sendend(void); |
| | CSI20 の送信完了時に呼ばれるコールバック関数です。 |
| 説明 | SPI の CS 端子を High にします。 |
| | その後、通信処理中フラグ(g_demo_spi_sending_flag)をリセットします。 |
| 引数 | なし |
| リターン値 | なし |

r_Config_UART0_callback_sendend()

| 概 要 | UARTO 送信完了コールバック処理 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ヘッダ | r_cg_macrodriver.h、r_cg_userdefine.h、Config_UART0.h、r_midi_rl78_if.h |
| 宣言 | static void r_Config_UART0_callback_ sendend(void); |
| | UARTO 送信完了時に呼ばれるコールバック処理です。 |
| 説明 | (R_MIDI_NotifyEvent)を呼び出し、MIDI インタフェース SIS (Software |
| | Integration System) モジュールに送信完了を通知します。 |
| 引数 | なし |
| リターン値 | なし |

r_Config_UART0_callback_receiveend()

| 概 要 | UARTO 受信完了コールバック処理 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ヘッダ | r_cg_macrodriver.h、r_cg_userdefine.h、Config_UART0.h、r_midi_rl78_if.h |
| 宣言 | static void r_Config_UART0_callback_receiveend(void); |
| | UARTO 受信完了時に呼ばれるコールバック処理です。 |
| 説明 | (R_MIDI_NotifyEvent)を呼び出し、MIDI インタフェース SIS (Software |
| | Integration System) モジュールに受信完了を通知します。 |
| 引 数 | なし |
| リターン値 | なし |

demo_kypd_timer_cycle()

| 概 要 | キー入力確定タイマカウント更新 |
|-------|----------------------------------------------|
| ヘッダ | midi_matrixled_kypd_demo.h |
| 宣言 | <pre>void demo_kypd_timer_cycle(void);</pre> |
| 説明 | 定周期割り込み処理の中から呼び出されキー入力確定タイマカウントを更新しま す。 |
| 引 数 | なし |
| リターン値 | なし |

demo_kypd_start_key_chg_timer()

| ヘッダ | midi_matrixled_kypd_demo.h |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 宣言 | <pre>void demo_kypd_start_key_chg_timer(uint8_t index);</pre> |
| 説明 | 対象キーの変化が確定するまでの時間(10ms)を設定します。 |
| 引 数 | 対象キーのインデックス |
| リターン値 | なし |

キー入力確定タイマスタート

| _demo_kypd_matrix_sense() | | | | |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------|--|--|
| 概 | 要 | 確定したキー入力状態の判定処理 | | |
| ^ " | ッダ | midi_matrixled_kypd_demo.h | | |
| 宣 | 言 | uint8_t demo_kypd_matrix_sense(uint8_t *key); | | |
| 説 | 明 | 特定のキーについて押下および押離しが確定したかどうかを判定し結果を返しま す。 | | |
| 引 | 数 | 判定したいキーのアドレス | | |
| | | 0=キー状態変化なし | | |

DEMO_KYPD_KEYMAKE=キー押下確定 リターン値 DEMO_KYPD_KEYBREAK=キー押離し確定

DEMO_KYPD_KEYMAKE+DEMO_KYPD_KEYBREAK=キー押下確定かつキー押 離し 落宅

離し確定

なし

demo_kypd_matrix_main()

| 概要 | 16 進キーボード入力の確定情報の更新処理 |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ヘッダ | midi_matrixled_kypd_demo.h |
| 宣言 | <pre>void demo_kypd_matrix_main(uint8_t keys[][4]);</pre> |
| | 1 回の呼び出しで 16 進キーボード入力 1 列分の情報を更新します。 |
| | 16 進キーボード入力の変化があれば、状態が継続して確定するまでのタイマを仕 |
| 説明 | 掛けます。 |
| | タイムアウトするまでキー入力の状態が継続していればキー入力は確定として、 |
| | キー押下確定またはキー押離し確定のフラグを確定情報に設定します。 |
| 引 数 | 16 進キーボード入力確定情報のアドレス |

demo_kypd_matrix_col_read()

リターン値

| 要 | 16 進キーボード 1 列分の入力処理 |
|-----|-------------------------------------------------|
| ッダ | midi_matrixled_kypd_demo.h |
| 言 | uint8_t demo_kypd_matrix_col_read(uint8_t col); |
| | 16 進キーボード 1 列分のキー押下情報を返します。 |
| | 各ビットに 0:押下なし、1:押下中を設定して返します。 |
| 00 | BIT3:1 行目のキー押下状態 |
| 맷 | BIT2:2行目のキー押下状態 |
| | BIT1:3 行目のキー押下状態 |
| | BIT0:4 行目のキー押下状態 |
| 数 | 列番号 |
| -ン値 | 引数で指定した列の 16 進キーボード入力状態 |
| | 要ダ言明数シー |

| demo_kypd_get_keys_chg_timer_cnt() | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| 概要 | キ一入力確定タイマのカウント値の取得処理 | | | |
| ヘッダ | midi_matrixled_kypd_demo.h | | | |
| 宣言 | uint8_t demo_kypd_get_keys_chg_timer_cnt(uint8_t index); | | | |
| 説明 | 対象キーの入力確定タイマのカウント値を返します。 | | | |
| 引数 | 対象キーのインデックス | | | |
| リターン値 | キー入力確定タイマのカウント値 | | | |
| | | | | |

3.9 フローチャート

3.9.1 メイン処理

図 3-6、図 3-7と図 3-8 にメイン処理のフローチャートを示します。




図 3-6 メイン処理(1/3)




図 3-7 メイン処理(2/3)




図 3-8 メイン処理(3/3)

3.9.2 音量設定更新処理

図 3-9 に音量設定更新処理のフローチャートを示します。




図 3-9 音量設定更新処理

3.9.3 ボリュームスイッチ入力取得処理

図 3-10 にボリュームスイッチ入力取得処理のフローチャートを示します。




図 3-10 ボリュームスイッチ入力取得処理

3.9.4 マトリクス LED 表示処理

図 3-11 にマトリクス LED 表示処理のフローチャートを示します。




図 3-11 マトリクス LED 表示処理

3.9.5 システムタイマ取得処理

図 3-12 にシステムタイマ取得処理のフローチャートを示します。

※この関数はグローバル変数を返すだけの処理ですが複数個所から参照され、同じ変数を参照していることを明示するため関数化しています。




図 3-12 システムタイマ取得処理

3.9.6 システムタイマカウント処理

図 3-13 にシステムタイマカウント処理のフローチャートを示します。




図 3-13 システムタイマカウント処理

3.9.7 マトリクス LED データ送信処理

図 3-14 にマトリクス LED データ送信処理のフローチャートを示します。




図 3-14 マトリクス LED データ送信処理

3.9.8 マトリクス LED データ送信完了チェック処理

図 3-15 にマトリクス LED データ送信完了チェック処理のフローチャートを示します。




図 3-15 マトリクス LED データ送信完了チェック処理

3.9.9 TAU0_3割り込み処理

図 3-16に TAU0_3割り込み処理のフローチャートを示します。




図 3-16 TAU0_3割り込み処理

3.9.10 AD 変換完了割り込み処理

図 3-17 に AD 変換開始変換完了割り込み処理のフローチャートを示します。




図 3-17 AD 変換完了割り込み処理

3.9.11 マトリクス LED データ CSI 送信完了処理

図 3-18 にマトリクス LED データ CSI 送信完了処理のフローチャートを示します。




図 3-18 マトリクス LED データ CSI 送信完了処理

3.9.12 UARTO 送信完了処理

図 3-19 に UARTO 送信完了処理のフローチャートを示します。




図 3-19 UARTO 送信完了処理

3.9.13 UARTO 受信完了処理

図 3-20 に UARTO 受信完了処理のフローチャートを示します。




図 3-20 UARTO 受信完了処理

3.9.14 16 進キーボードキー入力処理

図 3-21 に 16 進キーボードキー入力処理のフローチャートを示します。




図 3-21 16 進キーボード入力処理

3.9.15 16 進キーボード 1 列分の入力処理

図 3-22 に 16 進キーボード 1 列分の入力処理のフローチャートを示します。




図 3-22 16 進キーボード 1 列分の入力処理

3.9.16 キー入力判定処理

図 3-23 にキー入力判定処理のフローチャートを示します。




図 3-23 キー入力判定処理

3.9.17 キー入力確定タイマカウント処理

図 3-24 にキー入力確定タイマカウント処理のフローチャートを示します。




図 3-24 キー入力確定タイマカウント処理

3.9.18 キー入力確定タイマスタート処理

図 3-25 にキー入力確定タイマスタート処理のフローチャートを示します。




図 3-25 キー入力確定タイマスタート処理

3.9.19 キー入力確定タイマカウント取得処理

図 3-26 にキー入力確定タイマカウント取得処理のフローチャートを示します。




図 3-26 キー入力確定タイマカウント取得処理

4. サンプルプログラム

サンプルプログラムは、ルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。

5. 注意事項

5.1 16 進キーボードの操作について

本サンプルプログラムで使用している 16 進キーボードの仕様上、2 個以上のキーを同時押しすると意図しない値が入力されることがありますので、キーは 1 つずつ押下してください。

6. 参考ドキュメント

RL78 ファミリMIDI インタフェースモジュールSoftware Integration System (R01AN7265J)
RL78 ファミリ SIS を用いたMIDI 連動イルミネーション制御サンプルソフトウェア (R01AN7463J)
RL78/G16 ユーザーズマニュアルハードウェア編 (R01UH0980J)
RL78 ファミリユーザーズマニュアルソフトウェア編 (R01US0015J)
RL78/G16 Fast Prototyping Board ユーザーズマニュアル (R12UM0048)
(最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート

(最新の情報をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

MIDI シールド(SparkFun MIDI Shield)

https://www.sparkfun.com/products/12898

マトリクス LED

https://wiki.52pi.com/index.php?title=EP-0075

16 進キーボード

https://digilent.com/reference/pmod/pmodkypd/start

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

改訂記録

| | | 改訂内容 | |
|------|------------|------|------|
| Rev. | 発行日 | ページ | ポイント |
| 1.00 | 2024.12.04 | _ | 初版発行 |
| | | | |

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部 リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオン リセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス (予約領域) のアクセス禁止

リザーブアドレス (予約領域) のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス (予約領域) があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

- 1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害 (お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許 権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うもので はありません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
- 5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図 しております。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等 当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その青仟を負いません。

- 7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害(当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。) から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為(「脆弱性問題」といいます。) によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因しまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
- 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
- 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用 を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことに より生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
- 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします
- 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的 に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の 商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属 します。

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/