

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ  
230 MHz帯高電圧・広帯域・高周波電力増幅用  
通信工業用

特 徴

- 230 MHz帯で高利得・高出力が得られます。  
 $P_o=200\text{ W}$ ,  $\eta_c=69\%$  (TYP.)  
( $V_{CC}=28\text{ V}$ ,  $P_{in}=45\text{ dBm}$ ,  $I_q=500\text{ mA}\times 2$ )
- 金電極のため高い信頼度が得られます。
- エミッタ安定化抵抗を内蔵。
- 内部整合回路を内蔵。
- Push-Pull構造のため広帯域設計が容易。

品質水準


- 標準 (一般電子機器用)

品質水準とその応用分野の詳細については当社発行の資料『NEC 半導体デバイスの品質水準』(IEI-620)をご覧ください。

絶対最大定格 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	55	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	32	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	3.0	V
コレクタ電流	$I_C$	48	A
熱 抵 抗	$R_{th(j-c)}$	0.3	$^\circ\text{C}/\text{W}$
全 損 失	$P_{T(T_c=25^\circ\text{C})}$	580	W
ジャンクション温度	$T_j$	200	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	$T_{stg}$	-65~+150	$^\circ\text{C}$




外形図 (単位: mm)



電気的特性 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=30\text{ V}$ , $I_E=0$			10	mA
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=2\text{ V}$ , $I_C=0$			10	mA
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE}=10\text{ V}$ , $I_C=6\text{ A}$ パルス	30	60	100	-
コレクタ容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=28\text{ V}$ , $f=1\text{ MHz}$ , $I_E=0$		230	500	pF
出力電力	$P_{out}$	$f=230\text{ MHz}$ $V_{CC}=28\text{ V}$ $I_q=500\text{ mA}\times 2$	52	53		dBm
		$P_{in}=45\text{ dBm}$	158	200		W
コレクタ効率	$\eta_c$		50	69		%

応用回路例 (f=100 MHz)



**製品取り扱い上のご注意**

本製品は、内部にベリリア磁器（酸化ベリリウム）を使用しております。酸化ベリリウムは、その粉末や蒸気が人体の呼吸器系に入ると呼吸困難などの障害が起こり、危険ですので、製品の分解または化学的処理はされないようお願いいたします。

また、製品を廃棄する場合は、一般産業廃棄物あるいは家庭用ゴミとは必ず別にしてください。

廃版

[メモ]

本製品の仕様・価格・取扱い等については、必ずしも本資料に記載されていない場合があります。また、本製品の仕様・価格・取扱い等は、予告なく変更される場合があります。本製品の仕様・価格・取扱い等は、必ずしも本資料に記載されていない場合があります。また、本製品の仕様・価格・取扱い等は、予告なく変更される場合があります。

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- この製品を使用したことにより、第三者の工業所有権等にかかわる問題が発生した場合、当社製品の構造製法に直接かかわるもの以外につきましては、当社はその責を負いませんのでご了承ください。
- 当社は、航空宇宙機器、海底中継器、原子力制御システム、生命維持のための医療用機器など極めて高い信頼性が要求される『特定』用途に推奨できる製品を標準的には用意していません。当社製品を『特定』用途にご使用をお考えのお客様、および、『標準』品質水準目を当社が意図した用途以外にご使用をお考えのお客様は、事前に販売窓口までご連絡頂きますようお願い致します。

当社推奨の用途例

標準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、工作機械、産業用ロボット、AV機器、家電等  
 特別：輸送機器（航空機、列車、自動車等）、交通信号機器、防災／防犯装置等

- この製品は耐放射線設計をしておりません。

# NEC 日本電気株式会社

本社	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)
半導体第一、第二販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル) 東京(03)3454-1111
関西支社半導体販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号(日本電気関西ビル) 大阪(06)945-3178 大阪(06)945-3200
中部支社半導体販売部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号(松下中日ビル) 名古屋(052)242-2755

北海道支社	札幌(011)231-0161	立川支社	立川(0425)26-0911
東北支社	仙台(022)261-5511	川崎支社	川崎(0472)27-5441
関東支社	東京(03)3454-1111	津支社	津(059)63-4455
中部支社	名古屋(052)242-2755	静岡支社	静岡(054)255-2211
関西支社	大阪(06)945-3178	沼津支社	沼津(053)452-2711
中国支社	神戸(078)332-3311	浜松支社	浜松(053)452-2711
四国支社	高松(087)22-1866	名古屋支社	名古屋(052)242-2755
九州支社	福岡(092)271-7700	京都支社	京都(075)221-8511
		大阪支社	大阪(06)945-3178
		神戶支社	神戶(078)332-3311
		広島支社	広島(082)242-5504
		岡山支社	岡山(0857)27-5311
		新潟支社	新潟(0852)25-4455
		長野支社	長野(0263)35-1666
		山梨支社	山梨(0262)35-1444
		岐阜支社	岐阜(0572)24-4141
		石川支社	石川(076)46-4011
		福井支社	福井(0776)22-1866
		滋賀支社	滋賀(075)221-8511
		三重支社	三重(087)332-3311
		奈良支社	奈良(082)242-5504
		和歌山支社	和歌山(0857)27-5311
		徳島支社	徳島(0878)36-1200
		香川支社	香川(087)32-5001
		愛媛支社	愛媛(0899)45-4111
		高松支社	高松(092)271-7700
		松山支社	松山(093)541-2887
		高松支社	高松(0878)36-1200
		松山支社	松山(0899)45-4111
		高松支社	高松(087)32-5001
		松山支社	松山(092)271-7700
		高松支社	高松(093)541-2887

(技術お問い合わせ先)

半導体応用技術本部 第一応用システム技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)	東京(03)3798-6105
半導体応用技術本部 第二応用システム技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号(日本電気関西ビル)	大阪(06)945-3383
半導体応用技術本部 第三応用システム技術部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号(松下中日ビル)	名古屋(052)242-2762
半導体応用技術本部 超高周波・光デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎(044)548-8881

インフォメーションセンター  
 FAX(044)548-7900