

マスクROM番号	
----------	--

ルネサスシングルチップ16ビットマイクロコンピュータ  
M301N2M4T-XXXFP  
マスク化確認書

受付欄	年 月 日
	課長印 担当者印

(注) 印をすべて記入ください。

貴社 記入欄	貴社名	殿 TEL ( )	発行 印	責任者印	担当者印
	発行日	年 月 日			

1. ご確認表

当社では提出いただいたフロッピーディスクのファイルの内、マスクファイル生成ユーティリティーで生成されたマスクファイル进行处理してマスク化を行います。したがって、このマスクファイルと生成される製品に焼きつけられるROMデータが異なる場合のみ当社はその責を負います。提出いただくマスクファイルの内容については十分に確認をお願いします。

用意していただくフロッピーディスクは3.5インチ2HD(IBMフォーマット)です。また、フロッピーディスクに収めるマスクファイルは一つだけにしてください。

ファイルコード         (16進表示)

マスクファイル名         .MSK(英数字8桁)

2. マーク指定

マーク指定はパッケージの形状により異なります。別紙のマーク指定書(48P6Q)にご記入の上、本マスク化確認書に添付して提出ください。

3. 使用条件について

当社製品検査の参考とさせていただきますので、発注される製品の使用条件について質問します。

(1) X<sub>IN</sub>-X<sub>OUT</sub>発振回路は次のどの条件で使用されますか。

セラミック共振子                      水晶発振子  
外部クロック入力                      その他(                      )

またその周波数は何MHzですか。

f(X<sub>IN</sub>) =  MHz

ルネサスシングルチップ16ビットマイクロコンピュータ  
M301N2M4T-XXXXFP  
マスク化確認書

- (2) X<sub>CIN</sub>-X<sub>COUT</sub>発振回路は次のどの条件で使用されますか。


セラミック共振子                      水晶発振子  
外部クロック入力                      その他(                      )

またその周波数は何kHzですか。

f(X<sub>CIN</sub>) =  kHz


- (3) マイコンの動作電源電圧は次のどの条件で使用されますか。

(ご使用される範囲を 印等で示してください)



- (4) マイコンの動作周囲温度は次のどの条件で使用されますか。

(ご使用される範囲を 印等で示してください)



- (5) CANコントローラの通信設定はどのような条件にて使用されますか。

CAN0                      使用する                      使用しない

伝送速度                       bps

シンクロナイゼーションジャンプウィズ(SJW)                       Tq

プロパゲーションタイムセグメント(PTS)                       Tq

フェーズバッファセグメント1(PBS1)                       Tq

フェーズバッファセグメント2(PBS2)                       Tq

ご協力ありがとうございました。

4. 特記事項