オプションリスト　HD6432148SV(W),HD6432147SV(W),HD6432138SV(W),HD6432137SV(W)

選択する仕様に対し□内にチェック(■、×、V)を付けて下さい。

発注年月日	年　　月　　日
貴社名	
所属	
御芳名	
ROMコード名	
ＬＳＩ型名(ルネサス記入)	

（1）ROMサイズ

□ HD6432148SV(W)	128k バイト
□ HD6432147SV(W)	64k バイト
□ HD6432138SV(W)	128k バイト
□ HD6432137SV(W)	64k バイト

（2）システム発振器

□ 水晶発振子	f =　　MHz
□ 外部クロック	f =　　MHz

（3）電源電圧／最大動作周波数

□ Vcc ＝ 2.7V ～ 3.6V (10MHz max)

[注]　1.選択したバージョンの電源電圧、最大動作周波数は「シングルチップマイコン注文仕様書」にもあわせてご記入願います。

（4）I^2Cバス オプション

□ I^2Cバスを使用する
□ I^2Cバスを使用しない

[注]　1.「 I^2Cバスを使用する」は内臓の I^2Cバスインタフェース機能（ハードウェアモジュール）を用いてSCL,SDA端子によるデータ転送を行う場合をすべて含みます。 I^2Cバスインタフェース機能(ハードウェアモジュール)を利用する限り、バス仕様・名称が異なる各種バスインタフェースも「 I^2Cバスを使用する」に含まれます。
また、2ﾁｬﾝﾈﾙのうち1ﾁｬﾝﾈﾙのみ使用の場合も「 I^2Cバスを使用する」に含まれます。

2.「 I^2Cバスを使用しない」を選択した場合は I^2Cバスインタフェース関連レジスタ（ICCR，ICSR，ICDR，ICMR等）に値を設定することはできません。リードすると不定値が読み出されます。
エミュレータおよびF-ZTAT版では、「 I^2Cバスを使用する」オプションが選択された状態になっています。
「 I^2Cバスを使用しない」オプション選択時には、I^2Cバスインタフェース関連レジスタをアクセスしていないことを十分ご確認願います。

「シングルチップマイコン注文仕様書」の(1)基本項目、マイクロコンピュータファミリの項は、上記(1)、(4)の組み合わせに従い、下表から選んでご記入して下さい。また、「 I^2Cバスを使用する」オプション選択時には、(1)基本項目、特別仕様(製品仕様、マーク仕様）に重ねて明記をお願いします。

ROMｻｲｽﾞ ＼ I^2C	I^2Cバスを使用する	I^2Cバスを使用しない
１２８ｋバイト	ＨＤ６４３２１４８ＳＶＷ	ＨＤ６４３２１４８ＳＶ
６４ｋバイト	ＨＤ６４３２１４７ＳＶＷ	ＨＤ６４３２１４７ＳＶ
１２８ｋバイト	ＨＤ６４３２１３８ＳＶＷ	ＨＤ６４３２１３８ＳＶ
６４ｋバイト	ＨＤ６４３２１３７ＳＶＷ	ＨＤ６４３２１３７ＳＶ