

インデックス

エミュレータ名	ページ
E2 emulator	オンチップデバッグ 機能概要 - 1
E2 emulator Lite	オンチップデバッグ 機能概要 - 2
E1	オンチップデバッグ 機能概要 - 3.4
E20	オンチップデバッグ 機能概要 - 5.6
MN10UBE2	オンチップデバッグ 機能概要 - 7
E10A-USB	オンチップデバッグ 機能概要 - 8.9
E8a	オンチップデバッグ 機能概要 - 10

■E2 emulator デバッグ機能情報

ファミリ	マイコン		接続方式	ブレーク機能			プログラム実行のみ メモリ参照/ 変更	ハウォーマ ンス測定	トリガ機能	ホットブラ グイン
	シリーズ/コア	グループ		ハードウェアブレーク	ソフトウェアブレーク	特殊ブレーク				
RA	RA8	RA8D1/M1	JTAG または SWD	実行アドレス 8点 データアクセス 8点	ROM/RAM空間 合計2048点		専用トレース(バッファ8KB)に分岐の情報を取得 (分岐元と分岐先の情報)	○	×	○
		RAE2	SWD							
	RA6	上記以外 RA6xx	JTAG または SWD							
		RAE2	SWD							
	RA4	RA4M1 RA4W1 上記以外 RA4xx	JTAG または SWD							
RA2/CM23	RA2xx	SWD	実行アドレス 4点 データアクセス 2点		専用トレース(バッファ1KB)に分岐の情報を取得 (分岐元と分岐先の情報)					
RE	RE0	RE01	SWD	実行アドレス 4点 データアクセス 2点		専用トレース(バッファ2KB)に分岐の情報を取得 (分岐元と分岐先の情報)				
RH850	RH850-F1x	RH850-F1H RH850-F1M RH850-F1L RH850-F1K RH850-F1HM RH850-F1KH	LPDピン または LPDピン	実行アドレス/データアクセス兼用 12点	ROM/RAM空間: 2000点		分岐情報のみを取得する場合は2K~4K分岐 または データアクセス情報のみを取得する場合は1K~2Kサイクル * マイコンによってはトレース取得なし	○		○
		RH850-E1x	LPDピン							
	RH850-C1x	LPDピン								
	RH850-D1x	LPDピン または LPDピン								
	RH850-P1x	LPD+pin								
	RH850-E2x	LPD+pin または JTAG								
	RH850-U2x	LPD+pin または JTAG								
	RH850-E1x	RH850-E1M-S RH850-E1M-S2	LPDピン							
RH850-E1x	RH850-E1L RH850-E1M RH850-E1M-S2	LPDピン								
RH850-D1x	RH850-D1L RH850-D1M RH850-P1M	LPDピン または LPDピン								
RH850-P1x	RH850-P1M-E RH850-P1M-C RH850-P1M-C RH850-P1L-C	LPD+pin								
RH850-E2x	RH850-E2M RH850-E2H RH850-E2UH	LPD+pin または JTAG								
RH850-U2x	RH850-U2A RH850-U2B	LPD+pin または JTAG								
RL78	RL78-G2x	RL78-G22 RL78-G23 RL78-G24	1線式シリアル	実行アドレス/データアクセス兼用 2点	2000点		最大256分岐の情報を取得 (分岐元情報のみ)	○		○
		RL78-D1x								
	RL78-F1x	RL78-F12 RL78-F13 RL78-F14 RL78-F15 RL78-F1A RL78-F1E RL78-F23		実行アドレス/データアクセス兼用 2点						
		RL78-F2x		実行アドレス 2点						
	RL78-G1x	RL78-G14 (ROM 64KB+4KB上) RL78-G1F RL78-G1H RL78-G1I RL78-G1J RL78-G1K RL78-G1L RL78-G1M RL78-G1N		実行アドレス/データアクセス兼用 2点						
		RL78-G14 (ROM 64KB+4KB下) RL78-G15 RL78-G16 RL78-G1A RL78-G1D RL78-G1E RL78-G1G RL78-G13A RL78-G1P		実行アドレス/データアクセス兼用 1点						
		RL78-T1x		実行アドレス/データアクセス兼用 2点						
		RL78-L1x		実行アドレス/データアクセス兼用 1点						
		RL78-H1x		実行アドレス/データアクセス兼用 2点						
		RL78-F/GIC		実行アドレス/データアクセス兼用 1点						
		RL78-G14 (ROM 64KB+4KB上) RL78-G1F RL78-G1H RL78-G1I RL78-G1J RL78-G1K RL78-G1L RL78-G1M RL78-G1N		実行アドレス/データアクセス兼用 2点						
		RL78-G14 (ROM 64KB+4KB下) RL78-G15 RL78-G16 RL78-G1A RL78-G1D RL78-G1E RL78-G1G RL78-G13A RL78-G1P		実行アドレス/データアクセス兼用 1点						
		RL78-T1x		実行アドレス/データアクセス兼用 2点						
		RL78-L1x		実行アドレス/データアクセス兼用 1点						
RL78-H1x	実行アドレス/データアクセス兼用 2点									
RL78-F/GIC	実行アドレス/データアクセス兼用 1点									
RX	RX700	RX72x RX71x	JTAG または 1線式シリアル	実行アドレス 8点 データアクセス 4点 (バスマスタとしてDMAC/DTC/バスを選択可能) * シーケンシャルブレーク指定可能	最大256点		最大256分岐の分岐情報 または 最大2569サイクルのデータアクセス情報 (バスマスタとしてDMAC/DTC/バスを選択可能) を取得	○	+	○
		RX600	RX64x RX65x RX66x RX67x RX68x RX69x	JTAG または 1線式シリアル			実行アドレス 8点 データアクセス 4点 (バスマスタとしてDMAC/DTC/バスを選択可能) * シーケンシャルブレーク指定可能			
	RX200 RX140 (RX200は除く)	上記以外	JTAG または 2線式シリアル+2 (クロック、データ)	実行アドレス 8点 データアクセス 4点 * シーケンシャルブレーク指定可能						
		RX100 (RX140を除く)	1線式シリアル	実行アドレス 4点 データアクセス 2点 * シーケンシャルブレーク指定可能						
	R-Car	R-Car S4	-	<GMH> LPD+pin または JTAG <Context-A/R> <Context-A/R> JTAG			実行アドレス/データアクセス 12点 実行アドレス 8点 データアクセス 8点 実行アドレス 8点 データアクセス 2点			
R-Car V4H	-	JTAG	<Context-A> 実行アドレス 8点 <Context-R> 実行アドレス 8点 データアクセス 2点	ROM/RAM空間 合計2048点	専用トレース(バッファ32KB)に分岐の情報を取得 (分岐元と分岐先の 情報)	○	×	○		
R5C2-V MCU	R5A202021 R5A2202021	cJTAG	cJTAG	実行アドレス/データアクセス兼用 4点	ROM/RAM空間 2000点	-	○	×	×	

\*1: RX220グループは、32分岐またはサイクルの分岐情報、データアクセス情報を取得します。  
\*2: 機能詳細および接続方法は、ご参照のマイコンにより異なります。  
\*3: 接続方式がJTAG接続のみ使用できます。  
\*4: RX200は1線、RX140は2線区間測定可能。  
\*5: トレースバッファとしてマイコンの内部RAMを使用します。

\* エミュレータとしての仕様が確認できたマイコンのみを掲載しています。  
開発中のマイコンやエミュレータソフトウェアも含まれますので、対応状況の詳細は、Webをご参照ください。  
https://www.renesas.com/e2

■E2 emulator Lite デバッグ機能情報

対応マイコン			接続方式	ブレイク機能			トレース機能	プログラム実行中のメモリ参照/変更	パフォーマンス測定	ホットプラグイン
ファミリ	シリーズ/コア	グループ		ハードウェアブレイク	ソフトウェアブレイク	特殊ブレイク				
RA	RA8	RA8D1/M1	SWD	実行アドレス 8点 データアクセス 8点	ROM/RAM空間 合計2048点		専用トレースバッファ8KBに分岐の情報を取得 (分岐元と分岐先の情報)	× Go/Stop間の 時間測定は可	○	
	RA6	RA6xx					専用トレースバッファ2KBに分岐の情報を取得 (分岐元と分岐先の情報)			
	RA4	RA4M1 RA4W1		実行アドレス 6点 データアクセス 4点			専用トレースバッファ1KBに分岐の情報を取得 (分岐元と分岐先の情報)			
		上記以外 RA4xx					専用トレースバッファ2KBに分岐の情報を取得 (分岐元と分岐先の情報)			
	RA2	RA2xx		実行アドレス 4点 データアクセス 2点			最大2K分岐の情報を取得 *6 (分岐元と分岐先の情報)			
RE	RE0	RE01		最大4K分岐の情報を取得 *6 (分岐元と分岐先の情報)						
RL78	RL78/G2x	RL78/G22 RL78/G23 RL78/G24	1線式シリアル	実行アドレス/データアクセス兼用 2点	2000点	デバッグの STOPボタンによる 強制ブレイク	最大256分岐の情報を取得 (分岐元情報のみ)	○	×	
	RL78/D1x	RL78/D1A		実行アドレス/データアクセス兼用 1点			-			
	RL78/F1x	RL78/F12		実行アドレス/データアクセス兼用 2点			最大128分岐の情報を取得 (分岐元情報のみ) * マイコンによっては最大64分岐			
		RL78/F13 RL78/F14 RL78/F15 RL78/F1A RL78/F1E					-			
		RL78/F2x		RL78/F23 RL78/F24			実行アドレス 2点			-
	RL78/G1x	RL78/G10 RL78/G1M RL78/G1N		実行アドレス/データアクセス兼用 2点			最大256分岐の情報を取得 (分岐元情報のみ)			
		RL78/G14 (ROM: 96KByte以上) RL78/G1F RL78/G1H		実行アドレス/データアクセス兼用 1点			-			
		RL78/G11 RL78/G12 RL78/G13					-			
		RL78/G14 (ROM: 64KByte以下) RL78/G15 RL78/G16 RL78/G1A RL78/G1C RL78/G1D RL78/G1E RL78/G1G RL78/G13A RL78/G1P					-			
		RL78/I1A					-			
		RL78/I1x		RL78/I1B RL78/I1C RL78/I1D RL78/I1E			実行アドレス/データアクセス兼用 2点			最大256分岐の情報を取得 (分岐元情報のみ)
		RL78/L1x		RL78/L12 RL78/L13			実行アドレス/データアクセス兼用 1点			-
				RL78/L1A RL78/L1C			実行アドレス/データアクセス兼用 2点			最大256分岐の情報を取得 (分岐元情報のみ)
		RL78/H1x		RL78/H1D			実行アドレス/データアクセス兼用 1点			-
				RL78/FGIC						-
RX	RX700	RX72x RX71x	JTAG または 1線式シリアル	実行アドレス 8点 + データアクセス 4点 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能) *シーケンシャルブレイク指定可能	最大256点		最大256分岐の分岐情報 または 最大256サイクルのデータアクセス情報 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能) を取得	○ *5	○ *3*4	
	RX600	RX64x RX65x RX66x RX67x RX26T	JTAG または 1線式シリアル	実行アドレス 8点 + データアクセス 4点 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能) *シーケンシャルブレイク指定可能			最大256分岐の分岐情報 または 最大256サイクルのデータアクセス情報 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能) を取得			
		上記以外	JTAG または 2線式シリアル*2 (クロック、データ)	実行アドレス 8点 + データアクセス 4点 *シーケンシャルブレイク指定可能			最大256分岐の分岐情報 または 最大256サイクルのデータアクセス情報を取得			
		RX200 RX140 (RX26Tを除く)	1線式シリアル	実行アドレス 4点 + データアクセス 2点			最大64分岐の分岐情報 または 最大64サイクルのデータアクセス情報を取得 *1			
		RX100 (RX140を除く)		*シーケンシャルブレイク指定可能			最大32分岐の分岐情報 または 最大32サイクルのデータアクセス情報を取得			
RISC-V MCU	R9A02G021	R9A02G021	cJTAG	実行アドレス/データアクセス兼用 4点	ROM/RAM空間 2000点		-	× Go/Stop間の 時間測定は可	×	

\*1: RX220グループは、32分岐またはサイクルの分岐情報、データアクセス情報を取得します。  
\*2: 機能詳細および接続方式は、ご使用になるマイコンにより異なります。  
\*3: 別売のホットプラグアダプタが必要です。  
\*4: 接続方式がJTAG接続のみ使用できます。  
\*5: RX200は1区間、RX600は2区間測定可能  
\*6: トレースバッファとしてマイコンの内蔵RAMを使用します。

\*エミュレータとしての仕様が確認できたマイコンのみを掲載しています。  
開発中のマイコンやエミュレータソフトウェアも含まれますので、対応状況の詳細は、Webをご参照ください。  
<https://www.renesas.com/e2lite>

■E1 デバッグ機能情報

対応マイコン			接続方式	ブレーク機能			トレース機能	プログラム実行中のメモリ参照/変更	パフォーマンス測定	ホットプラグイン					
ファミリ	シリーズ/コア	グループ		ハードウェアブレーク	ソフトウェアブレーク	特殊ブレーク					内蔵トレース				
RH850	RH850/F1x	RH850/F1H RH850/F1M RH850/F1L RH850/F1K RH850/F1KM RH850/F1KH	LPD4ピン または LPD1ピン	実行アドレス/データアクセス兼用 12点	ROM/RAM空間: 2000点		分岐情報のみを取得する場合は 2K~4K分岐 または データアクセス情報のみを取得する場合は 1K~2Kサイクル  * マイコンによっては トレース取得なし	○	○ *5						
		RH850/E1x	RH850/E1L RH850/E1M-S RH850/E1M-S2							LPD4ピン					
	RH850/C1x	RH850/C1H RH850/C1M	LPD4ピン または LPD1ピン												
	RH850/D1x	RH850/D1L RH850/D1M	LPD4ピン または LPD1ピン												
		RH850/P1x	RH850/P1M  P1M-E  RH850/P1H-C RH850/P1M-C RH850/P1L-C							LPD4ピン					
RL78	RL78/D1x	RL78/D1A	1線式シリアル	実行アドレス/データアクセス兼用 1点	2000点	デバッグの STOPボタンによる 強制ブレーク	-	○	x						
	RL78/F1x	RL78/F12		実行アドレス/データアクセス兼用 2点			最大128分岐の情報取得 (分岐元情報のみ) * マイコンによっては最大64分岐		○ *5						
		RL78/F13 RL78/F14 RL78/F15 RL78/F1A RL78/F1E		実行アドレス 2点	-		-								
	RL78/G1x	RL78/G10 RL78/G1M RL78/G1N		実行アドレス/データアクセス兼用 2点	最大256分岐の情報取得 (分岐元情報のみ)		2000点		デバッグの STOPボタンによる 強制ブレーク	-	○	x Go/Stop間の 時間測定は可			
		RL78/G14 (ROM: 96KByte以上) RL78/G1F RL78/G1H		実行アドレス/データアクセス兼用 1点	-					-					
		RL78/G11 RL78/G12 RL78/G13 RL78/G14 (ROM: 64KByte以下)		実行アドレス/データアクセス兼用 1点	-					-					
		RL78/G1A RL78/G1C RL78/G1D RL78/G1E RL78/G1G RL78/G13A RL78/G1P		実行アドレス/データアクセス兼用 2点	最大256分岐の情報取得 (分岐元情報のみ)					-					
	RL78/I1x	RL78/I1A RL78/I1B RL78/I1C RL78/I1D RL78/I1E		実行アドレス/データアクセス兼用 2点	-		2000点			デバッグの STOPボタンによる 強制ブレーク		最大256分岐の情報取得 (分岐元情報のみ)	○	x	
	RL78/L1x	RL78/L12 RL78/L13		実行アドレス/データアクセス兼用 1点	-		-								
		RL78/L1A RL78/L1C		実行アドレス/データアクセス兼用 2点	最大256分岐の情報取得 (分岐元情報のみ)		-								
	RL78/H1x	RL78/H1D		実行アドレス/データアクセス兼用 2点	-		-								
	RL78/FGIC			実行アドレス/データアクセス兼用 1点	-		-			-		-		-	
	RX	RX700		RX72x RX71x	JTAG または 1線式シリアル		実行アドレス 8点 + データアクセス 4点 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能) * シーケンシャルブレーク指定可能			最大256点		デバッグの STOPボタンによる 強制ブレーク		最大256分岐の分岐情報 または 最大256サイクルのデータアクセス情報 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能) を取得	○ *7
RX600		RX64x RX65x RX66x RX67x RX26T	JTAG または 1線式シリアル	実行アドレス 8点 + データアクセス 4点 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能) * シーケンシャルブレーク指定可能	最大256分岐の分岐情報 または 最大256サイクルのデータアクセス情報 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能) を取得										
		上記以外	JTAG または 2線式シリアル*4 (クロック、データ)	実行アドレス 8点 + データアクセス 4点 * シーケンシャルブレーク指定可能	最大256分岐の分岐情報 または 最大256サイクルのデータアクセス情報を取得										
RX200 RX140 (RX26Tを除く)		1線式シリアル		実行アドレス 4点 + データアクセス 2点 * シーケンシャルブレーク指定可能	最大64分岐の分岐情報 または 最大64サイクルのデータアクセス情報を取得 *3										
RX100 (RX140を除く)		1線式シリアル		実行アドレス 4点 + データアクセス 2点 * シーケンシャルブレーク指定可能	最大32分岐の分岐情報 または 最大32サイクルのデータアクセス情報を取得										
V850 *1 *2	V850E1 V850ES V850E2	JTAG、 2線式シリアル または 4線式シリアル (データ×2、クロック、 ハンドシェイク)	実行アドレス/データアクセス兼用 2点 * シーケンシャルブレーク指定可能	ROM空間 4点 RAM空間 2000点	-	-	-	x Go/Stop間の 時間測定は可	x						
	V850E2M V850E2S	Nexus または 1線式シリアル	[JTAG I/F時] 実行前 4点 実行後 8点 アクセス 6点  * シーケンシャルブレーク指定可能	[シリアル I/F時] 実行前 4点 実行後 1 アクセス 4点  ROM空間 8点 RAM空間 2000点	-	-	-	x Go/Stop間の 時間測定は可	○ *5						

\*1. V850E2/ME3およびV850E/ME2は、E1エミュレータではご使用になれません。MINICUBEをご使用ください。  
\*2. 使用する統合開発環境によってポイント数が異なります。  
\*3. RX220グループは、32分岐またはサイクルの分岐情報、データアクセス情報を取得します。  
\*4. 機能詳細および接続方式は、ご使用になるマイコンにより異なります。  
\*5. 別売のホットプラグアダプタが必要です。  
\*6. 接続方式がJTAG接続のみ使用できます。  
\*7. RX200は1区間、RX600は2区間測定可能

\* エミュレータとしての仕様を確認できたマイコンのみを掲載しています。  
開発中のマイコンやエミュレータソフトウェアも含まれますので、対応状況の詳細は、Webをご参照ください。  
https://www.renesas.com/e1

■E1 デバッグ機能情報 続き

対応マイコン			接続方式	ブレーク機能			トレース機能	プログラム実行中のメモリ参照/変更	パフォーマンス測定	ホットプラグイン
ファミリ	シリーズ/コア	グループ		ハードウェアブレーク	ソフトウェアブレーク	特殊ブレーク	内蔵トレース			
78K0R			1線式シリアル または 2線式シリアル (クロック、データ)	実行アドレス/データアクセス兼用 1点	2000点		-			
78K0			2線式シリアル (クロック、データ)	実行前ブレーク 1点 (ただし、ソフトウェアブレークを使用しない場合) + アクセスブレーク 1点	2000点		-			
R8C	R8C/L35C,L36C,L38C,L3ACグループ R8C/L35M,L36M,L38M,L3AMグループ R8C/LA6A,LA8Aグループ R8C/LA3A,LA5Aグループ R8C/LAPSグループ		1線式シリアル	アドレスブレーク 8点 + データ条件ブレーク 2点 *シーケンシャルブレーク指定可能	最大256点	デバッグのSTOPボタンによる強制ブレーク	4分岐 (分岐元先PC) または 指定したデータアクセスを 最大8サイクル	○	x Go/Stop間の 時間測定は可	x
	R8C/5x									
	R8C/3xT-A									
	R8C/32C,33C,34C,35C,36C,38C, 3GC,3JCグループ R8C/32M,33M,34M,35M,36M,38 M,3GM,3JMグループ R8C/33T,3JT,3NTグループ R8C/34W,36W,38Wグループ R8C/34X,36X,38Xグループ R8C/34Y,36Y,38Yグループ R8C/34Z,36Z,38Zグループ R8C/32G,32H,33G,33H,34P,34R グループ R8C/34K,34U,3MK,3MUグループ R8C/3MQグループ									

\*1: V850E2/ME3およびV850E/ME2は、E1エミュレータではご使用になれません。MINICUBEをご使用ください。

\*2: 使用する統合開発環境によってポイント数が異なります。

\*3: RX220グループは、32分岐またはサイクルの分岐情報、データアクセス情報を取得します。

\*4: 機能詳細および接続方式は、ご使用になるマイコンにより異なります。

\*5: 別売のホットプラグアダプタが必要です。

\*6: 接続方式がJTAG接続のみ使用できます。

\* エミュレータとしての仕様が確認できたマイコンのみを掲載しています。

開発中のマイコンやエミュレータソフトウェアも含まれますので、対応状況の詳細は、Webをご参照ください。  
<https://www.renesas.com/e1>

■E20 デバッグ機能情報

対応マイコン			接続方式	ブ레이크機能			トレース機能		プログラム実行中のメモリ参照/変更	パフォーマンス測定	リアルタイムRAMモニタ	C0カバレッジ	ホットプラグイン					
ファミリ	シリーズ/コア	グループ		ハードウェアブ레이크	ソフトウェアブ레이크	特殊ブ레이크	内蔵トレース	外部トレース										
RH850	RH850/F1x	RH850/F1H RH850/F1M RH850/F1L RH850/F1K RH850/F1KM RH850/F1KH	LPD4ピン または LPD1ピン	実行アドレス/データアクセス兼用 12点	ROM/RAM空間: 2000点	-	分岐情報のみを取得する場合は 2K~4K分岐 または データアクセス情報のみを取得する場合は 1K~2Kサイクル  * マイコンによっては トレース取得なし	-	○	-	-	○						
		RH850/E1x	RH850/E1L RH850/E1M-S RH850/E1M-S2										LPD4ピン					
	RH850/C1x	RH850/C1H RH850/C1M	LPD4ピン または LPD1ピン															
	RH850/D1x	RH850/D1L RH850/D1M	LPD4ピン または LPD1ピン															
	RH850/P1x	RH850/P1M-E RH850/P1H-C RH850/P1M-C RH850/P1L-C	LPD4ピン															
RL78	RL78/D1x	RL78/D1A		実行アドレス/データアクセス兼用 1点	2000点	-	-	-	○	x Go/Stop 間の時間 測定は可	x	x						
	RL78/F1x	RL78/F12		実行アドレス/データアクセス兼用 2点														
		RL78/F13 RL78/F14 RL78/F15 RL78/F1A RL78/F1E		実行アドレス/データアクセス兼用 2点														
	RL78/G1x	RL78/G10 RL78/G1M RL78/G1N		実行アドレス 2点	-	-	-	-					-	-	x	x	-	
		RL78/G14 (ROM: 96KByte以上) RL78/G1F RL78/G1H		実行アドレス/データアクセス兼用 2点	-	-	最大256分岐の情報を取得 (分岐元情報のみ)	-					-	-	-	-	-	
			RL78/G11 RL78/G12 RL78/G13		実行アドレス/データアクセス兼用 1点	-	-	-					-	-	-	-	-	-
			RL78/G14 (ROM: 64KByte以下) RL78/G1A RL78/G1C RL78/G1D RL78/G1E RL78/G1G RL78/G13A RL78/G1P	1線式シリアル	実行アドレス/データアクセス兼用 1点	-	-	-					-	-	-	-	-	-
			RL78/G1A		実行アドレス/データアクセス兼用 2点	-	-	最大256分岐の情報を取得 (分岐元情報のみ)					-	-	-	-	-	-
	RL78/I1x	RL78/I1B RL78/I1C RL78/I1D RL78/I1E		実行アドレス/データアクセス兼用 2点	-	-	-	-					-	-	-	-	-	
	RL78/L1x	RL78/L12 RL78/L13		実行アドレス/データアクセス兼用 1点	-	-	-	-					-	-	-	-	-	
	RL78/L1A RL78/L1C		実行アドレス/データアクセス兼用 2点	-	-	最大256分岐の情報を取得 (分岐元情報のみ)	-	-					-	-	-	-	-	
	RL78/H1x	RL78/H1D		実行アドレス/データアクセス兼用 1点	-	-	-	-					-	-	-	-	-	
	RL78/FGIC			実行アドレス/データアクセス兼用 1点	-	-	-	-					-	-	-	-	-	
RX700	RX72x RX71x		JTAGのみ または 1線式シリアル	実行アドレス 8点 + データアクセス 4点 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能) * シーケンシャルブ레이크指定可能	最大256点	-	最大256分岐の分岐情報 または 最大256サイクルのデータアクセス情報 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能)を取得	-	○	x	x	○						
			JTAG + 外部トレース	実行アドレス 8点 + データアクセス 4点 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能) * シーケンシャルブ레이크指定可能									約2M分岐の分岐情報 または 約2Mサイクルのデータアクセス情報 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能)を取得	○ (データ/ 最終アク セス属性 [Read/Wri te/Non- accessed])				
	RX64x RX65x RX66x RX67x RX26T		JTAGのみ または 1線式シリアル	実行アドレス 8点 + データアクセス 4点 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能) * シーケンシャルブ레이크指定可能									最大256分岐の分岐情報 または 最大256サイクルのデータアクセス情報 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能)を取得	-	x	x	○	
			JTAG + 外部トレース	実行アドレス 8点 + データアクセス 4点 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能) * シーケンシャルブ레이크指定可能									最大256分岐の分岐情報 または 最大256サイクルのデータアクセス情報 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能)を取得	約2M分岐の分岐情報 または 約2Mサイクルのデータアクセス情報 (バスマスタとしてDMAC/DTCバスを選択可能)を取得	○ (データ/ 最終アク セス属性 [Read/Wri te/Non- accessed])			
			JTAGのみ または 2線式シリアル*4 (クロック、データ)	実行アドレス 8点 + データアクセス 4点 * シーケンシャルブ레이크指定可能									最大256分岐の分岐情報 または 最大256サイクルのデータアクセス情報を取得	-	x	x	○	
			JTAG + 外部トレース	実行アドレス 8点 + データアクセス 4点 * シーケンシャルブ레이크指定可能									最大256分岐の分岐情報 または 最大256サイクルのデータアクセス情報を取得	約2M分岐の分岐情報 または 約2Mサイクルのデータアクセス情報を取得	○ (データ/ 最終アク セス属性 [Read/Wri te/Non- accessed])			
RX200 RX140 (RX26Tを除く)		1線式シリアル	実行アドレス 4点	-	-	-	-	-	x	x	x							
RX100 (RX140を除く)		1線式シリアル	データアクセス 2点 * シーケンシャルブ레이크指定可能	-	-	最大64分岐の分岐情報 または 最大64サイクルのデータアクセス情報を取得 *3	-	-	x	x	x							
									x Go/Stop 間の時間 測定は可									

\*1: V850E2/ME3およびV850E/ME2は、E20エミュレータではご使用になりません。MINICUBEをご使用ください。  
\*2: 使用する統合開発環境によってポイント数が異なります。  
\*3: RX220グループは、32分岐またはサイクルの分岐情報、データアクセス情報を取得します。  
\*4: 機能詳細および接続方式は、ご使用になるマイコンにより異なります。  
\*5: 接続方式がJTAG接続のみです。  
\*6: RX200は1区間、RX600は2区間測定可能

\* エミュレータとしての仕様を確認できたマイコンのみを掲載しています。  
開発中のマイコンやエミュレータソフトウェアも含まれますので、対応状況の詳細は、Webをご参照ください。  
https://www.renesas.com/e20

■E20 デバッグ機能情報 続き

対応マイコン			接続方式	ブレイク機能			トレース機能		プログラム実行中のメモリ参照/変更	パフォーマンス測定	リアルタイムRAMモニタ	COカバレッジ	ホットプラグイン
ファミリ	シリーズ/コア	グループ		ハードウェアブレイク	ソフトウェアブレイク	特殊ブレイク	内蔵トレース	外部トレース					
V850 *1 *2	V850E1 V850ES V850E2	JTAG、 2線式シリアル または 4線式シリアル (データ×2、クロック、 ハンドシェイク)	実行アドレス/データアクセス兼用 2点 *シーケンシャルブレイク指定可能	ROM空間 4点 RAM空間 2000点									×
	V850E2M V850E2S	Nexus または 1線式シリアル	[JTAG I/F時] 実行前 4点 実行後 8点 アクセス 6点 *シーケンシャルブレイク指定可能	[シリアル I/F時] 実行前 4点 実行後 ー アクセス 4点 ROM空間 8点 RAM空間 2000点									○
78K0R			1線式シリアル または 2線式シリアル (クロック、データ)	実行アドレス/データアクセス兼用 1点									
78K0			2線式シリアル (クロック、データ)	実行前ブレイク 1点 (ただし、ソフトウェアブレイクを 使用しない場合) + アクセスブレイク 1点	2000点								
R8C	R8C/L35C,L36C,L38C,L3ACグループ R8C/L35ML,36ML,38ML,L3AMグループ R8C/LA6A,LA8Aグループ R8C/LA3A,LA5Aグループ R8C/LAPSグループ	1線式 シリアル	アドレスブレイク 8点 + データ条件ブレイク 2点 *シーケンシャルブレイク指定可能	最大256点	デバッグの STOPボタン による強制 ブレイク	4分岐 (分岐元先PC) または 指定したデータアクセスを 最大8サイクル	-	○	× Go/Stop 間の時間 測定は可	×	×	×	×
	R8C/5x												
	R8C/3xT-A												
	R8C/32C,33C,34C,35C,36C,38C, 39C,3JCグループ R8C/32M,33M,34M,35M,36M,38 M,39M,3JMグループ R8C/33T,3JT,3NTグループ R8C/34W,36W,38Wグループ R8C/34X,36X,38Xグループ R8C/34Y,36Y,38Yグループ R8C/34Z,36Z,38Zグループ R8C/32G,32H,33G,33H,34P,34R グループ R8C/34K,34U,3MK,3MUグループ R8C/3MQグループ												

\*1. V850E2/ME3およびV850E/ME2は、E20エミュレータではご使用になれません。MINICUBEをご使用ください。  
\*2. 使用する統合開発環境によってポイント数が異なります。  
\*3. RX220グループは、32分岐またはサイクルの分岐情報、データアクセス情報を取得します。  
\*4 : 機能詳細および接続方式は、ご使用になるマイコンにより異なります。  
\*5 : 接続方式がJTAG接続のみ使用できます。

\* エミュレータとしての仕様を確認できたマイコンのみを掲載しています。  
開発中のマイコンやエミュレータソフトウェアも含まれますので、対応状況の詳細は、Webをご参照ください。  
<https://www.renesas.com/e20>

■MINICUBE2 デバッグ機能情報

対応マイコン			ブレーク機能			RAMモニタ	DMM (RUN中のメモリ書き換え)	時間測定 (実行開始~ブレーク)
ファミリ	シリーズ/コア	グループ	ハードウェアブレーク	ソフトウェア ブレーク	強制ブレーク			
V850	V850E1 V850ES V850E2		2点 *1 (実行/アクセス兼用)	ROM空間 4点 RAM空間 2000点	可能 *2	可能	可能	分解能 100 μs 最大測定時間 約100時間
	V850E2M V850E2S		実行前ブレーク: 4点 アクセスブレーク: 4点 * シーケンシャルブレーク指定可能	ROM空間 8点 RAM空間 2000点	可能			
	78K0R		1点 (実行/アクセス兼用)	2000点	可能	疑似リアルRAMモニタ (RRM) 可能	可能	分解能 100 μs 最大測定時間 約100時間
	78K0		実行前ブレーク: 1点 (ソフトウェアブレークを使用する場合は不可) アクセスブレーク: 1点	2000点	可能	疑似リアルRAMモニタ (RRM) 可能	可能	分解能 100 μs 最大測定時間 約100時間
	78K0S		不可	2000点	可能 (割り込み禁止中は不可)	不可	不可	分解能 100 μs 最大測定時間 約100時間

\*1. 一部マイコンは未サポートです。(V850ES/KE2、V850ES/KF2、V850ES/KG2、μ PD70F3733、V850ES/IE2)

\*2. 以下の状態が継続している場合は、強制ブレークすることができません。

- 割り込み禁止中 (DI) の場合
- MINICUBE2と対象デバイスの通信に使用するシリアルインタフェースの割り込みがマスクされている場合
- マスカブル割り込みによるスタンバイ解除を禁止している状態で、スタンバイモードに入っている場合
- MINICUBE2と対象デバイスの通信インタフェースがUARTの場合に、メインロックを停止している場合

\* エミュレータとしての仕様が確認できたマイコンのみを掲載しています。

開発中のマイコンやエミュレータソフトウェアも含まれますので、対応状況の詳細は、Webをご参照ください。  
<https://www.renesas.com/cs+>>「CS+対応機能一覧」(PDF)

■E10A-USB (HS0005KCU01H/HS0005KCU02H) デバッグ機能情報

対応マイコン			ブレーク機能		パフォーマンス機能	内蔵ROM無効外部拡張モードでの対応可否 (○:対応 ×:非対応 -:対応なし)	トレース機能									
ファミリ	シリーズ/コア	グループ	ハードウェアブレーク	ソフトウェアブレーク			内蔵トレース	AUDトレース								
SuperH	SH-4A (マルチコアマイコンを除く)		アドレス/データ/R/W/実行回数条件ブレーク 2点 + アドレス/R/W条件ブレーク 4点 + データ/R/W条件ブレーク 2点 + システムバス条件ブレーク 2点 * シーケンシャルブレーク指定可能	255点	あり	-	8分岐 分岐/範囲内メモリアクセス/ ソフトウェアトレース (Trace(x) 指定変数)	最大64Kイベント (分岐トレースのみを 取得した場合、最大32K分岐)*1 分岐/範囲内メモリアクセス/ソフト ウェアトレース (Trace(x) 指定変数)								
	SH-4	SH7760 SH7751R	アドレス/データ/R/W 2点 + アドレス/R/W条件ブレーク 4点 * シーケンシャルブレーク指定可能		あり	-	8分岐	最大64Kイベント (分岐トレースのみを 取得した場合、最大32K分岐)*1 分岐/範囲内メモリアクセス/ソフト ウェアトレース (Trace(x) 指定変数)								
		SH7750R					-		-							
	SH-3	SH7721 SH7720 SH7712 SH7710 SH7705	アドレス/データ/R/W/実行回数条件ブレーク 1点 + アドレス/R/W条件ブレーク 1点 * シーケンシャルブレーク指定可能		あり	-	8分岐	最大64K分岐 (分岐先情報のみ)*1 分岐/範囲内メモリアクセス/ソフト ウェアトレース (Trace(x) 指定変数)								
		SH7727 SH7709S SH7706 SH7206					-		最大26214分岐 *1							
	SH-2A (マルチコアマイコン を除く)	SH72AY SH72AW SH72A0 SH72A2	アドレスブレーク 8点 + アドレス/データ/R/W/実行回数条件ブレーク 1点 + アドレス/データ/R/W条件ブレーク 1点 * シーケンシャルブレーク指定可能		あり	-	○	1000サイクル アドレス/データ/ステータス/ タイムスタンプ/バス選択	最大64Kイベント (分岐トレースのみを 取得した場合、最大32K分岐)*1 分岐/範囲内メモリアクセス/ソフト ウェアトレース (Trace(x) 指定変数)							
		SH7211 SH7216 (SH7216, SH7214) SH7231 SH7237 SH7239 SH7243 SH7285 SH7286														
		SH7670 SH726A SH726B SH7269 SH7268 SH7267 SH7266 SH7264 SH7262 SH7203 SH7263														
		SH7201 SH7261 SH7256R SH7254R SH7253														
		SH7619 SH7618								アドレス/データ/R/W/実行回数条件ブレーク 1点 + アドレス/R/W条件ブレーク 1点 * シーケンシャルブレーク指定可能	-	-	4分岐	-		
		SH7145F SH7144F SH7047F								アドレスブレーク 4点 * シーケンシャルブレーク指定可能	-	-	×	-	最大64Kイベント (分岐トレースのみを 取得した場合、最大32K分岐)*2	
		R5F71494A R5F71464A R5F70865A R5F70855A R5F70854A R5F70845A R5F70844A R5F70835A R5F70834A								アドレスブレーク 2点 + アドレス/データ/R/W/実行回数条件ブレーク 1点 + アドレス/データ/R/W条件ブレーク 1点 * シーケンシャルブレーク指定可能	あり	-	○	4分岐	-	
		SH7137 SH7136 SH7125 SH7124									-	-	○			
		R5E71494R R5E71491R R5E71464R R5E70865R R5E70855R R5E70845R R5E70835R								アドレスブレーク 8点 + アドレス/データ/R/W/実行回数条件ブレーク 1点 + アドレス/データ/R/W条件ブレーク 1点 * シーケンシャルブレーク指定可能	あり	-	○	1000サイクル アドレス/データ/ステータス/ タイムスタンプ/バス選択	最大64Kイベント (分岐トレースのみを 取得した場合、最大32K分岐)*1 分岐/範囲内メモリアクセス/ソフト ウェアトレース (Trace(x) 指定変数)	
		H8SX/1700								H8SX/1720S H8SX/1720	アドレスブレーク 3点 + アドレス/データ/成立回数条件ブレーク 1点 * シーケンシャルブレーク指定可能	あり	×	*3	8分岐	-
		H8SX/1600									-	-				
		H8SX/1500									-	-				
	H8S	H8S/2400	H8S/2472 H8S/2463 H8S/2462		アドレスブレーク 6点 + アドレス/データ条件ブレーク 2点	-	×	4分岐元 または バストレース 1024サイクル	-							
			H8S/2456R H8S/2456 H8S/2454 H8S/2426R H8S/2426 H8S/2424													
			H8S/2427R H8S/2427 H8S/2425													
H8S/2300		H8S/2378 H8S/2378R H8S/2368 H8S/2319 *4 H8S/2339 *5 H8S/2329 *6	アドレス/データ条件ブレーク 2点	-	-	×	4分岐元 または バストレース 512サイクル	-								
		H8S/2200		アドレス/データ条件ブレーク 2点	-	-	○	4分岐元	-							
		H8S/2218 H8S/2215 *7 H8S/2212		-	-	×	4分岐元	-								

\*1. HS0005KCU01Hでは使用できません。  
\*2. HS0005KCU01Hでは使用できません。また、HS0005KCU02HでRAMモニタ機能使用時はトレース取得できません。  
\*3. H8SX/1651のみ可能です。  
\*4. H8S/2319EFのみ対応。  
\*5. H8S/2339EFのみ対応。  
\*6. H8S/2329EFのみ対応。

\*7. H8S/2215R, H8S/2215Tのみ対応。

\* エミュレータとしての仕様を確認できたマイコンのみを掲載しています。  
開発中のマイコンやエミュレータソフトウェアも含まれますので、対応状況の詳細は、Webをご参照ください。  
https://www.renesas.com/e10a\_usb



■E10A-USB (HS0005KCU01H/HS0005KCU02H) デバッグ機能情報 続き

対応マイコン			ブレーク機能		パフォーマンス機能	内蔵ROM無効外部拡張モードでの対応可否 (○:対応 ×:非対応 -:対応なし)	トレース機能	
ファミリ	シリーズ/コア	グループ	ハードウェアブレーク	ソフトウェアブレーク			内蔵トレース	AUDトレース
H8S	H8S/2100	H8S/2168 H8S/2153 H8S/2164 H8S/2117 H8S/2117R H8S/2125 H8S/2116 H8S/2113 H8S/2112 H8S/2112R	アドレスブレーク 6点 + アドレス/データ条件ブレーク 2点	255点	-	-	4分岐元	-
		H8S/2189R H8S/2114R	アドレスブレーク 6点 + アドレス/データ条件ブレーク 2点				4分岐元 または バストレース 512サイクル	

\*1. HS0005KCU01Hでは使用できません。  
\*2. HS0005KCU01Hでは使用できません。また、HS0005KCU02HでRAMモニタ機能使用時はトレース取得できません。  
\*3. H8SX/1651のみ可能です。  
\*4. H8S/2319EFのみ対応。  
\*5. H8S/2339EFのみ対応。  
\*6. H8S/2329EFのみ対応。

\*7. H8S/2215R, H8S/2215Tのみ対応。

\* エミュレータとしての仕様が確認できたマイコンのみを掲載しています。  
開発中のマイコンやエミュレータソフトウェアも含まれますので、対応状況の詳細は、Webをご参照ください。  
https://www.renesas.com/e10a\_usb

■E10A-USB (HS0005KCU01H/HS0005KCU02H + デバッグMCUボード) デバッグ機能情報

対応マイコン			ブレーク機能		パフォーマンス機能	内蔵ROM無効外部拡張モードでの対応可否 (○:対応 ×:非対応 -:対応なし)	トレース機能	
ファミリ	シリーズ/コア	グループ	ハードウェアブレーク	ソフトウェアブレーク			内蔵トレース	AUDトレース
SuperH	SH-4A	SH7456 SH7455 SH7451 SH7450	アドレス/データ/R/W/実行回数条件ブレーク 2点 + アドレス/R/W条件ブレーク 4点 + データ/R/W条件ブレーク 2点 + システムバス条件ブレーク 2点 *シーケンシャルブレーク指定可能	255点	あり	-	8分岐 分岐/範囲内メモリアクセス/ ソフトウェアトレース (Trace(x) 指定変数)	最大64Kイベント (分岐トレースのみを 取得した場合、 最大32K分岐)*1 分岐/範囲内メモリアクセス/ ソフトウェアトレース (Trace(x) 指定変数)
		SH7125 SH7124	アドレスブレーク 8点 + アドレス/データ/R/W/実行回数条件ブレーク 1点 + アドレス/データ/R/W条件ブレーク 1点 *シーケンシャルブレーク指定可能				1000サイクル アドレス/データ/ステータス/ タイムスタンプ/バス選択	最大64Kイベント (分岐トレースのみを 取得した場合、 最大32K分岐)*1 分岐/範囲内メモリアクセス/ ソフトウェアトレース (Trace(x) 指定変数)
H8S	H8S/2400	H8S/2456R H8S/2456 H8S/2454 H8S/2426R H8S/2426 H8S/2424	アドレスブレーク 6点 + アドレス/データ条件ブレーク 2点		-	○	4分岐元 または バストレース 1024サイクル	-

\*1. HS0005KCU01Hでは使用できません。

■E10A-USB (HS0005KCU14H) デバッグ機能情報

対応マイコン			ブレーク機能		パフォーマンス機能	内蔵ROM無効外部拡張モードでの対応可否 (○:対応 ×:非対応 -:対応なし)	トレース機能	
ファミリ	シリーズ/コア	グループ	ハードウェアブレーク	ソフトウェアブレーク			内蔵トレース	AUDトレース
SuperH	SH-4A (マルチコアマイコン)	SH7786	10点 (UBC使用)	255点 (マイコン内の コアごと)	あり	-	60分岐分	最大128Kイベント (分岐トレースのみを 取得した場合、最大64K分岐)
	SH-2A (マルチコアマイコン)	SH7205 SH7265					1024サイクル (マイコン内のコアごとに 取得する場合、各512サイクル)	分岐/メモリアクセス/ 汎用レジスタ (条件はCPUごとに設定可能)

■E8a デバッグ機能情報

対応マイコン			ブレーク機能			トレース機能	
ファミリ	シリーズ/コア	グループ	ハードウェアブレーク	ソフトウェアブレーク	特殊ブレーク	内蔵トレース	
R8C	R8C/Lx		アドレスブレーク 8点 + データ条件ブレーク 2点 *シーケンシャルブレーク指定可能	255点	デバッグの STOPボタンによる 強制ブレーク	4分岐 (分岐元先PC) または 指定したデータアクセスを最大8サイクル	
	R8C/Mx		アドレスブレーク 4点 + データ条件ブレーク 1点			3分岐 (分岐元先PC) または 6分岐 (分岐元PC) または 指定したデータアクセスを最大6サイクル	
	R8C/3x	R8C/3xD以外	アドレスブレーク 8点 + データ条件ブレーク 2点 *シーケンシャルブレーク指定可能			4分岐 (分岐元先PC) または 指定したデータアクセスを最大8サイクル	
		R8C/3xD	アドレスブレーク 4点 または アドレスブレーク2点+データ条件ブレーク 1点			最新4分岐 (分岐元PC)	
	R8C/2x		アドレスブレーク 2点			-	
	R8C/1x	R8C/10~13以外	アドレスブレーク 2点			-	
R8C/10~13		アドレスブレーク 2点	-				
M16C	R32C/100		アドレスブレーク 8点  アドレスブレーク 8点 + データ条件ブレーク 2点 *シーケンシャルブレーク指定可能	255点	デバッグの STOPボタンによる 強制ブレーク	-	
	M32C/80					-	
	M16C/60	M16C/62P M16C/6Nx M16C/6S				アドレスブレーク 8点 + データ条件ブレーク 2点 *シーケンシャルブレーク指定可能	32分岐命令実行履歴 (分岐元先PC) または 指定したデータアクセスを最大64サイクル
		M16C/63 M16C/64A M16C/64C M16C/65 M16C/65C M16C/6C				アドレスブレーク 8点 + データ条件ブレーク 2点 *シーケンシャルブレーク指定可能	16分岐命令実行履歴 (分岐元先PC) または 指定したデータアクセスを最大32サイクル
		M16C/6S1 M16C/6B				アドレスブレーク 8点 + データ条件ブレーク 2点 *シーケンシャルブレーク指定可能	32分岐命令実行履歴 (分岐元先PC) または 指定したデータアクセスを最大64サイクル
	M16C/50					アドレスブレーク 6点	-
M16C/Tiny		アドレスブレーク 8点 + アドレス/データ条件ブレーク 2点	最新8分岐元 または 最新4分岐元+4分岐先				
H8S	H8S/Tiny		アドレス/データ条件ブレーク 1点	最新4分岐元			
H8	H8/300H Tiny		アドレスブレーク 1点 + アドレス/データ条件ブレーク 1点				
	H8/300H Super Low Power		アドレス/データ条件ブレーク 1点				
	H8/300L Super Low Power		アドレスブレーク 2点				
740		アドレスブレーク 2点	-				

\* エミュレータとしての仕様が確認できたマイコンのみを掲載しています。  
開発中のマイコンやエミュレータソフトウェアも含まれますので、対応状況の詳細は、Webをご参照ください。 https://www.renesas.com/e8a