

PC7501用エミュレーションプローブ M306N4T-EPB 発売のお知らせ

PC7501用M16C/60シリーズM16C/6NグループM16C/6N4, M16C/6N5用エミュレーションプローブM306N4T-EPBを発売しました。

1. 製品の特長

M306N4T-EPBは、三菱M16Cファミリ用エミュレータPC7501と接続して使用するエミュレーションプローブです。

PC7501の詳細は [データシート](#) を参照してください。

今回発売する製品は、エバリュエーションMCUとしてM30627FHPGP(量産版MCU) およびM306N4FGTKP(ツール専用MCU) を実装し、M16C/60シリーズM16C/6NグループM16C/6N4, M16C/6N5のデバッグに対応しています。

以下の動作が可能です。

- 最大動作クロック周波数：20MHz (Vcc = 4.2～5.5V時)
- ターゲットの電源電圧：4.2～5.5V

製品パッケージ内容

- M16C/6NグループM16C/6N4,5用MCU基板 (M306N4T-EPBM)
- エバリュエーションMCU (M30627FHPGP,M306N4FGTKP) * 実装済
- PC7501用プローブ基板 (PCA7501EPBA M16C/60シリーズ用)
- 100ピン0.65mmピッチQFP接続用変換基板 (M30800T-PTC)
- 山一電機株式会社製100ピンLCCソケット (IC61-1004-051)
- 発振回路基板
 - メインクロック16MHz用 (OSC-3)
 - メインクロック用 (OSC-2)
- ポートP0～P5プルアップ用抵抗アレイ RGLD8X513J (51k Ω ,8素子)×6個
- 取り扱い説明書

詳しくは [データシート](#) を参照してください。

2. 発注形名と仕様明細

製品形名	発注形名	仕様明細
------	------	------

M306N4T-EPB M306N4T-EPB 指定不要

※ ご注文の際には、最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。