カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (http://www.renesas.com)

2010 年 4 月 1 日 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社(http://www.renesas.com)

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry



ご注意書き

- 1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的 財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の 特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命 維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)

特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム

- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
- 12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



SH7764 グループ

表示コントローラ TFT-LCD パネル表示例 1

要旨

本アプリケーションノートは ,SH7764 の表示コントローラ (VDC2) を使用した TFT-LCD パネル表示例について説明します。

動作確認デバイス

SH7764 (ルネサス テクノロジ製 R0K507764E001BR)

目次

1.	はじめに	. 2
2.	応用例の説明	. 3
3.	参考プログラムリスト "vdc2.c"	15
4.	参考ドキュメント	23



1. はじめに

1.1 仕様

TFT-LCD パネルと SH7764 を表示コントローラ (VDC2: Video Display Controller 2) で接続し, TFT-LCD パネルにグラフィック画像を出力します。

1.2 使用機能

- 表示コントローラ (VDC2)
- 汎用入出力ポート (GPIO)

1.3 適用条件

• マイコン: SH7764

● 動作周波数: CPU クロック: 324MHz

SuperHyway クロック:108MHz周辺クロック:54MHzバスクロック:108MHz

統合開発環境: ルネサス テクノロジ製

• C コンパイラ: ルネサス テクノロジ製 SuperH RISC engine ファミリ

C/C++ コンパイラパッケージ Ver.9.03 Release 00

• コンパイルオプション: High-performance Embedded Workshop でのデフォルト設定

-cpu=sh4a -endian=little -include="\$(WORKSPDIR)\formalities include="\$

-object="\$(CONFIGDIR)\pmu\\$(FILELEAF).obj" -debug -optimize=0

-gbr=auto -chgincpath -errorpath

-global_volatile=0 -opt_range=all -infinite_loop=0 -del_vacant_loop=0 -struct_alloc=1 -nologo

1.4 関連アプリケーションノート

本アプリケーションノートに関連するアプリケーションノートを以下に示します。あわせて参照してください。

- SH7764 グループ SH7764 初期設定例 (RJJ05B1508)
- SH7764 グループ 表示コントローラ TFT-LCD パネル表示例 2 (RJJ05B1510)



2. 応用例の説明

本応用例では, VDC2 を使用してグラフィック画像を表示するための参考例として,端子接続例と設定例を説明します。表示モジュールには,2.2 項に示す TFT-LCD パネルを使用します。

2.1 VDC2 の動作概要

2.1.1 概要

VDC2 の機能は,外部メモリに格納された 4 面のグラフィック画像 (レイヤ 1, 2, 3, 4) を読み出し, 4 面の画像をオーバレイ処理します。18 ビットの RGB (各 6 ビット) 映像出力, BTA T-1004 に準拠したデジタル映像を出力します。

2.1.2 特長

表1にVDC2の特長を示します。

表 1 VDC2 の特長

項目	機能		
動作周波数	6.0MHz ~ 36.0MHz 表示パネルサイズに依存		
入力画像形式	16 ビットの RGB565 プログレッシブ		
表示画面サイズ	プログレッシブ方式で 18 ビット RGB 出力		
	720 × 480 (NTSC) 720 × 576 (PAL)		
	320 × 240 (QVGA) 640 × 480 (VGA)		
	800 × 480 (WVGA)		
表示画面数	最大4面 (レイヤ1~レイヤ4)		
αブレンド	レイヤ 1~レイヤ 4 を透過率に基づき Mixing		
クロマキー	設定した RGB 色をクロマキー処理		
出力映像形式	RGB666 プログレッシブ映像出力		
同期信号出力 VSYNC, HSYNC, データイネーブル , COM/CDE を選択可能			
外部同期モード 外部からの同期信号 (EX-VSYNC, EX-HSYNC) , パネルクロックにて動作			



2.1.3 入出力端子

表 2 に VDC2 の入出力端子を示します。

表 2 VDC2の入出力端子

端子名	入出力	名称	説明	
DR[5:0]	出力	デジタルレッドデータ	出力ビデオデータの出力端子	
DG[5:0]	出力	デジタルグリーンデータ	出力ビデオデータの出力端子	
DB[5:0]	出力	デジタルブルーデータ	出力ビデオデータの出力端子	
VSYNC	出力	垂直同期信号	垂直同期信号	
HSYNC	出力	水平同期信号	水平同期信号	
DE_V	出力	垂直データイネーブル信号	垂直データイネーブル信号	
DE_H/DE_C	出力	水平データイネーブル信号/ 表示イネーブル信号	水平データイネーブル信号/表示イネーブル	
COM/CDE 出力 ゲート制御信号/クロマデータ イネーブル信号			ゲート制御信号/表示イネーブル (レジスタに設定したクロマキー対象色と一致 したときアサート)	
BT_DATA[7:0]	T_DATA[7:0] 出力 BTA-T1004 表示データ		BTA-T1004 表示データの出力端子	
BT_VSYNC	BT_VSYNC 出力 BTA-T1004 垂直同期		BTA-T1004 用垂直同期信号	
BT_DE_C	BT_DE_C 出力 BTA-T1004 表示イネーブル		BTA-T1004 表示イネーブル信号	
EX_VSYNC	EX_VSYNC 入力 VSYNC 入力		外部同期モード時,VSYNC 信号を入力	
EX_HSYNC	入力	HSYNC 入力	外部同期モード時,HSYNC 信号を入力します	
DCLKIN	入力	パネルソースクロック入力	表示用のソースクロックを入力	
DCLKOUT	出力	パネルクロック出力	パネルクロックの出力端子	



2.1.4 VDC2 の構成

表 3 に VDC2 の各機能ブロックの概要を示します。また,図1に VDC2 の全体ブロック図を示します。

表3 VDC2の機能ブロック

(RGB565: レイヤ 1) をピクセルバスより
ర
(RGB565: レイヤ 2) をピクセルバスより
オーバレイ処理を行いグラフィックス部3
(RGB565: レイヤ 3) をピクセルバスより
オーバレイ処理を行い , グラフィックス部
(RGB565: レイヤ 4) をピクセルバスより
オーバレイ処理を行い , 画像データを出力
CbCr (4:2:2) 変換を行い ,BTA-T1004 規格
FT-LCD パネル向けの制御信号を出力する
り/立ち下がりエッジのタイミング選択 ,
リエッジのタイミング選択,極性を制御
上がり/立ち下がりエッジのタイミングを




図 1 VDC2 の全体ブロック図



2.1.5 VDC2 の機能

グラフィックス部では,RGB565 (16 ビット) にてメモリ領域に格納されている画像データを表示します。外部入力同期信号あるいは,内部生成同期信号を基準に表示制御を行います。画像の表示は 1 面のみの表示,もしくは 2 面,3 面,4 面の重ね合わせ表示の設定が可能です。表示面の重ね合わせを行った場合,カレント画像(カレントレイヤ)の α 制御領域の設定により,下層グラフィックス(下層レイヤ)を透過処理することが可能です。透過率は $1/256 \times 100\%$ 刻みで設定が可能です。また,クロマキー処理にて,指定色の透過率を設定して,下層グラフィックス(下層レイヤ)の画像を透過させることができます。

図 2 に表示イメージを示します。構造を単純にするため,以下の図では α ブレンド,クロマキーは不許可としています。




図 2 グラフィック画像の表示イメージ



2.1.6 同期信号の出力フォーマット

TFT-LCD パネルに出力する同期信号のフォーマット例を図3に示します。表示制御部とグラフィックス部にて設定する同期信号のタイミングと「帰線期間を含む同期信号の領域」,「データイネーブル領域」,「グラフィック画像領域」との関係を示しています。使用するTFT-LCD パネルに応じて設定してください。




図3 スクリーンフォーマット

2.2 TFT-LCD パネルの仕様

本アプリケーションノートで使用する TFT-LCD パネルの仕様を示します。使用する TFT-LCD パネルは , 日立ディスプレイズ社製の TX18D55VM1CAA です。仕様の詳細は TFT-LCD パネルによって異なりますので , 使用する製品のデータシートを確認してください。

2.2.1 一般仕様

表 4 に本アプリケーションノートで使用する TFT-LCD パネルの一般仕様を示します。

項目	仕様
解像度	WIDE-VGA
画素数	H 800 × V 480 (ドット数: H (800 × 3) × V480)
カラーフィルタ配置	R・G・B 縦ストライプ
表示色数	26 万色
入力信号	CMOS, R・G・B 各 6 ビットデジタル

表 4 TFT-LCD パネルの一般仕様 (データシートから抜粋)



2.2.2 端子機能

表 5 に本アプリケーションノートで使用する TFT-LCD パネルの端子機能を示します。

表 5 TFT-LCD パネルの端子機能 (データシートから抜粋)

端子名	機能		
DCLK	ドットクロック		
DTMG	表示タイミング信号		
R5-0	赤データ信号 (MSB: R5)		
G5-0	緑データ信号 (MSB: G5)		
B5-0	青データ信号 (MSB: B5)		

2.2.3 インタフェースタイミング

図 4 と表 6 に本アプリケーションノートで使用する TFT-LCD パネルのインタフェースタイミングとその特性を示します。




図 4 TFT-LCD とのインタフェースタイミング例 (データシートから抜粋)



表 6	TET-LCD	パネルのタイミ	ング特性 (デ	ータシー	トから抜粋)
12 0	II I-LOD	\mathcal{L}	ノ ノガコ しょ	,,,	1 / / / S 7 / X / /

	項目	記号	Min	Тур	Max	単位
DCLK	DCLK サイクル時間		25	30	33	ns
Hsync	サイクル時間	t _{HP}	944	1056	1088	t _{CLK}
	有効幅	t _{WH}	4	128	_	
Vsync	サイクル時間	t _{VP}	515	525	610	t _{HP}
	有効幅	t _{WV}	1	2	_	
DTMG	水平バックポーチ時間	t _{HBP}	7	88	_	t _{CLK}
	垂直バックポーチ時間	t _{VBP}	4	32	_	t _{HP}

2.3 TFT-LCD パネル接続回路例

2.3.1 端子接続例

図 5 に本アプリケーションノートにおける TFT-LCD パネルの接続回路例を示します。

TX18D55VM1CAA は表示タイミング信号 (DTMG) だけで同期を取って動作しており ,HSYNC と VSYNC は接続する必要がありません。DTMG は表示イネーブル信号 (DE_C) に接続します。DCLKIN に入力したパネルソースクロックは DCLKOUT に等倍で出力されます。




図 5 TFT-LCD パネル接続回路例



2.4 参考プログラムの仕様

ここでは参考プログラムの仕様と各処理のフローチャートを説明します。

2.4.1 仕様

- WVGA サイズ (H800 × V480) の TFT-LCD パネルヘグラフィック画像を表示します。
- 表示画面はすべてのドットが緑の画像と,青の画像の2面です。表示は交互に切り替えます。

2.4.2 参考プログラムメインフロー

図 6 に参考プログラムのメインフローを示します。図 7 ~ 図 9 に示す初期化処理を実行して TFT-LCD パネルにグラフィック画像を表示し,図 10 に示す処理を繰り返し実行して表示画像を切り替えます。




図6 参考プログラムのメインフロー



2.4.3 VDC2 の初期化

図 7 に VDC2 の初期化フローを示します。




図 7 VDC2 の初期化フロー



2.4.4 表示制御部の設定

図8に表示制御部の設定例を示します。本手順により TFT-LCD パネルの制御信号出力設定を行うことが可能です。「2.4.5 グラフィックス部の設定」と合わせて実行してください。なお図8で示した値は2.2項のTFT-LCD パネルの仕様に合わせて設定しています。




図8 表示制御部設定例



2.4.5 グラフィックス部の設定

図9にグラフィックス部の設定例を示します。本手順によりグラフィック画像データをパネルの指定領域に表示できます。「2.4.4 表示制御部の設定」と合わせて実行してください。




図9 グラフィックス部の設定例



2.4.6 グラフィック画像データの更新

図 10 にグラフィック画像データの更新手順を示します。

表示の乱れを防ぐため、グラフィック画像のデータ領域は2面以上で構成します。データ領域更新後、NDC2のグラフィックス画像ベースアドレスレジスタを更新して表示する画像データの読み出しアドレスを切り替えます。読み出しアドレス変更後は設定値を有効にするため、GRCMENレジスタで転送を許可してください。




図 10 グラフィックス画像データの更新例



3. 参考プログラムリスト "vdc2.c"

3.1 サンプルプログラムリスト "マクロ定義"

```
/*""FILE COMMENT""********* Technical reference data ***************************
1
2
3
           System Name : SH7764 Sample Program
4
           File Name : vdc2.c
           Abstract : VDC2 TFT-LCD パネル表示例
5
6
                     : 1.00.00
           Version
                   : SH7764
           Device
7
           {\tt Tool-Chain} \;\; : \; {\tt High-performance} \;\; {\tt Embedded} \;\; {\tt Workshop} \;\; ({\tt Ver.4.05.01}) \,.
8
9
                   : C/C++ compiler package for the SuperH RISC engine family
10
                                          (Ver.9.03 Release00).
                    : none
11
          H/W Platform: R0K507764E001BR
12
          Disclaimer :
13
14
                     <注意事項>
                     本サンプルプログラムはすべて参考資料であり、
15
                     その動作を保証するものではありません。
16
                     本サンプルプログラムはお客様のソフトウエア開発時の
17
                     技術参考資料としてご利用ください。
18
19
2.0
          The information described here may contain technical inaccuracies or
21
          typographical errors. Renesas Technology Corporation and Renesas Solutions
2.2
           assume no responsibility for any damage, liability, or other loss rising
23
          from these inaccuracies or errors.
2.4
25
          Copyright (C) 2009 Renesas Technology Corp. All Rights Reserved
           AND Renesas Solutions Corp. All Rights Reserved
26
27
28
                   : June.01,2009 Ver.1.00.00
          History
    29
30
     #include "iodefine.h"
31
     /* ==== マクロ定義 ==== */
32
     /* ---- TFT 液晶表示モジュール ---- */
33
     #define TFT_TOTAL_CLOCK 1056 /* 帰線期間を含む幅
#define TFT_TOTAL_LINE 525 /* 帰線期間を含む高さ
34
35
                               800 /* 水平方向の画素数
                                                           * /
     #define TFT_PANEL_CLOCK
36
                               480 /* 垂直方向の画素数
    #define TFT PANEL LINE
37
                               88 /* 水平方向の表示開始位置 */
    #define TFT_DTMG_START_H
38
     #define TFT_DTMG_START_V
                                32 /* 垂直方向の表示開始位置 */
39
    #define TFT_HSYNC_START
#define TFT_HSYNC_END
                                     /* Hsync のパルス幅開始位置 */
40
                               0
                               123 /* Hsync のパルス幅終了位置 */
    #define TFT_VSYNC_START 0 /* Vsync のパルス幅開始位置 */
     #define TFT_VSYNC_END
                                2
                                      /* Vsync のパルス幅終了位置 */
43
     /* ---- グラフィックス部 パラメータ ---- */
44
     #define GRAPHICS4_Y_SIZE TFT_PANEL_LINE
45
46
            /* グラフィックス部4の高さ */
     #define GRAPHICS4_X_SIZE TFT_PANEL_CLOCK
47
            /* グラフィックス部 4 の幅 */
48
     #define GRAPHICS4_LINE_OFFSET TFT_PANEL_CLOCK
49
            /* グラフィックス部 4 のラインオフセット */
50
     #define GRAPHICS4_POS_Y
51
52
            /* 垂直方向の表示開始位置 (0:最上部) */
     #define GRAPHICS4_POS_X
53
             /* 水平方向の表示開始位置 (0:最左部) */
54
     #define GRAPHICS4_BG_COLOR 0x0000
55
             /* グラフィックス部 4 の色:黒 */
```



3.2 サンプルプログラムリスト "関数プロトタイプ宣言・変数宣言"

```
/* ==== 関数プロトタイプ宣言 ==== */
57
58
     void vdc_main(void);
59
     void vdc2_initial(void);
60
     void vdc2_port_set(void);
61
     void vdc2_display_control_initial(void);
     void vdc2_graphic_layer4_initial(void);
     void change_graphic(int idx);
     void fill_rect(unsigned int x, unsigned int y,
65
        unsigned int w, unsigned int h, unsigned short color,
66
        unsigned int base_address, unsigned int line_offset);
67
     void delay(void);
68
     /* ==== 変数定義 ==== */
69
     #pragma section _VDC2_FRAME_BUFFER /* キャッシュ無効空間の 16 バイト境界に配置 */
70
71
     unsigned short frame_buffer[2][TFT_PANEL_LINE][TFT_PANEL_CLOCK];
72
     #pragma section
```



3.3 サンプルプログラムリスト "メイン処理"

```
73
     * ID
             :
74
75
     * Outline
             : 表示メイン処理
76
     * Include
     * Declaration : void main(void);
     * Function : 一定間隔でフレームバッファを切り替えながら、TFT-LCDパネルに
81
             : グラフィック画像を表示します。
82
83
     * Argument : void
84
85
    * Return Value: void
86
    87
    void vdc_main(void)
88
89
       int idx = 0;
90
91
       /* ---- フレームバッファ初期化 ---- */
93
       fill_rect(0,0,GRAPHICS4_X_SIZE,GRAPHICS4_Y_SIZE,0x07E0,
94
       (unsigned int)frame_buffer[0],GRAPHICS4_LINE_OFFSET);
95
        /* フレームバッファ 1 面を緑で塗り潰す */
96
97
      fill_rect(0,0,GRAPHICS4_X_SIZE,GRAPHICS4_Y_SIZE,0x001f,
98
       (unsigned int)frame_buffer[1],GRAPHICS4_LINE_OFFSET);
        /* フレームバッファ 2 面を青で塗り潰す */
99
100
       /* ---- VDC2 モジュール初期化 ---- */
101
       vdc2_initial();
102
103
       /* ==== グラフィック画像データを更新 ==== */
105
      while(1){
106
         delay();
107
         /* ---- バッファを切り替える ---- */
108
         idx ^= 1;
109
         change_graphic(idx);
110
      }
111
   }
112
```



3.4 サンプルプログラムリスト "VDC2 初期化"

```
113
    * ID
          :
114
    * Outline : VDC2の初期化
115
116
117
    * Include
    * Declaration : void vdc2_initial(void);
    * Function : 表示するために VDC2 を初期化します。レイヤ4を使用しています。
121
          : TFT-LCD パネルは(株)日立ディスプレイズ製[TX09D55VM1CDA]を使用
122
           : しています。
123
124
    * Argument : void
125
126
    * Return Value: void
127
   128
129  void vdc2_initial(void)
130 {
     CPG.VDC2CLKCR.BIT._CKSEL = 0; /*クロックの分周 1/1 */
131
132
    vdc2_port_set(); /* 入出力端子設定 */
133
    vdc2_display_control_initial(); /* 表示制御部設定 */
134
     vdc2_graphic_layer4_initial(); /* レイヤ4設定 */
135 }
```



3.5 サンプルプログラムリスト "汎用入出力ポート設定"

```
136
     * ID
                :
137
                : 入出力端子の設定
138
     * Outline
139
     * Include
140
     * Declaration : void vdc2_port_set(void);
     * Function : 入出力端子を VDC2 用に設定します。
145
                : void
146
     * Argument
147
     * Return Value: void
148
     149
    void vdc2_port_set(void)
150
151
       /* ---- DR3, DR2, DR1, DR0, DG5, DG4, DG3, DG2 ---- */
152
153
       GPIO.PTSEL_G.BIT._PTSEL_G7=GPIO.PTSEL_G.BIT._PTSEL_G6=
       GPIO.PTSEL_G.BIT._PTSEL_G5=GPIO.PTSEL_G.BIT._PTSEL_G4=
       GPIO.PTSEL_G.BIT._PTSEL_G3=GPIO.PTSEL_G.BIT._PTSEL_G2=
156
       GPIO.PTSEL_G.BIT._PTSEL_G1=GPIO.PTSEL_G.BIT._PTSEL_G0=1;
157
       /* ---- DB3, DB2, DB1, DG1, DG0, DB5, DB4, ---- */
158
       GPIO.PTSEL_I.BIT._PTSEL_I7=GPIO.PTSEL_I.BIT._PTSEL_I6=
159
       GPIO.PTSEL_I.BIT._PTSEL_I5=GPIO.PTSEL_I.BIT._PTSEL_I4=
160
       GPIO.PTSEL_I.BIT._PTSEL_I3=GPIO.PTSEL_I.BIT._PTSEL_I2=
161
      GPIO.PTSEL_I.BIT._PTSEL_I1 = 1;
       /* ---- DB0, DCLKIN, DE_C/DE_H ---- */
162
163
       GPIO.PTSEL_K.BIT._PTSEL_K4=GPIO.PTSEL_K.BIT._PTSEL_K2=
       GPIO.PTSEL_K.BIT._PTSEL_K0=1;
164
165
       /* ---- DCLKOUT, DR4, DR5 ---- */
       GPIO.PTSEL_H.BIT._PTSEL_H2=GPIO.PTSEL_H.BIT._PTSEL_H1=
       GPIO.PTSEL_H.BIT._PTSEL_H0=1;
168
       GPIO.PTIO_H.BIT._PTIO_H2=GPIO.PTIO_H.BIT._PTIO_H1=
169
       GPIO.PTIO_H.BIT._PTIO_H0=0;
170
```



3.6 サンプルプログラムリスト "表示制御部設定"

```
171
    * ID
           :
172
            :表示制御部 初期設定
173
    * Outline
174
    * Include
175
    * Declaration : void vdc2_display_control_initial(void);
     ._____
    * Function : 表示制御部を初期化します。
179
180
    *_____
    * Argument : void
181
    *-----
182
    * Return Value: void
183
    184
   void vdc2_display_control_initial(void)
185
186
      /* ---- 同期信号の選択 & DE_C 出力 ---- */
187
      VDC2.SGMODE.LONG = 0x00000030;
188
        /* bit5(DE_SEL)=1 DE_Cを出力
        /* bit4(DEC_MODE)=1 グラフィックス部で DE 信号を生成 */
191
        /* bit1(SYNC_SEL)=0 内部の同期信号を使用
192
     /* ---- 同期信号のタイミング設定 ---- */
193
194
      VDC2.SYNCNT.LONG = 0 \times 000000000;
       /* RGB データ出力はクロックの立ち上がりに同期
195
        /* DE_C 出力はクロックの立ち上がりに同期・反転無 */
196
        /* HSYNC 出力はクロックの立ち上がりに同期・反転無 */
197
        /* VSYNC 出力はクロックの立ち上がりに同期・反転無 */
198
199
      /* ---- 同期信号のサイズ(帰線期間含む)の指定 ---- */
      /* 帰線期間を含めた水平方向ピクセル数と帰線期間を含めた垂直方向ライン数 */
      VDC2.SYNSIZE.BIT._SYN_WIDTH = TFT_TOTAL_CLOCK;
203
      VDC2.SYNSIZE.BIT._SYN_HEIGHT = TFT_TOTAL_LINE;
204
      /* ---- HSYNC のパルス幅 ---- */
205
      VDC2.HSYNCTIM.BIT._HSYNC_START = TFT_HSYNC_START;
206
      VDC2.HSYNCTIM.BIT._HSYNC_END = TFT_HSYNC_END;
207
208
      /* ---- VSYNC のパルス幅 ---- */
209
     VDC2.VSYNCTIM.BIT._VSYNC_START = TFT_VSYNC_START;
210
      VDC2.VSYNCTIM.BIT._VSYNC_END = TFT_VSYNC_END;
211
212
      /* ---- VSYNC 割り込みステータスのクリア ---- */
213
     VDC2.SGINTCNT.LONG = 0 \times 00000010;
215
      VDC2.SGMODE.BIT._WE = 1; /* レジスタ値転送許可 */
216 }
```



3.7 サンプルプログラムリスト "グラフィックス部 4 設定"

```
217
     * ID
            :
218
             : グラフィックス部 4 初期設定
219
    * Outline
220
     * Include
221
     * Declaration : void vdc2_graphic_layer4_initial(void);
      ._____
     * Function : グラフィックス部 4 を初期化します。
225
226
     * Argument : void
227
228
    * Return Value: void
229
    230
   void vdc2_graphic_layer4_initial(void)
231
232
       /* ---- 表示禁止(下層レイヤ) ---- */
233
       VDC2_GR4.GRCMEN.LONG = 0x00000002;
234
         /* bit31(WE)=0 レジスタ転送不可
         /* bit1(DEN)=1 グラフィックス表示許可 */
237
         /* bit0(VEN)=0 下層グラフィックス表示不許可 */
238
      /* ---- バスのエンディアン設定 ---- */
239
      VDC2_GR4.GRCBUSCNT.BIT._ENDIAN = 0; /* U FJV */
240
241
       /* ---- 外部メモリからの画像の読み出し設定 ---- */
242
      VDC2_GR4.GROPSADR = (unsigned int *)frame_buffer[0];
243
244
       /* ---- ラインオフセット設定 ---- */
245
       VDC2_GR4.GROPSOFST = GRAPHICS4_LINE_OFFSET * sizeof(short);
       /* ---- 出力画像領域の設定 (LCD パネルサイズ) ---- */
249
       /* グラフィック画像領域の幅と高さ */
250
      VDC2_GR4.GROPSWH.BIT._GROPSH = GRAPHICS4_Y_SIZE;
251
       VDC2_GR4.GROPSWH.BIT._GROPSW = GRAPHICS4_X_SIZE;
252
      /* ---- 画像領域の垂直表示開始位置と水平表示開始位置 ---- */
253
      VDC2_GR4.GROPDPHV.BIT._GROPDPV = TFT_DTMG_START_V - 1 + GRAPHICS4_POS_Y;
254
      VDC2_GR4.GROPDPHV.BIT._GROPDPH = TFT_DTMG_START_H - 16 + GRAPHICS4_POS_X;
255
256
      /* ---- グラフィック画像領域外の色 ---- */
257
258
      VDC2_GR4.GROPBASERGB.LONG = GRAPHICS4_BG_COLOR;
259
       /* ---- グラフィックス出力設定の転送 ---- */
261
       VDC2_GR4.GRCMEN.BIT._WE = 1; /* レジスタ値転送許可 */
262 }
```



3.8 サンプルプログラムリスト "グラフィックス画像データの更新"

```
263
   264
265
    * ID
         :
    * Outline : グラフィック画像データの更新
266
267
    * Include
    * Declaration : void change_graphic(void);
271
    * Function : グラフィック画像データを引数で指定されたバッファに切り替えます。
272
           : 画像の内容は本関数実行前に更新して下さい。
273
           : 更新を有効にするためには GRCMEN4 レジスタで設定値の転送が必要です。
274
275
    * Argument : int idex : 表示するバッファのインデックス番号
276
277
278
    * Return Value: void
    279
280
  void change_graphic(int idx)
281
282
     /* ---- グラフィック画像データ領域の更新 ---- */
283
     VDC2_GR4.GROPSADR = (unsigned int *)frame_buffer[idx];
284
     VDC2_GR4.GRCMEN.BIT._WE = 1; /* レジスタ値転送許可 */
285
```



4. 参考ドキュメント

- ハードウェアマニュアル SH7764 グループ ハードウェアマニュアル (RJJ09B0395) (最新版をルネサス テクノロジホームページから入手してください)
- ソフトウェアマニュアル
 SH-4A ソフトウェアマニュアル (RJJ09B0090)
 (最新版をルネサス テクノロジホームページから入手してください)



ホームページとサポート窓口

ルネサス テクノロジホームページ

http://japan.renesas.com/

お問合せ先

http://japan.renesas.com/inquiry

csc@renesas.com

改訂記録

		改訂内容		
Rev.	発行日	ページ	ポイント	
1.00	2009.09.10	_	初版発行	
	_			

すべての商標および登録商標は,それぞれの所有者に帰属します。



本資料ご利用に際しての留意事項

- 1. 本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
- 2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報 の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に関し、弊社は責任を負い ません。
- 3. 本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他 軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替および外国貿易法」 その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 4. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、弊社ホームページ(http://www.renesas.com)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 5. 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したものですが、万一本資料の記述の誤りに 起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
- 6. 本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他 応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム 全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。弊社は、適用可否に 対する責任は負いません。
- 7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのあるような機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません(弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます)。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会ください。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等について弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
- 8. 第7項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないでください。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
 - 1)生命維持装置。
 - 2) 人体に埋め込み使用するもの。
 - 3)治療行為(患部切り出し、薬剤投与等)を行うもの。
 - 4) その他、直接人命に影響を与えるもの。
- 9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件 およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品 をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
- 10. 弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計(含むハードウェアおよびソフトウェア)およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特にマイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 1 1. 本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の 事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなきよう、 お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故に つきましては、弊社はその責任を負いません。
- 12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固く お断りいたします。
- 13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業 窓口までご照会ください。

D039444

© 2009. Renesas Technology Corp., All rights reserved.