

---

# RX64M グループ

## RX Driver Package リリースノート

---

R01AN2534JJ0101  
Rev.1.01  
2015.01.05

### 要旨

この度は、RX Driver Package をご使用いただきまして、誠にありがとうございます。

この添付資料では、本製品をお使いいただく上での注意事項等を記載しております。ご使用前に、必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。

### 目次

1. 動作環境について.....	2
2. ユーザーズマニュアルについて .....	2
3. 本製品の構成について.....	3
4. 注意事項.....	4
5. 変更点 .....	4
ホームページとサポート窓口 .....	5

## 1. 動作環境について

本製品の動作環境を以下に示します。

表1.1 動作環境

対応 MCU	RX64M グループ
評価ボード	Renesas Starter Kit+ RX64M
統合開発環境 (IDE)	e <sup>2</sup> studio V3.1.2 以降 CS+ V3.00.00 以降
クロスツール	RX ファミリー用 C/C++コンパイラパッケージ V2.02.00 以降
エミュレータ	E1, E20

## 2. ユーザーズマニュアルについて

本製品に対応したユーザーズ・マニュアルは、次のようになります。本文書と合わせてお読みください。

表2.1 ユーザーズマニュアル

マニュアル名	ドキュメント No
RX64M グループ RX Driver Package ユーザーズマニュアル	R01AN2460JJ0101

### 3. 本製品の構成について

本製品に入っている FIT モジュールの一覧を以下に示します。

表3.1 RX64M グループ用 RX Driver Package FIT モジュール一覧

種類	モジュール名	FIT モジュール名	Version
Board Support Package	ボード・サポート・パッケージ	r_bsp	2.70
Device Driver	割り込みコントローラ(IRQ)	r_irq_rx	1.30
Device Driver	データトランスファコントローラ(DTC)	r_dtc_rx	2.01
Device Driver	DMA コントローラ(DMAC)	r_dmaca_rx	1.01
Device Driver	I/O ポート(GPIO)	r_gpio_rx	1.30
Device Driver	マルチファンクションピンコントローラ(MPC)	r_mpc_rx	1.30
Device Driver	コンペアマッチタイマ(CMT)	r_cmt_rx	2.40
Device Driver	コンペアマッチタイマ W(CMTW)	r_cmtw_rx	1.00
Device Driver	リアルタイムクロック(RTC)	r_rtc_rx	2.10
Device Driver	FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI: 調歩同期式/クロック同期式)	r_scif_rx	1.00
Device Driver	シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI: 簡易 I <sup>2</sup> C バス)	r_sci_rx64m	1.00
Device Driver	I <sup>2</sup> C バスインタフェース(RIIC)	r_riic_rx	1.05
Device Driver	シリアルペリフェラルインタフェース(RSPI)	r_rspi_smstr_rx	1.07
Device Driver	クワッドシリアルペリフェラルインタフェース(QSPI)	r_qspi_smstr_rx	1.06
Device Driver	USB Basic Firmware	r_usb_basic	1.00
Device Driver	USB ホストコミュニケーションデバイスクラス	r_usb_hcdc	1.00
Device Driver	USB ホストヒューマンインタフェースデバイスクラス	r_usb_hhid	1.00
Device Driver	USB ホストマスストレージクラス	r_usb_hmsc	1.00
Device Driver	USB ペリフェラルコミュニケーションデバイスクラス	r_usb_pcdc	1.00
Device Driver	USB ペリフェラルマスストレージクラス	r_usb_pmssc	1.00
Device Driver	イーサネットコントローラ用 PTP コントローラ(EPTPC)	r_ptp_api_rx	1.01
Device Driver	イーサネットコントローラ(ETHERC)	r_ether_rx	1.00
Device Driver	12 ビット A/D コンバータ(S12AD)	r_s12ad_rx64m	1.00
Device Driver	D/A コンバータ(DAC)	r_dac_rx	2.10
Device Driver	フラッシュメモリ(Flash API)	r_flash_rx	1.11
Device Driver	サンプリングレートコンバータ(SRC)	r_src_api_rx	1.10
Device Driver	シリアルサウンドインタフェース(SSI)	r_ssi_api_rx	1.00
Device Driver	パラレルデータキャプチャユニット(PDC)	r_pdc_rx	1.00
Device Driver	バイトサイズキューバッファ	r_byteq	1.20
Device Driver	ロングサイズキューバッファ	r_longq	1.20
Middleware	M3S-S2-Tiny(ADPCM エンコーダ/デコーダライブラリ)	r_s2_rx	3.01
Middleware	M3S-T4-Tiny(TCP/IP プロトコルスタックライブラリ)	r_t4_rx	2.01
Middleware	M3S-TFAT-Tiny(FAT ファイルシステム)	r_tfat_rx	3.00
Middleware	DHCP クライアントモジュール	r_t4_dhcp_client_rx	1.01
Middleware	DNS クライアントモジュール	r_t4_dns_client_rx	1.01
Middleware	FTP サーバモジュール	r_t4_ftp_server_rx	1.02
Middleware	HTTP サーバモジュール	r_t4_http_server_rx	1.03
Middleware	EEPROM アクセス クロック同期制御モジュール	r_eeprom_spi	2.30
Interface	POSIX ラッパー	r_posix	1.00
Interface	M3S-T4-Tiny ソケット API モジュール	r_socket	1.20
Interface	M3S-T4-Tiny イーサネットコントローラドライバ用インタフェース変換モジュール	r_t4_driver_rx64m	1.01
Interface	FTP/Web サーバ用ファイルドライバモジュール	r_t4_file_driver_rx	1.00
Interface	M3S-TFAT-Tiny メモリドライバインタフェースモジュール	r_tfat_driver_rx	1.00

## 4. 注意事項

### 4.1 評価版の利用について

本製品には、評価版の M3S-T4-Tiny (TCP/IP プロトコルスタックライブラリ) が含まれています。評価版はルネサスマイコンをご採用頂いているお客様にサンプルコードとして提供させていただいています。なお、評価版の技術サポートは一切対応できません。

製品版については、以下の URL を参照してください。

<http://japan.renesas.com/mw/t4>

## 5. 変更点

以下のモジュールを追加または更新しました。

- ボード・サポート・パッケージ 更新
- データトランスファコントローラ(DTC) 更新
- コンペアマッチタイマ(CMT) 更新
- コンペアマッチタイマ W(CMTW) 追加
- リアルタイムクロック(RTC) 追加
- FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI : 調歩同期式/クロック同期式) 追加
- シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI : 簡易 I<sup>2</sup>C バス) 追加
- I<sup>2</sup>C バスインタフェース(RIIC) 追加
- シリアルペリフェラルインタフェース(RSPI) 更新
- 12 ビット A/D コンバータ(S12AD) 追加
- D/A コンバータ(DAC) 追加
- フラッシュメモリ(Flash API) 追加
- サンプリングレートコンバータ(SRC) 更新
- パラレルデータキャプチャユニット(PDC) 追加
- バイトサイズキューバッファ 追加
- ロングサイズキューバッファ 追加
- M3S-T4-Tiny(TCP/IP プロトコルスタックライブラリ) 更新
- DHCP クライアントモジュール 追加
- DNS クライアントモジュール 追加
- FTP サーバモジュール 追加
- HTTP サーバモジュール 追加
- EEPROM アクセス クロック同期制御モジュール 追加
- POSIX ラッパー 追加
- M3S-T4-Tiny ソケット API モジュール 更新
- M3S-T4-Tiny イーサネットコントローラドライバ用インタフェース変換モジュール 更新
- FTP/Web サーバ用ファイルドライバモジュール 追加
- M3S-TFAT-Tiny メモリドライバインタフェースモジュール 追加

## ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問い合わせ先

<http://japan.renesas.com/contact/>

M3S-T4-Tiny (TCP/IP プロトコルスタックライブラリ)

<http://japan.renesas.com/mw/t4>

M3S-TFAT-Tiny (FAT ファイルシステム)

<http://japan.renesas.com/mw/tfat>

M3S-S2-Tiny (ADPCM エンコーダ/デコーダライブラリ)

<http://japan.renesas.com/mw/s2>

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2014.09.01	－	初版発行
1.01	2015.01.05	－	既存モジュールを最新バージョンに更新。 新規公開されたモジュールを追加。

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

### 2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違っていると、内部ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
3. 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。  
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、  
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、  
防災・防犯装置、各種安全装置等  
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。
6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



ルネサス エレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2（日本ビル）

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。  
総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/contact/>