

RX ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ(CC-RX) R01AN4195JJ0100 プログラミング・テクニック編

Rev.1.0 2018.03.20

要旨

コードサイズ・実行速度・ROM データサイズに効果的なプログラミング方法を説明します。

動作確認リビジョン

RX ファミリ CC-RX V2.08.00

目次

要旨1

1.	はじ	めに	3
2.	ォプ・	ション	1
		ノョフ	
_	 2.1.1	-instalign4/-instalign8	
	2.1.1	-nouse_div_inst	
	2.1.2	-stack_protector/-stack_protector_all	
	2.1.3	-avoid_cross_boundary_prefetch	
	2.1.4	-avoid_cross_boundary_prefetch.	
	2.1.6	-speed/-size	
	2.1.7	-loop	
	2.1.8	-inline	
	2.1.9	-case	
		-volatile	
		-const_copy	
		-const_div/-noconst_div	
		-library	
		-scope/-noscope	
		-schedule/-noschedule	
		-map/-smap	
		-approxdiv	
		-simple_float_conv	
		-nofpu	
		-alias	
		-ip optimize	
		-merge_files	
		-whole_program	
		-dbl_size	
		-int_to_short	
		- uto_enum	
		•	

2.1.28 -fint_register	39
2.1.29 -branch	41
2.1.30 -base	42
2.1.31 -nouse_pid_register	43
2.1.32 -save_acc	44
2.1.33 -control_flow_integrity	45
2.2 アセンブル・オプション	
2.3 リンク・オプション	
2.3.1 -optimize=symbol_delete	
2.3.2 -optimize=same_code	49
2.3.3 -optimize=short_format	
2.3.4 -optimize=branch	51
3. 拡張言語	52
3.1 #pragma 指令	52
3.1.1 #pragma interrupt	53
4. コーディングテクニック	54
4.1 データの構造体化	
4.2 変数と const 型	
4.3 局所変数と大域変数	
4.4 構造体宣言のメンバオフセット	58
4.5 ビットフィールドの割り付け	
4.6 ループ制御変数	61
4.7 関数のインタフェース	
4.8 ループ回数の削減	63
4.9 テーブルの活用	64
4.10 分岐	65
4.11 インライン展開	66
4.12 条件分岐先の同一文は分岐前に移動する	68
4.13 複雑な if 文を論理的に等しいものに置き換える	70
4.14 short, char 型の変数は int 型にする	71
4.15 switch 文の共通な case の処理をまとめる	72
4.16 for ループを do while ループに置き換える	74
4.17 2のべき乗の除算はシフト演算に置き換える	75
4.18 2ビット以上のビットフィールドは char 型に変更する	76
4.19 定数参照の際には絶対値の小さい値を割り当てる	77
ホームページとサポート窓口	78



1. はじめに

コードサイズ・実行速度・ROMデータサイズに効果的なプログラミング方法として、以下の3つの項目に分けてそれぞれ説明します。

- オプション
- 拡張言語
- コーディングテクニック

本アプリケーションノート記載の測定結果、アセンブリ言語展開コードは CC-RX V2.08 を用いて取得しています。-isa/-cpu オプションの指定値は -isa=rxv2 です。また、最適化オプションのデフォルト設定は以下のようになります。

サイズ重視の最適化	-size
最適化レベル	-optimize=2
ループ展開	-loop=2
インライン展開	-noinline
定数除算の乗算化	-noconst_div
命令並び替え	-schedule
const 修飾変数の定数伝播	-const_copy
最適化範囲分割	-scope
外部変数アクセス最適化	-nomap
ポインタ指示先の型を考慮した最適化	-alias=noansi

なお、これらのプログラミング方法の効果は前後に存在するプログラムや、今後のコンパイラ改善などにより変わる可能性があります。

2. オプション

CC-RX のオプション指定によるコードサイズ・ROM データサイズ・実行速度への影響を示します。な お、効果の程度はソースプログラムの内容によって異なります。

2.1 コンパイル・オプション

○…改善する ×…劣化する △…改善することもあれば劣化することもある —…変化しない ()…デフォルト設定

オプション	コード サイズ	ROM サイズ	サイクル 数	備考
-instalign4	×	-	0	命令キューが 32 ビットの CPU (主に RX200 シリーズ)向け に、分岐先の命令実行向け整合を 行います。
-instalign8	×	ı	0	命令キューが 64 ビットの CPU (主に RX600 シリーズ) 向け に、分岐先の命令実行向け整合を 行います。
-nouse_div_inst	×	×	×	除算命令の生成を抑止すること で、割り込み関数の応答性を改善 します。コードサイズや実行速度 は劣化します。
-stack_protector -stack_protector_all	×	ı	×	関数の入口・出口にスタック破壊 検出コードを生成します。検出 コードの分、コードサイズと実行 速度は劣化します。
-avoid_cross_boundary_prefetch	×	ı	×	ストリング操作命令のデータプリフェッチで 4 バイト境界をまたぐ読み出しを行わないようコードを生成します。コードサイズと実行速度は劣化します。
-optimize (-size オプション指定時)	0	Δ	Δ	-size オプション指定時はコード サイズを優先して最適化を実施し ます。反面、実行速度は劣化する 場合があります。
-optimize (-speed オプション指定時)	Δ	Δ	0	-speed オプション指定時は実行 速度を優先して最適化を実施しま す。反面、コードサイズは劣化す る場合があります。
-goptimize	0	0	0	本オプションを指定したファイルは、リンク時にモジュール間最適化の対象になります。 リンク時の最適化については 2.3 リンク・オプション を参照ください。
-speed	×	ı	0	
-size	(O)	_	(×)	
-loop	×	_	0	効果はパラメータに依存します。
-inline	×	_	0	効果はパラメータに依存します。

2018.03.20

-case=ifthen	×	0	Δ	case ラベル数が多いほどコード サイズが増大します。
-case=table	0	×	Δ	case ラベルが多いほど ROM データサイズが増大しますが、サ イクル数が常に一定です。
-volatile	×	_	×	イブル数が帯に 足じす。
-const_copy	(0)	_	(0)	const 修飾型外部変数についても 定数伝播を行い、コードサイズと 実行速度を改善します。
-noconst_copy	×	_	×	-const_copy を無効にします。
-const_div	×	_	0	
-noconst_div	(0)	_	(0)	
-library=intrinsic	0	_	0	
-noscope	0	_	0	大規模な関数に対しては性能が劣 化する場合があります。
-schedule	_	_	(0)	パイプライン処理を考慮した命令 並べ替えを行い、実行速度を改善 します。
-noschedule	_	_	×	-schedule を無効にします。
-map	0	_	0	
-smap	0	_	0	
-approxdiv	_	_	0	演算の精度と演算の順序が変わる 場合があります。
-simple_float_conv	0	_	0	-isa=rxv1 の場合に性能が改善し ます。
-nofpu	×	_	×	
-alias=ansi	0	_	0	
-ip_optimize	0	Δ	0	
-merge_files	0	Δ	0	
-whole_program	0	Δ	0	
-dbl_size=8	×	×	×	double 型を 8byte としてコンパ イルします。
-int_to_short	Δ	0	Δ	int 型を short 型に置き換えてコン パイルします。
-auto_enum	Δ	0	Δ	
-pack	×	0	×	
-fint_register	Δ	_	Δ	高速割り込み関数でのみ使用する 汎用レジスタを指定します。割り 込み関数の性能が改善しますが、 対して通常関数の性能は劣化しま す。
-branch=16	0			
-branch=32	×	_	×	
-base	Δ	_	Δ	プログラム全体で外部変数へのア クセス回数が多い場合に効果的で す。
-nouse_pid_register	×	_	×	PID レジスタを使用せずにコード 生成するため、コードサイズと実 行速度は劣化します。
-save_acc	Δ	_	Δ	割り込み関数に対して、アキュム レータの退避・回復コードを生成

				します。アキュムレータを用いる 命令を生成するようになります が、割り込み関数の性能は劣化し ます。
-control_flow_integrity	×	×	×	間接関数呼び出しのチェック機能を生成します。チェック機能の分、コードサイズと実行速度、ROM サイズは劣化します。

2.1.1 -instalign4/-instalign8

分岐先の命令実行向け整合を行うかどうかを指定します。整合を行った場合、CPUの命令キューを効率よく動作させ、プログラムの実行速度を向上させることができますが、コードサイズが増大します。

-instalign4 を指定した場合、4 バイト単位の命令キューを持つ CPU の仕様に合わせて、命令の配置アドレスを整合します。主に RX200 シリーズ向けのオプションです。

-instalign8 を指定した場合、8 バイト単位の命令キューを持つ CPU の仕様に合わせて、命令の配置アドレスを整合します。主に RX600 シリーズ向けのオプションです。

デバイスの命令キューの仕様は、ユーザーズマニュアルハードウェア編に記載されています。

Cソース

```
long a;
int funcl(int num)
{
   return (num + 1);
}

void func2(void)
{
   a += 1;
   a += a;
}

void main(void)
{
   unsigned int i;
   for (i = 0; i < 10; ++i) {
      if (funcl(i) < 10) {
        func2();
      }
   }
   a += 1;
}</pre>
```

-cpu=rx200(命令キューが 32 ビットの CPU)

	-instalign4	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	57	55
サイクル数[サイクル]	278	297

-cpu=rx600(命令キューが 64 ビットの CPU)

	-instalign8	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	61	55
サイクル数[サイクル]	259	278



本機能は#pragma でも指定できます。オプションと#pragma の両方が指定された場合は、#pragma の指定を優先します。

例) -instalign4 指定時

```
void func1(void) /* 4バイトで整合(オプション指定) */
{
}

#pragma instalign8 func2
void func2(void) /* 8バイトで整合 */
{
}

#pragma noinstalign func3
void func3(void) /* 整合なし */
{
}
```

例) -instalign8 指定時

```
void func1(void) /* 8バイトで整合(オプション指定) */
{
}

#pragma instalign4 func2
void func2(void) /* 4バイトで整合 */
{
}

#pragma noinstalign func3
void func3(void) /* 整合なし */
{
}
```

2.1.2 -nouse_div_inst

プログラム中のすべての除算および剰余算を、DIV 命令、DIVU 命令および FDIV 命令を使わないコードを生成します。

DIV、DIVU および FDIV 命令を生成する代わりに、それぞれの命令に相当する処理を行うランタイム関数の呼び出しに置き換えます。このため、割り込み関数の応答性は 1~20 サイクル程度改善しますが、コードサイズや実行速度等のコード効率が劣化します。

Cソース

```
long a, b;
unsigned long c, d;
float e, f;
const float cf= 11.0;

void main(void)
{
    a = a / b;
    c = c / d;

    e = e / f;
    f = e / cf;
}
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	85	69
サイクル数[サイクル]	701	59

※オプション指定により ROM サイズも増大する可能性があります

2.1.3 -stack_protector/-stack_protector_all

関数の入口・出口にスタック破壊検出コードを生成します。

検知コードの分、コードサイズと実行速度が劣化します。

Cソース

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void func(void)
{
    volatile char str[10];
    int i;
    for (i = 0; i <= 9; i++) {
        str[i] = i;
    }
}

void __stack_chk_fail(void)
{
    /* stack is broken! */
    __brk();
}

void main(void)
{
    func();
}</pre>
```

	-stack_protector	-stack_protector_all	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	44	65	24
サイクル数[サイクル]	75	82	68

本機能は#pragma でも指定できます。オプションと#pragma の両方が指定された場合は、#pragma の指定を優先します。

例) -stack_protector/-stack_protector_all 指定時

```
struct DATA {
   int a, b, c, d;
};

struct DATA func1(void) /* スタック破壊検出コードを生成する */
{
   struct DATA data = {0, 1, 2, 3};
   return data;
}

#pragma no_stack_protector (func2)
struct DATA func2(void) /* スタック破壊検出コードを生成しない */
{
   struct DATA data = {0, 1, 2, 3};
   return data;
}
```

例) -stack_protector/-stack_protector_all 未指定時

```
struct DATA
{
  int a, b, c, d;
};

struct DATA func1(void)  /* スタック破壊検出コードを生成しない */
{
  struct DATA data = {0, 1, 2, 3};
  return data;
}

#pragma stack_protector (func2)
struct DATA func2(void)  /* スタック破壊検出コードを生成する */
{
  struct DATA data = {0, 1, 2, 3};
  return data;
}
```

2.1.4 -avoid_cross_boundary_prefetch

ストリング操作命令のデータプリフェッチで4バイト境界をまたぐ読み出しを防止します。

文字列操作用ライブラリ関数 memchr()、strlen()、strcpy()、strncpy()、strncpy()、strncmp()、strncat()を-library=intrinsic を指定してコンパイルした際のコードサイズと実行速度が劣化します。

```
#include <string.h>
unsigned long len;

void main(void)
{
   char str[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
   len = strlen(str);
}
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	50	43
サイクル数[サイクル]	79	73

2.1.5 -optimize

最適化レベルを指定します。

デフォルト設定は-optimize=2です。

-size/-speed オプションの選択と、最適化レベルの選択、及び入力ソースの種類(C/C++)によって、以下オプションのデフォルト指定が変化します。

項目	オプション
ループ展開	-loop
インライン展開	-inline / -noinline
定数除算の乗算化	-const_div / -noconst_div
命令並び替え	-schedule / -noschedule
const 修飾変数の定数伝播	-const_copy / -noconst_copy
最適化範囲分割	-scope / -noscope
外部変数アクセス最適化	-map / -smap / -nomap
ポインタ指示先の型を考慮した最適化	-alias=ansi / -alias=noansi

Cソース

```
int i = 0;
int x[10], y[10];

static void sub(int* a, int* b, int i)
{
  int temp;
  temp = a[i];
  a[i] = b[i];
  b[i] = temp;
}

void main(void)
{
  sub(x, y, i);
}
```

	-optimize=0	-optimize=1	-optimize=2	-optimize=max
コードサイズ[バイト]	63	37	35	24
サイクル数[サイクル]	36	20	14	10

※オプション指定により ROM サイズも増大する可能性があります



2.1.6 -speed/-size

最適化で重視するポイントを設定します。

- -speed オプションを指定した場合、実行速度重視の最適化を実施します。
- -size オプションを指定した場合、コードサイズ重視の最適化を実施します。(デフォルト)

```
long a;

void main(void)
{
  unsigned long i = 0;
  unsigned long j = 0;
  for (i = 0; i < 5; ++i) {
    for (j = 0; j < 5; ++j) {
      a += (i + j);
      a *= (i + j);
    }
  }
}</pre>
```

	-speed	-size
コードサイズ[バイト]	70	45
サイクル数[サイクル]	226	310

2.1.7 -loop

ループ展開の最適化を行うかどうかを指定します。

ループ展開を行うとコードサイズは増大しますが、実行速度は向上します。

Cソース

```
long val;

void main(void)
{
  unsigned long i, j, k, l;
  for (i = 1; i < 7; ++i) {
    for (j = 1; j < 6; ++j) {
     for (k = 1; k < 5; ++k) {
        for (l = 1; l < 4; ++l) {
            val += (i + j + k);
            val *= (i + j + k);
        }
     }
     val += (i * 10);
}
</pre>
```

	-loop=1	-loop=2	-loop=8
コードサイズ[バイト]	154	204	307
サイクル数[サイクル]	4391	3424	3069

※-loop=8 は-optimize=max/-speed 指定時のデフォルト値です

2.1.8 -inline

関数の自動インライン展開を行うかどうかを指定します。

- -inline を指定した場合、関数の自動インライン展開を行います。
- -noinline を指定した場合、関数の自動インライン展開を行いません。

オプション-inline はパラメータを指定することも可能です。パラメータで、関数サイズが何%増加するまでインライン展開を行うかを指定できます。例えば、inline=100 を指定した場合、コード全体サイズが 100% 増加するまで(2 倍まで)インライン展開を行います。また inine=0 を指定した場合はサイズが増えない、あるいは減る場合のみインライン展開を行います。

```
long val;
long x[1000];
static void func1(void)
 ++val;
void func2(int a)
 if (a) {
   x[a] = 0;
 }
}
void main(void)
 signed int i;
 func2(val);
 for (i = 0; i < 10; ++i) {
   func2(i);
   func1();
   func2(val);
 func2(val);
}
```

	-inline=200	-inline=0	-noinline
コードサイズ[バイト]	93	58	70
サイクル数[サイクル]	150	364	465

尚、インライン展開の機能は#pragma でも指定できます。オプションと#pragma の両方が指定された場合は、#pragma の指定を優先します。

例) -inline 指定時

```
void func1(void) /* 自動インライン展開を行います(オプション指定) */
{
}

#pragma noinline(func2)
void func2(void) /* インライン展開されません */
{
}
```

例) -noinline 指定時

```
void func1(void) /* 自動インライン展開を行いません(オプション指定) */
{
}

#pragma inline(func2)
void func2(void) /* インライン展開します */
{
}
```

2.1.9 -case

switch 文のコード展開方式を指定します。

-case=ifthen を指定した場合、if_then 方式で展開します。case ラベル数が多いほどコードサイズが増大します。case ラベルによって実行速度が変化します。

-case=table を指定した場合、テーブル方式で展開します。case ラベル数が多いほど ROM データサイズが 増大しますが、実行速度が常に一定です。

-case=auto を指定した場合、if_then 方式とテーブル方式のどちらにするかコンパイラが自動的に選択します。(デフォルト設定)

Cソース

```
long val = 10;
void main(void)
 switch (val) {
 case 1:
   val += 10;
  break;
 case 2:
   val *= 10;
   break;
 case 3:
   val /= 10;
   break;
 default:
   val -= 10;
   break;
}
```

	-case=ifthen	-case=table
コードサイズ[バイト]	31	39
ROM サイズ[バイト]	4	7
サイクル数[サイクル]	15	13

※上記 C ソース例の場合 -case=auto では if then 方式が選択されます

2.1.10 -volatile

全ての外部変数を volatile 宣言したものとして扱うかどうか選択します。

-volatile を指定した場合、すべての外部変数を volatile 宣言したものとして扱います。したがって、外部変数のアクセス回数、アクセス順序は C/C++言語ソースファイルで記述した通りになりますが、外部変数に対する最適化が抑止されるため、コードサイズと実行速度は劣化します。

```
long val = 0;

void main(void)
{
  val += 1;
  val -= 2;
  val *= 3;
  val /= 4;
}
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	33	19
サイクル数[サイクル]	22	12

2.1.11 -const_copy

const 修飾外部変数の定数伝播を行うかどうか選択します。定数伝播を行うと、実行速度が向上します。
-const_copy を指定した場合、const 修飾型外部変数についても定数伝播を行います。(デフォルト設定)
-noconst_copy を指定した場合、const 修飾型外部変数の定数伝播を抑止します。

```
const long val = 0;
long result;

void main(void)
{
  result = val + 10;
}
```

	-const_copy	-noconst_copy
コードサイズ[バイト]	10	19
サイクル数[サイクル]	5	8

2.1.12 -const_div/-noconst_div

整数定数による除算や剰余算を、乗算やビット演算(シフトやビット論理積)を用いた命令列に変換するかどうか選択します。変換する場合、コードサイズが増大しますが、実行速度が向上します。

-const_div を指定した場合、ソースファイル中の整数型定数による除算および剰余算を、乗算やビット演算を用いた命令列に変換します。-size オプション指定時に本オプションを指定すると、-noconst_div を指定した場合に比べて実行速度が向上します。

-noconst_div を指定した場合、ソースファイル中の整数型定数による除算および剰余算に、それぞれに対応する除算命令および剰余算命令(2のべき乗定数値による符号なし整数の除算および剰余算を除く)を用います。-speed オプション指定時に本オプションを指定すると、-const_div を指定した場合に比べてコードサイズを削減できます。

```
long a = 0x7FFFFFFF;

void main(void)
{
  a = a / 1000;
}
```

	-const_div (-size)	-const_div (-speed)	-noconst_div (-size/-speed)
コードサイズ[バイト]	26	27	16
サイクル数[サイクル]	13	12	23

2.1.13 -library

一部の標準ライブラリ関数のコード展開方式を指定します。

-library=function を指定した場合、ライブラリ関数をすべて関数呼び出しします。コードサイズと実行速度が劣化します。

-library=intrinsic を指定した場合、abs()、fabsf()およびストリング操作命令が使用できるライブラリ関数を命令展開します。(デフォルトの指定) また、-library=intrinsic とともに-isa=rxv2 が指定されている場合は、sqrtf()または-dbl_size=4 指定時の sqrt()のそれぞれの呼び出しを FSQRT 命令に置き換えます。ただし、本オプションで命令に展開された場合は、変数 errno の内容を変更しません。

```
#include <stdlib.h>
int a;

void main(void)
{
   a = abs(a);
}
```

	-library=function	-library=intrinsic
コードサイズ[バイト]	19	13
サイクル数[サイクル]	16	8

2.1.14 -scope/-noscope

コンパイル時の最適化範囲を分割するかどうか選択します。

-noscope を指定した場合、最適化範囲を分割せずにコンパイルします。最適化範囲が広がることによりコンパイル速度は遅くなりますが、一般的にはオブジェクト性能が改善します。

大規模な関数をコンパイルする場合には、プログラム中で必要な汎用レジスタの数が著しく増加し、オブジェクト性能が劣化する場合がありますが、-scope を使用すると、大規模な関数を複数の範囲に分割して最適化を実施します。そのため、大規模な関数をコンパイルする場合には、-scope を使用することで、-noscope 使用時よりもオブジェクト性能が改善する場合があります。

```
long array[40];
long val = 10;
void main(void)
 int i;
 for (i = 0; i < 40; ++i) {
  array[i] = val * i;
 for (i = 0; i < 40; ++i) {
   if (array[i] > i) {
     array[i] += val + i;
   else if (array[i] > (i * 2)) {
     array[i] += val + (i * 2);
   else if (array[i] > (i * 3)) {
    array[i] += val + (i * 3);
   else if (array[i] > (i * 4)) {
     array[i] += val + (i * 4);
   else if (array[i] > (i * 5)) {
     array[i] += val + (i * 5);
   else if (array[i] > (i * 6)) {
    array[i] += val + (i * 6);
   else if (array[i] > (i * 7)) {
     array[i] += val + (i * 7);
   else if (array[i] > (i * 8)) {
     array[i] += val + (i * 8);
   else if (array[i] > (i * 9)) {
     array[i] += val + (i * 9);
   else {
     array[i] += val + (i * 10);
   }
```

	-scope	-noscope
コードサイズ[バイト]	318	312
サイクル数[サイクル]	1089	1046

※ループ展開(-loop=2)を指定

2.1.15 -schedule/-noschedule

パイプライン処理を考慮した命令並べ替えを行うかどうかを選択します。並べ替えを行う場合、実行速度 の向上が期待できます。

-schedule を指定した場合、パイプライン処理を考慮した命令並べ替えを行います。-optimize=2 または-optimize=max オプションを指定した場合は-schedule です。

-noschedule を指定した場合、命令並べ替えを行いません。基本的に C/C++言語ソースファイルで記述した順番で処理を行います。-optimize=1 または-optimize=0 オプションを指定した場合は-noschedule です。

```
long a, b;
unsigned long c, d;
float e, f;

void main(void)
{
    a = a + b;
    c = c + d;
    e = e + f;
}
```

	-schedule	-noschedule
コードサイズ[バイト]	58	58
サイクル数[サイクル]	24	25

2.1.16 -map/-smap

外部変数アクセス最適化を行うかどうか選択します。本最適化を行うとコードサイズや実行速度といった コード効率が改善します。

-map を指定した場合、外部変数アクセス最適化を行います。最適化リンケージエディタが生成する外部シンボル割り付け情報を元にベースアドレスを設定し、外部変数もしくは静的変数のアクセスをベースアドレス相対で行うコードを生成します。 なお、-map は-output の指定により使い方が異なります。

(1) -output=obj または src の場合

最初に本オプションを指定しないでコンパイルし、リンク時に-map=<ファイル名>を指定して外部シンボル割り付け情報ファイル(.bls)を作成してください。

ccrx -isa=rxv2 -output=obj tp1.c tp2.c

rlink tp1.obj tp2.obj -map=out.bls

再度コンパイル時に -map=<外部シンボル割り付け情報ファイル> を指定することで外部変数アクセス最適化を行ったコードを生成します。

ccrx -isa=rxv2 -output=obj -map=out.bls tp1.c tp2.c

rlink tp1.obj tp2.obj -output=out.abs

(2) -output=abs または hex、sty の場合

パラメータなしで -map のみを指定してください。自動的にコンパイル・リンクを2回行い、外部変数アクセス最適化を行ったコードを生成します。

ccrx -isa=rxv2 -output=abs -map tp1.c tp2.c

-smap を指定した場合、コンパイル対象ファイル内で定義された外部変数もしくは静的変数についてベースアドレスを設定し、アクセスをベースアドレス相対で行うコードを生成します。

C ソース [tp1.c]

```
long a, b, c;
extern long d, e, f;
void main(void)
{
   a = d;
   b = e;
   c = f;
}
```

C ソース [tp2.c]

```
long d = 10;
long e = 10;
long f = 10;
```

	-map	-smap	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	21	33	43
サイクル数[サイクル]	13	14	16

2.1.17 -approxdiv

浮動小数点定数除算を、定数の逆数の乗算に変換します。浮動小数点定数除算の実行速度は向上します が、演算の精度と順序が変わる場合がありますので注意が必要です。

Cソース

```
float a;
void main(void)
 a /= 1.1;
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	18	18
サイクル数[サイクル]	9	23

2018.03.20

2.1.18 -simple_float_conv

浮動小数点型の型変換処理の一部を省略します。生成する命令コードの命令セットアーキテクチャが RXv1 の時に効果を期待できます。

次の場合において、浮動小数点の型変換を行う生成コードが変化します。

- a) 32bit 浮動小数点型から符号無し整数型への変換
- b) 符号無し整数型から 32bit 浮動小数点型への変換
- c) 32bit 浮動小数点型を経由した、整数型から 64bit 浮動小数点型への変換(-optimize=0 のときは無効)

コードサイズや実行速度といったコード効率は改善しますが、変換結果が C/C++言語規格と異なる場合がありますので、ご注意ください。

Cソース

```
unsigned long isrc = 2;
float fsrc = 2.0;
unsigned long idst;
float fdst;

void main(void)
{
  idst = (unsigned long)fsrc;
  fdst = (float)isrc;
}
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	36	73
サイクル数[サイクル]	17	23

※RXv1(-isa=rxv1)を指定

2.1.19 -nofpu

FPU 命令を使用したコードを生成するかどうかを選択します。

-nofpu を指定した場合、FPU命令を使用しないコード生成を行います。

-fpu を指定した場合、FPU 命令を使用したコード生成を行います。

デフォルトの指定は-fpu です。ただし、-cpu=rx200 を指定した場合は-nofpu が指定されます。-cpu=rx200 と-fpu を同時に指定することはできません。

```
float a, b;
const float c = 11.0;

void main(void)
{
    a /= b;
    b /= c;
}
```

	-fpu	-nofpu
コードサイズ[バイト]	31	45
サイクル数[サイクル]	40	97

2.1.20 -alias

ポインタ指示先の型を考慮した最適化を実施するかどうかを選択します。最適化を行うと、コードサイズや実行速度といったコード効率が改善します。但し、ISO/IEC 9899 に則った C ソースでない場合、実行結果が期待した値とならない可能性があります。

-alias=ansi を指定した場合、ISO/IEC 9899 に基づき、ポインタ指示先の型を考慮した最適化を行います。 一般には、-alias=noansi を指定した場合よりもオブジェクト性能が向上しますが、-alias=ansi と -alias=noansi とで実行結果が異なる場合があります。

-alias=noansi を指定した場合、ISO/IEC 9899 に基づくポインタ指示先の型を考慮した最適化を行いません。

```
long a, b;
short* ps;

void main(void)
{
   a = 1;
   *ps = 2;
   b = a + *ps;
}
```

	-alias=ansi	-alias=noansi
コードサイズ[バイト]	30	36
サイクル数[サイクル]	10	16

2.1.21 -ip_optimize

大域最適化(手続き間別名解析を利用した最適化や引数・戻り値の定数伝播など)を実施するかどうかを選択します。

```
long result;

static long func(long x, long y, long z)
{
   return (x - y + z);
}

void main(void)
{
   result = func(3, 4, 5);
}
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	21	23
サイクル数[サイクル]	17	18

2.1.22 -merge_files

複数のCソースファイルをマージしてコンパイルすることにより、1つのオブジェクトファイルを出力します。

-merge_files は-ip_optimize と同時に指定すると相乗効果を得ることが出来ます。

C ソース [tp1.c]

```
long result;

void main(void)
{
  result = func(3, 4, 5);
}
```

C ソース [tp2.c]

```
#pragma inline (func)
long func(long x, long y, long z)
{
  return (x - y + z);
}
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	122	131
サイクル数[サイクル]	5	19

※ROM サイズも改善する場合があります

※サイズはスタートアップを含みます

2.1.23 -whole_program

コンパイル対象ファイルがプログラム全体であることを仮定し、コンパイル対象ファイル全てをマージして大域最適化を実施します。

本オプションを指定した場合、コンパイラは以下の条件を満たすことを前提にコンパイルを行います。条件を満たさない場合の動作は保証しません。

(条件 1) コンパイル対象ファイル内で定義された extern 変数の内容及びアドレスが、コンパイル対象ファイル以外で設定及び参照されることはない。

(条件2) コンパイル対象ファイル内からコンパイル対象ファイル以外の関数を呼び出したとしても、呼び出された関数からコンパイル対象ファイル内の関数が呼ばれることはない。

C ソース [tp1.c]

```
extern const int c;
int result;

int func(void);

void main(void)
{
  result = c;
  result += func();
}
```

C ソース [tp2.c]

```
const int c = 1;
int x = 10;
int *p;

int func(void)
{
   int i;
   for (i = 0; i < x; ++i) {
       (*p) += c;
   }
   return (*p);
}</pre>
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	170	171
サイクル数[サイクル]	93	163

※ROM サイズも改善する場合があります **※**サイズはスタートアップを含みます



2.1.24 -dbl_size

double 型および long double 型を float 型に変更するかどうかを指定します。

- -dbl_size=4 を指定した場合、float型に変更します。(デフォルト指定)
- -dbl_size=8 を指定した場合、float型に変更しません。

```
double a, b;
const double c = 11.0;

void main(void)
{
   a = a / b;
   b = b / c;
}
```

	-dbl_size=4	-dbl_size=8
コードサイズ[バイト]	31	63
ROM サイズ[バイト]	4	8
サイクル数[サイクル]	40	107

2.1.25 -int_to_short

ソースファイル内の int を short に、unsigned int を unsigned short に置換してコンパイルを行います。

int、unsigned int のサイズを 32bit と仮定した移植性のないプログラムでは、実行結果が変化する可能性があります。

```
int x;
long y;
const int imm = 1;

void main(void)
{
    x += imm;
    y += x;
}
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	26	24
ROM サイズ[バイト]	2	4
サイクル数[サイクル]	13	12

2.1.26 -auto_enum

enum 宣言した列挙型のデータを、列挙値が収まる最小型として処理します。

ROM データサイズが小さくなりますが、enum の値を long 型等に拡張して使用する場合、コードサイズと 実行速度が変化する場合もあります。

```
enum number {
  one = 1,
  two = 2,
  three = 3
};

int x;
enum number num;
const enum number DATA = one;

void main(void)
{
  num += num;
  x += num;
}
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	26	24
ROM サイズ[バイト]	1	4
サイクル数[サイクル]	13	12

2.1.27 -pack

構造体メンバ、クラスメンバのアライメント数を指定します。

-pack を指定した場合、構造体、クラスのアライメント数が1になり、ROMデータサイズが小さくなりますが、アライメント調整が必要になる場合、コードサイズと実行速度が劣化します。

-unpack を指定した場合、構造体、クラスのアライメント数が、メンバの最大のアライメント数と同じになります。(デフォルト設定)

Cソース

```
struct DATA
{
   char c;
   long 1;
};

struct DATA data = {1, 2};
long result;

long func(void)
{
   return (data.l);
}

void main(void)
{
   result = func();
}
```

	-pack	-unpack
コードサイズ[バイト]	23	21
ROM サイズ[バイト]	5	8
サイクル数[サイクル]	17	16

本機能は#pragma でも指定できます。オプションと#pragma の両方が指定された場合は、#pragma の指定を優先します。

例) -pack 指定時

```
struct DATA1 /* pack 処理はオプション指定に従う */
         /* バイトオフセット = 0 */
 char a;
          /* バイトオフセット = 1 */
long b;
          /* バイトオフセット = 5 */
 short c;
          /* 合計サイズ7バイト */
} data1;
#pragma unpack
struct DATA2 /* pack 処理を行わない */
         /* バイトオフセット = 0 */
char a;
          /* バイトオフセット = 4 */
long b;
          /* バイトオフセット = 8 */
short c;
          /* 合計サイズ 12 バイト */
} data2;
#pragma packoption
struct DATA3 /* pack 処理はオプション指定に従う */
         /* バイトオフセット = 0 */
 char a;
          /* バイトオフセット = 1 */
long b;
short c;
          /* バイトオフセット = 5 */
          /* 合計サイズ7バイト */
} data3;
```

例) -unpack 指定時

```
struct DATA1 /* pack 処理はオプション指定に従う */
          /* バイトオフセット = 0 */
 char a;
          /* バイトオフセット = 4 */
 long b;
          /* バイトオフセット = 8 */
 short c;
           /* 合計サイズ 12 バイト */
} data1;
#pragma pack
struct DATA2 /* pack 処理を行う */
         /* バイトオフセット = 0 */
 char a;
          /* バイトオフセット = 1 */
 long b;
          /* バイトオフセット = 5 */
short c;
           /* 合計サイズ 7 バイト */
} data2;
#pragma packoption
struct DATA3 /* pack 処理はオプション指定に従う */
         /* バイトオフセット = 0 */
 char a;
          /* バイトオフセット = 4 */
 long b;
 short c;
          /* バイトオフセット = 8 */
} data3;
           /* 合計サイズ 12 バイト */
```

2.1.28 -fint_register

高速割り込み関数(#pragma interrupt で割り込み仕様に高速割り込み指定(fint)のある関数)でのみ使用する汎用レジスタを指定します。拡張言語仕様 #pragma interrupt については、3.1.1 を参照ください。高速割り込み関数以外では、指定されたレジスタは使用しません。高速割り込み(fint)は、本オプションで指定したレジスタを退避、回復せずに割り込み関数で使用できます。このため、割り込み関数の性能は改善しますが、割り込み関数以外で使用可能なレジスタが減るため、プログラム全体の性能が劣化する場合があります。

オプション	高速割り込み専用レジスタ
fint_register=0 (デフォルト設定)	なし
fint_register=1	R13
fint_register=2	R12、R13
fint_register=3	R11、R12、R13
fint_register=4	R10、R11、R12、R13

C ソース [通常関数]

```
long val[40];
long tmp = 10;
void main(void)
 int i;
 for (i = 0; i < 40; ++i) {
   if (tmp > i) {
     val[i] = tmp + i;
   else if (tmp > (i * 2)) {
     val[i] = tmp + (i * 2);
   else if (tmp > (i * 3)) {
    val[i] = tmp + (i * 3);
   else if (tmp > (i * 4)) {
     val[i] = tmp + (i * 4);
   else if (tmp > (i * 5)) {
     val[i] = tmp + (i * 5);
   else if (tmp > (i * 6)) {
     val[i] = tmp + (i * 6);
   else if (tmp > (i * 7)) {
     val[i] = tmp + (i * 7);
   else if (tmp > (i * 8)) {
     val[i] = tmp + (i * 8);
   else if (tmp > (i * 9)) {
     val[i] = tmp + (i * 9);
   else {
     val[i] = tmp + (i * 10);
   }
```

RX ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ(CC-RX) プログラミング・テクニック編

	fint_register= 0	fint_register= 1	fint_register= 2	fint_register= 3	fint_register= 4
コードサイズ[バイト]	153	153	153	161	170
サイクル数[サイクル]	1654	1654	1654	1734	1873

Cソース [割り込み関数]

```
volatile int count;

#pragma interrupt int_func(vect=10, fint)
void int_func(void)
{
    count++;
}
```

	fint_register= 0	fint_register= 1	fint_register= 2	fint_register= 3	fint_register= 4
コードサイズ[バイト]	18	18	14	14	14
サイクル数[サイクル]	12	10	8	8	8

RX ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ(CC-RX) プログラミング・テクニック編

2.1.29 -branch

別セクション、別ファイルに定義した関数への分岐幅を指定します。

- -branch=16 を指定した場合、分岐幅が 16bit 以内であるとしてコンパイルします。
- -branch=24 を指定した場合、分岐幅が 24bit 以内であるとしてコンパイルします。(デフォルト設定)
- -branch=32 を指定した場合、分岐幅を指定しません。

Cソース

```
void sub(void);

void main(void)
{
   sub();
}

#pragma section ResetPRG
void sub(void)
{
}
```

	-branch=16	-branch=24	-branch=32
コードサイズ[バイト]	3	4	8
サイクル数[サイクル]	6	6	7

2.1.30 -base

プログラム全体で、ベースアドレスとして固定で使用する汎用レジスタを指定します。

プログラム全体で外部変数へのアクセス回数が多い場合等に、コードサイズや実行速度といったコード効率が改善する可能性があります。

Cソース

```
long val[40];
long tmp = 10;
void main(void)
 int i;
 for (i = 0; i < 40; ++i) {
   if (tmp > i) {
    val[i] = tmp + i;
   else if (tmp > (i * 2)) {
     val[i] = tmp + (i * 2);
   else if (tmp > (i * 3)) {
    val[i] = tmp + (i * 3);
   else if (tmp > (i * 4)) {
     val[i] = tmp + (i * 4);
   else if (tmp > (i * 5)) {
    val[i] = tmp + (i * 5);
   else if (tmp > (i * 6)) {
     val[i] = tmp + (i * 6);
   else if (tmp > (i * 7)) {
     val[i] = tmp + (i * 7);
   else if (tmp > (i * 8)) {
    val[i] = tmp + (i * 8);
   else if (tmp > (i * 9)) {
    val[i] = tmp + (i * 9);
   else {
    val[i] = tmp + (i * 10);
   }
 }
}
```

	オプション指定 (-base=ram=R8)	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	165	166
ROM サイズ[バイト]	4	4
サイクル数[サイクル]	1533	1540

2.1.31 -nouse_pid_register

PID レジスタを使用せずにコード生成を行います。 コードサイズと実行速度が劣化する可能性があります。

Cソース

```
long val[40];
long tmp = 10;
void main(void)
 int i;
 for (i = 0; i < 40; ++i) {
   if (tmp > i) {
    val[i] = tmp + i;
   else if (tmp > (i * 2)) {
     val[i] = tmp + (i * 2);
   else if (tmp > (i * 3)) {
    val[i] = tmp + (i * 3);
   else if (tmp > (i * 4)) {
    val[i] = tmp + (i * 4);
   else if (tmp > (i * 5)) {
     val[i] = tmp + (i * 5);
   else if (tmp > (i * 6)) {
    val[i] = tmp + (i * 6);
   else if (tmp > (i * 7)) {
     val[i] = tmp + (i * 7);
   else if (tmp > (i * 8)) {
     val[i] = tmp + (i * 8);
   else if (tmp > (i * 9)) {
    val[i] = tmp + (i * 9);
   else {
     val[i] = tmp + (i * 10);
 }
}
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	167	158
サイクル数[サイクル]	1823	1674

※-fint_register=3 で測定

2.1.32 -save_acc

割り込み関数に対して、アキュムレータ(ACC, ACC0, ACC1)の退避・回復コードを生成します。

本オプション指定時は、割り込み時でもアキュムレータの値が保持されるため、C/C++の演算式に対して MACLO 命令などのアキュムレータを用いる命令を生成することがあります。

C ソース [通常関数]

```
short src1[3] = {10, 11, 12};
short src2[3] = {20, 21, 22};
int result;

int func(const short* src1, const short* src2)
{
   return (src1[0] * src2[0]) + (src1[1] * src2[1]) + (src1[2] * src2[2]);
}

void main(void)
{
   result = func(src1, src2);
}
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	49	49
サイクル数[サイクル]	25	27

※オプション-speed を指定

C ソース [割り込み関数]

```
#include <machine.h>

long src1 = 10;
long src2 = 20;
long result;

#pragma interrupt func(vect=10)
void func(void)
{
   result = src1 * src2;
}

void main(void)
{
   int_exception(10);
   nop();
}
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	53	31
サイクル数[サイクル]	32	18

※割り込み関数のみのサイズ・サイクル数

2.1.33 -control_flow_integrity

間接関数呼び出しに対して、呼び出し先関数のチェックを行います。

チェックのためのコードとデータが追加されるため、コードサイズ、ROM データサイズ、実行速度が劣化します。

Cソース

```
void __control_flow_chk_fail(void) {}

void func1(char a) {}

void func2(long b) {}

void func3(void){}

void (*p1)(char a) = func1;

void (*p2)(long b) = func2;

void func4(void)
{
  func3();
}

void main(void)
{
  p1(1);
  p2(1);
  func4();
}
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	192	147
ROM サイズ[バイト]	188	65
サイクル数[サイクル]	81	36

※コードサイズおよび ROM サイズはスタートアップを含みます

2.2 アセンブル・オプション

○…改善する ×…劣化する △…状況に依存する —…変化しない

オプション	コード サイズ	ROM サイズ	サイクル 数	備考
-goptimize	0	0	0	本オプションを指定したファイルは、リンク時にモジュール間最適化の対象になります。 リンク時の最適化については 2.3 リンク・オプション を参照ください。

RX ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ(CC-RX) プログラミング・テクニック編

2.3 リンク・オプション

リンカの最適化オプション指定によるコードサイズ・ROM データサイズ・実行速度の影響を示します。 コンパイル、アセンブル時に-goptimize を指定したファイルに対して最適化を行います。

-section_forbid で指定したセクションの最適化を抑止することができます。

また、-absolute_forbid で指定したアドレス+サイズの範囲の最適化を抑止することができます。

○…改善する ×…劣化する △…状況に依存する —…変化しない

オプション	コード サイズ	ROM サイズ	サイクル 数	備考
-optimize=symbol_delete	0	0	_	
-optimize=same_code	0	_	×	
-optimize=short_format	0	_	_	
-optimize=branch	0	_	_	

[※]コマンドラインから起動した場合、デフォルトでは全ての最適化を実行します。

2.3.1 -optimize=symbol_delete

1 度も参照のない変数/関数を削除します。必ずコンパイル時に#pragma entry を指定するか、リンカのentry で entry シンボルを指定してください。

-symbol_forbid で指定した変数/関数の削除を抑止することができます。

Cソース

```
int value1 = 0;
int value2 = 0;

void func1(void)
{
   value1++;
}

void func2(void)
{
   value2++;
}

void main(void)
{
   func1();
}
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	59	135
ROM サイズ[バイト]	56	64

※コードサイズおよび ROM サイズはスタートアップを含みます

2.3.2 -optimize=same_code

複数の同一命令列をサブルーチン化します。

サブルーチン化によりコードサイズは改善しますが、実行速度は劣化します。

-samesize で最適化対象となる最小コードサイズを指定できます。(デフォルトは-samesize=1E)

Cソース

```
volatile int value = 0;
int v1;
int v2;
int v3;
int v4;
int v5;
void sub(void)
 value += v1;
 value += v2;
 value += v3;
 value += v4;
 value += v5;
}
void main(void)
 value += v1;
 value += v2;
 value += v3;
 value += v4;
 value += v5;
 sub();
}
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	116	253
サイクル数[サイクル]	91	74

※コードサイズはスタートアップを含みます

2.3.3 -optimize=short_format

ディスプレースメント/イミディエートのコードサイズを短縮可能な場合、コードサイズがより小さくなる命令に置き換えます。

Cソース

```
volatile int value = 0;

int v1;
int v2;
int v3;
int v4;
int v5;

void main(void)
{
   value += v1;
   value += v2;
   value += v3;
   value += v4;
   value += v5;
}
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	157	179

※コードサイズはスタートアップを含みます

2.3.4 -optimize=branch

プログラムの配置情報に基づいて、分岐命令サイズを最適化します。

Cソース

```
extern void sub(void);

void main(void)
{
    sub();
    sub();
    sub();
    sub();
    sub();
    sub();
}
```

	オプション指定	オプション未指定
コードサイズ[バイト]	116	135

※コードサイズはスタートアップを含みます

3. 拡張言語

拡張言語の中で#pragma 指令によるコードサイズ・ROM データサイズ・実行速度への影響を示します。

3.1 #pragma 指令

○…改善する ×…劣化する △…状況に依存する —…変化しない

#pragma 指令	コード サイズ	ROM サイズ	サイクル 数	備考
#pragma interrupt	Δ	_	Δ	割り込み仕様(fint など)を変更することで、割り込み関数の性能が改善する場合があります。

3.1.1 #pragma interrupt

割り込み関数となる関数を宣言します。割り込み仕様を変更することで、割り込み関数の速度・サイズが改善する場合があります。

割り込み仕様	形式	指定内容
高速割り込み	fint	高速割り込みに使用する関数を指定します。
割り込み関数レジスタ制限指定	save	割り込み関数内で使用するレジスタの本数を R1~R5、 および R14~R15 の 7 本に制限します。これらの退避回 復コードを生成しない代わりに割り込み関数内で使用も しないため、劣化する場合があります。
多重割り込み許可指定	enable	割り込み関数の先頭で PSW の I フラグを 1 にし、多重割り込みを許可します。
アキュムレータ保存指定	acc	アキュムレータを退避および回復する命令を生成しま す。

Cソース

```
long count;
long 11, 12;

#pragma interrupt int_func
void int_func(void)
{
   count = 11 * 12;
}
```

この C ソースに対して、割り込み仕様を指定しない場合と、fint/save/enable/acc のそれぞれを指定した場合を比較すると次の表の通りになります。

	未指定	fint	save	enable	acc
コードサイズ[バイト]	31	27	31	33	53
サイクル数[サイクル]	18	11	18	19	32

高速割り込み (fint) は、コンパイル・オプション-fint_register を指定することでさらなる高速化が見込まれます。-fint_register については 2.1.28 を参照ください。



4. コーディングテクニック

本章では、ユーザプログラムのコーディング方法によりコードサイズ・ROM データサイズ・実行速度を改善する方法を説明します。

○…改善する ×…劣化する △…状況に依存する —…変化しない

項目	コード サイズ	ROM サイズ	サイクル 数	備考
データの構造	0	_	0	
変数と const 型	_	0	_	
局所変数と大域変数	0	0	0	
ビットフィールドの割り付け	0	0	0	
ループ制御変数	×	_	0	
関数のインタフェース	0	_	0	
ループ回数の削減	×	_	0	
テーブルの活用	0	×	0	
分岐	_	_	0	
インライン展開	Δ	_	0	
switch 文の代わりに if~else 文を使う	Δ	_	×	
複数箇所にある外部変数アクセスをテンポラリ変数により1箇所にまとめる	0	_	0	
条件分岐先の同一文は分岐前に移動する	0	_	0	
複雑な if 文を論理的に等しいものに置き 換える	0	_	0	
short, char 型の変数は int 型にする	0	_	0	
switch 文の共通な case の処理をまとめる	0	_	0	
for ループを do while ループに置き換える	0	_	0	
2のべき乗の除算はシフト演算に置き換える	0	_	0	
2 ビット以上のビットフィールドは char 型に変更する	0	×	0	
定数参照の際には絶対値の小さい値を割 り当てる	0	_	_	

4.1 データの構造体化

関連するデータを構造体で宣言すると、実行速度を向上できる場合があります。

関連するデータを同一関数の中で何度も参照している場合、構造体を用いると相対アクセスを利用した コードが生成され易くなり、コードサイズや実行速度といったコード効率の改善が期待できます。また、引 数として渡す場合もコード効率が改善します。相対アクセスにはアクセス範囲に制限があるため、頻繁にアクセスするデータは構造体の先頭に集めると効果的です。

データを構造体化すると、データの表現を変更するようなチューニングが容易になります。

変更前	変更後
<u>C ソース</u>	<u>C ソース</u>
<pre>int a, b, c; void func(void) { a = 1; b = 2; c = 3; }</pre>	<pre>struct s { int a; int b; int c; } s1; void func(void) { struct s *p = &s1 p->a = 1; p->b = 2; p->c = 3; }</pre>
マトンブリ 屋田 ニー 19	
アセンブリ展開コード _func: .STACK_func=4 MOV.L #_a, R14 MOV.L #00000001H, [R14] MOV.L #_b, R14 MOV.L #0000002H, [R14] MOV.L #_c, R14 MOV.L #00000003H, [R14] RTS	アセンブリ展開コード _func: .STACK_func=4 MOV.L #_s1, R1 MOV.L #00000001H, [R1] MOV.L #00000002H, 04H[R1] MOV.L #00000003H, 08H[R1] RTS
コードサイズ: 28 バイト サイクル数: 9 サイクル	コードサイズ:15 バイト サイクル数:7 サイクル

4.2 変数と const 型

値を変更しない変数は、const 修飾で宣言してください。

大域変数を宣言と同時に初期化するプログラムを書くと、初期値は ROM に、大域変数は RAM にそれぞれ配置されます。大域変数の初期化は、プログラムの開始時に ROM から RAM に初期値を転送することにより実現されています。初期値のある変数を const 修飾しておくと、変数を書き換えるおそれがなくなるため、コンパイラは RAM を確保しません。その結果、RAM を節約することができ、ROM から RAM への転送処理も省略することができます。

また、初期値は変更しない、というルールでプログラムを作成すると、ROM 化が容易になります。

変更前	変更後
<u>C ソース</u>	<u>c ソース</u>
char a[] = {1, 2, 3, 4, 5};	<pre>const char a[] = {1, 2, 3, 4, 5};</pre>
ROM サイズ:5バイト	ROM サイズ:5 バイト
RAM サイズ:5 バイト	RAM サイズ: 0 バイト

4.3 局所変数と大域変数

一時変数、ループのカウンタなど、局所的に用いる変数は、関数の中で局所変数として宣言すると実行速度が向上します。

局所変数として使用できるものは、大域変数として宣言しないで必ず局所変数として宣言してください。 大域変数は、関数呼び出しやポインタ操作によって値が変化してしまう可能性があるため、最適化がかかり にくくなります。

変更前	変更後
<u>C ソース</u>	<u>Cソース</u>
int tmp;	<pre>void func(int* a, int* b) {</pre>
<pre>void func(int* a, int* b)</pre>	int tmp;
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	tmp = *a; *a = *b;
tmp = *a; *a = *b;	*a = *b; *b = tmp;
*b = tmp;) - Cmp/
}	J
,	
アセンブリ展開コード	アセンブリ展開コード
_func:	_func:
.STACK_func=4	.STACK_func=4
MOV.L #_tmp, R14	MOV.L [R1], R14
MOV.L [R1], [R14]	MOV.L [R2], [R1]
MOV.L [R2], [R1]	MOV.L R14, [R2]
MOV.L [R14], [R2]	RTS
RTS	
コードサイズ:12 バイト	コードサイズ:8バイト
サイクル数:13 サイクル	サイクル数:8 サイクル

4.4 構造体宣言のメンバオフセット

構造体の中でよく使用するメンバは、先頭に宣言するようにするとサイズが改善する場合があります。

変更前	変更後
<u>C ソース</u>	<u>c ソース</u>
<pre>struct str { long 11[8]; char c1; };</pre>	<pre>struct str { char c1; long l1[8]; };</pre>
struct str str1;	struct str str1;
char x;	char x;
void func(void) { x = str1.cl; } <u>アセンブリ展開コード</u>	void func(void) { x = strl.cl; } アセンブリ展開コード
_func:	_func:
.STACK_func=4	.STACK_func=4
MOV.L #_x, R14	MOV.L #_x, R14
MOV.L #_str1, R15 MOV.B 20H[R15], [R14]	MOV.L #_str1, R15 MOV.B [R15], [R14]
RTS	RTS
コードサイズ:16 バイト	コードサイズ:15 バイト
サイクル数:8 サイクル	サイクル数:8 サイクル

構造体を定義する際には、アライメントを意識してメンバの宣言をおこなってください。アライメントとは、変数を効率よくアクセスするために、変数の配置アドレスに制約を設けることです。

例えば、long 型のアライメント数は4バイトであり、long 型の変数は4の倍数アドレスに配置する必要があります。構造体変数では、メンバと構造体変数の両方にアライメントが設定されます。メンバのアライメント数は、メンバでない変数のアライメント数と同じです。構造体変数のアライメント数は、メンバのアライメント数の最大値です。構造体変数の中のメンバを隙間なく配置するとアライメントに違反してしまう場合、隙間を作って配置アドレスを調整します。この隙間のことをパディングと言います。また、構造体変数のサイズがアライメント数の倍数でない場合もパディングが生じます。パディングが増えるとメモリの利用効率が下がってしまいます。

変更前	変更後
<u>C</u> ソース	Cソース
/* 最大メンバが long 型の為、	/* 最大メンバが long 型の為、
アライメント数は 4byte */	アライメント数は 4byte */
struct str {	struct str {
char c1; /* 1byte */	char c1; /* 1byte */
/* パディング分 3byte */	char c2; /* 1byte */
long 11; /* 4byte */	char c3; /* 1byte */
char c2; /* 1byte */	char c4; /* 1byte */
char c3; /* 1byte */	long 11; /* 4byte */
char c4; /* lbyte */	} strl;
/* パディング分 1byte */	
} strl;	
<u>アセンブリ展開コード</u>	アセンブリ展開コード
.SECTION B, DATA, ALIGN=4	.SECTION B,DATA,ALIGN=4
_str1:	_str1:
.blkl 3	.blkl 2

4.5 ビットフィールドの割り付け

ビットフィールドで、連続して値を設定されるものは、同じ構造体内に割り付けるようにしてください。

異なる構造体内にあるビットフィールドのメンバを設定するためには、構造体ごとに分けてアクセスしなければなりません。関連するビットフィールドを同じ構造体内にまとめて割り付けることによって、このアクセスを一度で済ませることができます。

以下は同じ構造体に関連するビットフィールドを割り付けることによってサイズが改善する例です。

変更前	変更後
<u>c ソース</u>	<u>c ソース</u>
<pre>struct str { int flag1:1; } b1, b2, b3; void func(void) { b1.flag1 = 1; b2.flag1 = 1; b3.flag1 = 1; }</pre>	<pre>struct str { int flag1:1; int flag2:1; int flag3:1; } al; void func(void) { a1.flag1 = 1; a1.flag2 = 1; a1.flag3 = 1; }</pre>
	アセンブリ展開コード
_func: .STACK_func=4 MOV.L #_b1, R14 BSET #00H, [R14].B MOV.L #_b2, R14 BSET #00H, [R14].B MOV.L #_b3, R14 BSET #00H, [R14].B RTS	_func: .STACK_func=4 MOV.L #_a1, R14 BSET #00H, [R14].B BSET #01H, [R14].B BSET #02H, [R14].B RTS
コードサイズ: 25 バイト サイクル数: 13 サイクル	コードサイズ:13 バイト サイクル数:13 サイクル

4.6 ループ制御変数

ループ制御変数は符号付き 4 バイト整数型(signed int/signed long)で宣言すると、ループ内で各種最適化が適用され易くなり、コードサイズの削減、実行速度の向上が期待できます。

変更前	変更後
<u>C ソース</u>	<u>C ソース</u>
<pre>unsigned long n = 50; signed short array[100];</pre>	<pre>unsigned long n = 50; signed short array[100];</pre>
signed short array[100],	signed short array[100],
<pre>void func(void)</pre>	void func(void)
{	{
signed short i;	signed long i;
for (i = 0; i < n; i++) {	for (i = 0; i < n; i++) {
array[i+5] = 0;	array[i+5] = 0;
}	}
}	}
アセンブリ展開コード	<u>アセンブリ展開コード</u>
func:	func:
.STACK_func=4	.STACK_func=4
MOV.L #00000000H, R15	MOV.L #0000000H, R5
MOV.L #_n, R14	MOV.L #_n, R15
MOV.L [R14], R14	MOV.L [R15], R15
MOV.L #_array, R5	MOV.L #_array, R14
L11: ; bb7	ADD #0AH, R14
MOV.W R15, R15 CMP R14, R15	MOV.L #00000000H, R4 L11: ; bb6
BGEU L13	CMP R15, R5
L12: ; bb	BEO L13
SHLL #01H, R15, R1	L12: ; bb
ADD R5, R1	MOV.W R4, [R14+]
ADD #01H, R15	ADD #01H, R5
MOV.W #0000H, 0AH[R1]	BRA L11
BRA L11	L13: ; return
L13: ; return	RTS
RTS コードサイズ: 35 バイト	コードサイズ: 31 バイト
コートサイス: 35 ハイト サイクル数: 511 サイクル	コートサイス: 31 ハイト サイクル数: 362 サイクル
リイクル数:511リイクル	リイクル剱:362リイクル

4.7 関数のインタフェース

関数の引数を工夫することにより RAM 容量を削減でき、実行速度も向上できます。

引数がすべてレジスタに割りつくように(4個まで)引数の数を厳選してください。引数が多い場合は、構造体にしてポインタで渡してください。もし、構造体のポインタではなく、構造体そのものを受け渡すとレジスタに乗らない場合があります。引数がレジスタに乗れば、呼び出し、関数の出入り口の処理が簡単になります。また、スタック領域も節約できます。

関数のインタフェース仕様は、コンパイラユーザーズマニュアルに記載されています。

変更前	変更後
C ソース	<u>C ソース</u>
<pre>void func(char a, char b, char c,</pre>	<pre>struct str { char a; char b; char c; char d; char e; char f; char g; char h; }; void func(struct str* str_arg) {} void call_func(void) { struct str arg = {1,2,3,4,5,6,7,8}; func(&arg); }</pre>
アセンブリ展開コード _call_func: .STACK_call_func=8 SUB #04H, R0 MOV.L #00000004H, R4 MOV.B #05H, [R0] MOV.L #00000003H, R3 MOV.L #00000002H, R2 MOV.B #08H, 03H[R0] MOV.L #00000001H, R1 MOV.B #07H, 02H[R0] MOV.B #06H, 01H[R0] BSR _func ADD #04H, R0 RTS	アセンブリ展開コード _call_func: .STACK_call_func=12 SUB #08H, R0 MOV.L R0, R1 MOV.L #04030201H, [R0] MOV.L #08070605H, 04H[R0] BSR _func RTSD #08H
コードサイズ: 28 バイト サイクル数: 21 サイクル	コードサイズ: 22 バイト サイクル数: 15 サイクル

4.8 ループ回数の削減

ループを展開すると、実行速度は大幅に向上します。

ループの展開は特に内側のループが有効です。ループの展開によりプログラムサイズは増大するので、プログラムサイズを犠牲にしても実行速度を向上させたい場合に適用してください。

変更前	変更後
<u>C ソース</u>	<u>c ソース</u>
int a[100];	int a[100];
void func(void) { int i; for (i = 0; i < 100; i++) { a[i] = 0; } }	void func(void) { int i; for (i = 0; i < 100; i += 2) { a[i] = 0; a[i+1] = 0; } } アセンブリ展開コード _func: .STACK_func=4 MOV.L #00000032H, R14 MOV.L #_a, R1 L11: ; bb MOV.L #00000000H, [R1] MOV.L #00000000H, 04H[R1] ADD #08H, R1 SUB #01H, R14 BNE L11 L12: ; return RTS
コードサイズ:19 バイト サイクル数::603 サイクル	コードサイズ: 22 バイト サイクル数: 353 サイクル

なお、-loop オプションを指定すると、ループ展開最適化が行われます。使用例の改善前ソースコードに-loop オプションを指定しコンパイルすると、改善後ソースコードのアセンブリ展開コードと同じアセンブリ展開コードが出力されます。ループ内の処理を全て展開した場合は、ループの判定式も削除されます。例えばループ回数が8回の場合は、-loop=8を指定するとループの判定式も削除されます。

4.9 テーブルの活用

switch 文による分岐の代わりにテーブルを用いることで実行速度を向上できます。 switch 文の各 case の処理がほぼ同じ場合は、テーブルを使用できないか検討してください。 以下の例では、変数 i の値により変数 ch に代入する文字定数を変えます。

変更前	変更後
<u>C ソース</u>	<u>C ソース</u>
<pre>char func(int i) { char ch; switch (i){ case 0: ch = 'a'; break; case 1: ch = 'x'; break; case 2: ch = 'b'; break; default: ch = 0; break; } return (ch); }</pre>	<pre>const char chbuf[] = {'a', 'x', 'b'}; char func(int i) { if ((unsigned int)i < 3) { return (chbuf[i]); } return (0); }</pre>
Tセンブリ展開コード	<u>アセンブリ展開コード</u> _func:
コードサイズ:27 バイト サイクル数:7 サイクル	コードサイズ:17 バイト サイクル数:5 サイクル

4.10 分岐

分岐するケースの位置を変更することで実行速度が向上します。else if 文のように上から順に比較をする場合、場合分けが増えると末端のケースの実行速度は低下します。頻繁に分岐するケースは先頭近くに配置してください。

変更前	変更後
	1 11 11
<u>C ソース</u>	<u>C ソース</u>
int func(int a)	int func(int a)
{	{
if (a == 1) {	if (a == 3) {
a = 2;	a = 8;
}	}
else if (a == 2) {	else if (a == 2) {
a = 4;	a = 4;
}	}
else if (a == 3) {	else if (a == 1) {
a = 8; }	a = 2; }
else {	else {
a = 0;	a = 0;
}	}
return (a);	return (a);
}	}
アセンブリ展開コード	アセンブリ展開コード
func:	func:
.STACK func=4	.STACK_func=4
CMP #01H, R1	CMP #03H, R1
STZ #02H, R1	STZ #08H, R1
BEQ L13	BEQ L13
L11: ; if_else_bb	L11: ; if_else_bb
CMP #02H, R1	CMP #02H, R1
STZ #04H, R1	STZ #04H, R1
BEQ L13	BEQ L13
L12: ; if_else_bb9	L12: ; if_else_bb9
CMP #03H, R1 SCEQ.L R1	CMP #01H, R1 SCEQ.L R1
SHLL #03H, R1	SHLL #01H, R1
L13: ; if_break_bb17	L13: ; if_break_bb17
RTS	RTS
サイクル数:12 サイクル	サイクル数:7サイクル
(a=3 の場合)	(a=3 の場合)

4.11 インライン展開

頻繁に呼び出される関数をインライン展開すると実行速度を向上できます。#pragma inline でインライン展開する関数を指定することができます。一方、インライン展開をした場合、一般的にはプログラムサイズが増大する傾向にあります。

インライン展開する関数が他のソースファイルから参照されていない場合、static 関数にしておくと関数本体のコードが削除されコードサイズが小さくなる可能性があります。

```
変更前
                                                      変更後
Cソース
                                       Cソース
int x[10], y[10];
                                       int x[10], y[10];
static void sub(int* a, int* b,
                                       #pragma inline (sub)
                                       static void sub(int* a, int* b,
             int i)
                                                     int i)
 int temp;
 temp = a[i];
                                         int temp;
 a[i] = b[i];
                                         temp = a[i];
 b[i] = temp;
                                         a[i] = b[i];
                                        b[i] = temp;
void func(void)
                                       void func(void)
 int i;
 for (i = 0; i < 10; i++) {
                                         int i;
    sub(x, y, i);
                                         for (i = 0; i < 10; i++) {
                                            sub(x, y, i);
}
                                       }
```

アセンブリ展開コード	アセンブリ展開コード
\$sub:	func:
.STACK \$sub=4	.STACK func=4
MOV.L [R3,R2], R14	MOV.L #0000000AH, R5
- , - ,	,
MOV.L [R3,R1], R15	MOV.L #_y, R14
MOV.L R14, [R3,R1]	MOV.L #_x, R15
MOV.L R15, [R3,R2]	L11: ; bb
RTS	SUB #01H, R5
_func:	MOV.L [R14], R4
.STACK_func=16	MOV.L [R15], R3
PUSHM R6-R8	MOV.L R4, [R15+]
MOV.L #_y, R7	MOV.L R3, [R14+]
MOV.L #_x, R8	BNE L11
MOV.L #0000000H, R6	L12: ; return
L12: ; bb	RTS
MOV.L R8, R1	-1-2
MOV.L R7, R2	
MOV.L R6, R3	
BSR\$sub	
ADD #01H, R6	
CMP #0AH, R6	
BNE L12	
L13: ; return	
RTSD #0CH, R6-R8	
コードサイズ:47 バイト	コードサイズ:29バイト
サイクル数:189 サイクル	サイクル数:84 サイクル

4.12 条件分岐先の同一文は分岐前に移動する

条件分岐の各々の分岐先に同一の文がある場合、条件分岐の前に移動して1箇所にまとめてください。

変更前	変更後
<u>C ソース</u>	<u>c ソース</u>
int s;	int s;
<pre>int func(int a, int b, int c) { return (a + b + c);</pre>	<pre>int func(int a, int b, int c) { return (a + b + c);</pre>
<pre>int call_func(int x)</pre>	<pre>int call_func(int x)</pre>
<pre>f if (x >= 0) { if (x > func(0, 1, 2)) {</pre>	<pre>{ int tmp = func(0, 1, 2); if (x >= 0) {</pre>
s++; } }	<pre>if (x > tmp) { s++; }</pre>
else { if (x < -func(0, 1, 2)) { s;	<pre>} else { if (x < -tmp) {</pre>
<pre>} } return (0);</pre>	s; } }
}	return 0; }

アセンブリ展開コード	アセンブリ展開コード
_call_func: .STACK_call_func=12 PUSHM R6-R7 ADD #00H, R1, R6 BN L17 L12: ; if_then_bb MOV.L #00000002H, R3 MOV.L #00000000H, R2 MOV.L #0000000H, R1 BSR _func CMP R6, R1 MOV.L #_s, R7 BGE L14 L13: ; if_then_bb9 MOV.L [R7], R14 MOV.L #00000000H, R1 ADD #01H, R14 MOV.L R14, [R7] BRA L16 L14: ; if_else_bb MOV.L #0000000H, R3 MOV.L #0000000H, R3 MOV.L #0000000H, R3 MOV.L #0000000H, R1 BSR _func NEG R1 CMP R1, R6 BGE L17 L15: ; if_then_bb18 MOV.L #0000000H, R1 SUB #01H, R14 MOV.L R7], R14 MOV.L #0000000H, R1 SUB #01H, R14 MOV.L R14, [R7] L16: ; if_then_bb18 BRA L18 L17: ; if_break_bb22 MOV.L #0000000H, R1 L18: ; if_break_bb22 RTSD #08H, R6-R7	_call_func: .STACK_call_func=8 PUSH.L R6 MOV.L #1, R6 MOV.L #00000001H, R2 MOV.L #000000000H, R1 BSR _func CMP #00H, R6 BN L17 L12:
コードサイズ:65 バイト サイクル数:42 サイクル	コードサイズ:57バイト サイクル数:30 サイクル

4.13 複雑なif 文を論理的に等しいものに置き換える

if 文の条件式が複雑である場合、等しい意味の簡単な式に置き換えてください。

変更前	変更後
<u>Cソース</u>	<u>c ソース</u>
int x;	int x;
<pre>int func(int s, int t) { s &= 1; t &= 1; if (!s) { if (t) { x = 1; } } else { if (!t) { x = 1; } } return (0); }</pre>	<pre>int func(int s, int t) { s &= 1; t &= 1; if (! (s ^ t)) { x = 1; } return (0); }</pre>
	71, 41, 41
アセンブリ展開コード _func:	アセンブリ展開コード _func:
コードサイズ:24 バイト	コードサイズ:18 バイト
サイクル数:12 サイクル	サイクル数:8サイクル

4.14 short, char 型の変数は int 型にする

CC-RX は ANSI-C の仕様により、short、char 型の演算を演算前に int 型に型変換してから演算するコードを生成します。また int 型の値を short、char 型の変数に代入するときにも型変換が発生します。あらかじめ int 型で変数定義しておくことで余分な型変換処理を削減できます。

注意: int 型に変更することで、変数や演算結果がとり得る値の範囲が変わります。型を変更する場合はプログラムの動作に影響が無いように注意してください。

変更前	変更後
<u>c ソース</u>	Cソース
<pre>char func(char a, char b, char c) { char t = a + b; return (t >> c); }</pre>	<pre>int func(int a, int b, int c) { int t = a + b; return (t >> c); }</pre>
アセンブリ展開コード	アセンブリ展開コード
_func: .STACK_func=4 ADD R1, R2 MOVU.B R2, R14 SHLR R3, R14 MOVU.B R14, R1 RTS	_func: .STACK_func=4 ADD R1, R2 MOV.L R2, R1 SHAR R3, R1 RTS
コードサイズ:10バイト	コードサイズ:8バイト
サイクル数:7サイクル	サイクル数:6サイクル

4.15 switch 文の共通な case の処理をまとめる

複数の case ラベルの分岐先の処理が同一である場合、case ラベルを移動して処理を1 箇所にまとめてください。

変更前	変更後
<u>C ソース</u>	Cソース
int x;	int x;
<pre>void func(void) { switch(x) { case 0: dummy1(); break; case 1: dummy1(); break; case 2: dummy1(); break; case 3: dummy2(); break; case 4: dummy2(); break; default: break; }</pre>	<pre>void func(void) { switch(x) { case 0: case 1: case 2: dummy1(); break; case 3: case 4: dummy2(); break; default: break; } </pre>

アセンブリ展開コード	アセンブリ展開コード
コードサイズ:30 バイト サイクル数:20 サイクル	コードサイズ:23バイト サイクル数:15 サイクル

4.16 for ループを do while ループに置き換える

1 回以上ループを実行することが分かっている for 文の場合、do while 文に置き換えることでコードサイズが小さくなる可能性があります。また、条件式を等価比較に置き換えることでもコードサイズが小さくなる可能性があります。

変更前	変更後
Cソース	Cソース
<pre>int array[10][10]; void func(int nsize, int msize) { int i;</pre>	<pre>int array[10][10]; void func(int nsize, int msize) { int i;</pre>
<pre>int *p; int s; p = &array[0][0]; s = nsize * msize; for (i = 0; i < s; i++) { *p++ = 0;</pre>	<pre>int *p; int s; p = &array[0][0]; s = nsize * msize; i = 0; do {</pre>
} }	*p++ = 0; i++; } while (i != s); }
アセンブリ展開コード	<u>アセンブリ展開コード</u>
_func: .STACK_func=4 MUL R1, R2 MOV.L #_array, R15 MOV.L #00000000H, R14 MOV.L #00000000H, R5 L11: ; bb13 CMP R2, R14 BGE L13 L12: ; bb MOV.L R5, [R15+] ADD #01H, R14 BRA L11 L13: ; return RTS	_func: .STACK_func=4 MUL R1, R2 MOV.L #_array, R15 MOV.L #00000000H, R14 MOV.L #00000000H, R5 L11: ; bb ADD #01H, R14 CMP R2, R14 MOV.L R5, [R15+] BLT L11 L12: ; return RTS
コードサイズ:24 バイト	コードサイズ:18バイト
サイクル数:458 サイクル	サイクル数:324 サイクル

4.17 2のべき乗の除算はシフト演算に置き換える

除算の除数が2のべき乗であり、被除数が正の値と分かっている場合は、除算をシフト演算に置き換えてください。

変更前	変更後	
<u>C ソース</u>	<u>C ソース</u>	
int s;	int s;	
<pre>void func(void)</pre>	void func(void)	
{	{	
s = s / 2;	s = s >> 1;	
J .	1	
アセンブリ展開コード	アセンブリ展開コード	
_func:	_func:	
.STACK_func=4	.STACK_func=4	
MOV.L #_s, R14	MOV.L #_s, R14	
MOV.L [R14], R15	MOV.L [R14], R15	
DIV #02H, R15	SHAR #01H, R15	
MOV.L R15, [R14] RTS	MOV.L R15, [R14]	
KIS	KIS	
コードサイズ:15バイト	コードサイズ:11バイト	
サイクル数:10 サイクル	サイクル数:8サイクル	

4.18 2 ビット以上のビットフィールドは char 型に変更する

ビットフィールドのメンバのサイズが 2 ビット以上の場合は、ビットフィールドは使用せずに char 型に変更してください。ただし、ROM データサイズは増加します。

変更前	変更後		
<u>C ソース</u>	<u>c ソース</u>		
<pre>struct { unsigned char b0:1; unsigned char b1:2; } dw;</pre>	<pre>struct { unsigned char b0:1; unsigned char b1; } db;</pre>		
unsigned char dummy;	unsigned char dummy;		
<pre>int func(void) { if (dw.b1) { dummy++; } return (0); }</pre>	<pre>int func(void) { if (db.b1) { dummy++; } return (0); }</pre>		
アセンブリ展開コード	アセンブリ展開コード		
_func: .STACK_func=4 MOV.L #00000006H, R15 MOV.L #_dw, R14 TST [R14].UB, R15 BNE L12 L11: ; if_break_bb MOV.L #00000000H, R1 RTS L12: ; if_then_bb MOV.L #00000000H, R1 MOV.L #00000000H, R1 MOV.L #_dummy, R14 MOVU.B [R14], R15 ADD #01H, R15 MOV.B R15, [R14] RTS	_func: .STACK_func=4 MOV.L #_db, R1 MOVU.B 01H[R1], R1 CMP #00H, R1 BNE L12 L11: ; if_break_bb MOV.L #00000000H, R1 RTS L12: ; if_then_bb MOV.L #00000000H, R1 MOV.L #_dummy, R14 MOV.L #_dummy, R14 MOVU.B [R14], R15 ADD #01H, R15 MOV.B R15, [R14] RTS		
コードサイズ:30 バイト ROM サイズ:1 バイト	コードサイズ: 29 バイト ROM サイズ: 2 バイト		
サイクル数:10 サイクル	サイクル数:9サイクル		

4.19 定数参照の際には絶対値の小さい値を割り当てる

定数参照は絶対値が小さい値の方がコードサイズは小さくなる可能性があります。ID の割り当てなどで 定数値を使用する際には、小さい値を割り当てるようにしてください。

変更前	変更後
<u>C ソース</u>	<u>C ソース</u>
#define ID_1 (1000)	#define ID_1 (1)
<pre>int id; void func(void) { id = ID_1; }</pre>	<pre>int id; void func(void) { id = ID_1; }</pre>
アセンブリ展開コード _func: .STACK_func=4 MOV.L #_id, R14 MOV.L #000003E8H, [R14] RTS	アセンブリ展開コード _func: .STACK_func=4 MOV.L #_id, R14 MOV.L #00000001H, [R14] RTS
コードサイズ:11バイト	コードサイズ:10バイト

RX ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ(CC-RX) プログラミング・テクニック編

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

https://www.renesas.com/

お問合せ先

https://www.renesas.com/contact/

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。



改訂記録

		改訂内容	
Rev.	発行日	ページ	ポイント
1.00	2018.3.20		新規発行

ご注意書き

- 1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害(お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、

家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、

金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

- 6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
- 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社 は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
- 10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)



■営業お問合せ窓口

http://www.renesas.com

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 (豊洲フォレシア)

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。 総合お問合せ窓口: https://www.renesas.com/contact/