

ROM番号

## ルネサス16ビットシングルチップマイクロコンピュータ

R5F2L38CCDXXXFA

## ROM書き込み確認書

受付欄	年 月 日	
	課長印	担当者印

(注)※印をすべて記入ください。

※ 貴社 記入欄	貴社名	TEL 殿 ( )	発行 印	責任者印
	発行日	年 月 日		

## ※1. マスクファイルについて

ご提出いただくマスクファイルの内容については十分にご確認をお願いします。  
マスクファイルは、CD-Rまたはセミカスタムコード管理システムにてご提出願います。  
また、CD-Rに収めるマスクファイルは一つだけにしてください。

製品型名  R5F2L38CCDXXXFA

ファイルコード

--	--	--	--	--	--	--	--

(16進表示)

マスクファイル名

--	--	--	--	--	--	--	--

.MSK(英数字8桁)

## ※2. 書き込み出荷形態オプション

マスクファイル生成ユーティリティのマスクオプションには、必ず次の設定をしてください。

 アドレス:10h  データ:01h

## ※3. ユーザで設定が必要な領域のご確認依頼

フラッシュメモリ上にあるオプション機能選択領域(OFSレジスタ、OFS2レジスタ)、IDコード領域に貴社プログラムで適切な値がROMデータとして設定されていることを、ご確認願います。

 OFSレジスタ  OFS2レジスタ  IDコード領域

## 連絡事項(ルネサス→貴社)

注1. 本製品のROM発注は、データフラッシュ領域の書き込みを行います。

## 注2. ROMデータご確認依頼

当社ではご提出いただいたファイルの内、マスクファイル生成ユーティリティで生成されたマスクファイルのデータによりROM書き込みを行います。したがって、このマスクファイルと生産される製品に書き込まれたROMデータが異なる場合のみ、当社はその責を負います。提出いただくファイルの内容については十分に確認をお願いします。

**量産納入の初品にて、必ずシステムとしての機能確認をお願いします。問題があった場合は、早急にご連絡ください。初品納入後、二週間以内にご連絡無き場合には、問題無かったものと判断させていただきます。**

## 注3. マーキング

マーキングは図1の様になります。

R5F2L38CCD  
yyyFA  
z dddd  
XXXXXX

yyyはROMコード  
XXXXXXXはロットNo.  
d, zは内部管理番号

【図1. マーキング図】

# ルネサス16ビットシングルチップマイクロコンピュータ

## R5F2L38CCDXXXFA

### ROM書き込み確認書

#### ご使用条件について

当社製品検査の参考とさせていただきますので、発注される製品の使用条件についてご記入願います。

(1) 電源電圧は、何Vで使用されますか？

標準 = \_\_\_\_\_ V                      最小 = \_\_\_\_\_ V                      最大 = \_\_\_\_\_ V

(2) 周囲温度は、何°Cで使用されますか？

標準 = \_\_\_\_\_ °C                      最小 = \_\_\_\_\_ °C                      最大 = \_\_\_\_\_ °C

(3) リセットは、どのような条件で使用されますか？(複数選択可)

ハードウェアリセット                       パワーオンリセット                       電圧監視0リセット  
 ウォッチドッグタイマリセット                       ソフトウェアリセット

(4) 電圧監視0回路は、次のどのような設定で使用されますか？

電圧検出0レベル選択                       使用する                       使用しない  
 3.80V                       2.85V                       2.35V                       1.90V

(5) 電圧監視1回路は、次のどのような設定で使用されますか？

電圧検出1レベル選択                       使用する                       使用しない  
 2.20V                       2.35V                       2.50V                       2.65V  
 2.80V                       2.95V                       3.10V                       3.25V  
 3.40V                       3.55V                       3.70V                       3.85V  
 4.00V                       4.15V                       4.30V                       4.45V

(6) 電圧監視2回路は使用されますか？

使用する                       使用しない

(7) 高速クロックは、どのような条件で使用されますか？

高速オンチップオシレータ                       使用する                       使用しない  
周波数                       40MHz                       36.864MHz                       32MHz  
分周モード                      \_\_\_\_\_ 分周モード

XIN-XOUT発振                       使用する                       使用しない                       外部クロック入力  
発振子タイプ                       セラミック共振子                       水晶発振                       その他(                      )  
周波数                      f(XIN) = \_\_\_\_\_ MHz  
負荷容量                      XIN側 = \_\_\_\_\_ pF                      XOUT側 = \_\_\_\_\_ pF  
内蔵帰還抵抗                       使用する                       使用しない(                      ) Ω)  
発振停止検出機能                       使用する                       使用しない

(8) 低速クロックは、どのような条件で使用されますか？

XCIN-XCOUT発振                       使用する                       使用しない  
発振子タイプ                       水晶発振                       その他(                      )  
周波数                      f(XCIN) = \_\_\_\_\_ kHz  
負荷容量                      XCIN側 = \_\_\_\_\_ pF                      XCOUT側 = \_\_\_\_\_ pF  
内蔵帰還抵抗                       使用する                       使用しない(                      ) Ω)

## ルネサス16ビットシングルチップマイクロコンピュータ

## R5F2L38CCDXXXFA

## ROM書き込み確認書

(9) システムクロック分周比は、主にどの設定で使用されますか？

- 分周なしモード       2分周モード       4分周モード  
 8分周モード       16分周モード

(10) パワーコントロールは、次のどのモードを使用されますか？(複数選択可)

- ウェイトモード       ストップモード       パワーオフモード

(11) フラッシュメモリは、次のどのような設定で使用されますか？

- CPU書き換えモード       使用する       使用しない  
 ROMコードプロテクト       使用する       使用しない  
 低消費電流リードモード       使用する      CPUクロック周波数 = \_\_\_\_\_ kHz       使用しない  
 イレーズサスペンド       使用する       使用しない  
 BGO機能       使用する       使用しない

(12) タイマは、次のどのような設定で使用されますか？

- タイマRA**       使用する       使用しない  
 動作モード       タイマモード       パルス出力モード       イベントカウントモード  
                    パルス幅測定モード       パルス周期測定モード  
 カウントソース       f1       f2       f8       fOCO       fC32       fC
- タイマRB**       使用する       使用しない  
 動作モード       タイマモード       プログラマブルワンショット発生モード  
                    プログラマブル波形発生モード       プログラマブルウェイトワンショット発生モード  
 カウントソース       f1       f2       f8       タイマRAのアンダフロー
- タイマRC**       使用する       使用しない  
 動作モード       タイマモード       インพุットキャプチャ機能       アウトプットコンペア機能  
                    PWMモード       PWM2モード  
 カウントソース       f1       f2       f4       f8       f32       fOCO40M  
                    fOCO-F       TRGCLK
- タイマRD**       使用する       使用しない  
 カウント       アップカウント       ダウンカウント  
 動作モード       タイマモード       インพุットキャプチャ機能       アウトプットコンペア機能  
                    PWMモード       リセット同期PWMモード       相補PWMモード  
                    PWM3モード  
 動作クロック       f1       f2       f4       f8       f32       fC2  
                    fOCO40M       fOCO-F       TRDCLK
- タイマRE**       使用する       使用しない  
 動作モード       アウトプットコンペアモード       リアルタイムクロックモード  
 動作クロック       f4       f8       f32       fC4
- タイマRG**       使用する       使用しない  
 カウント       アップカウント       ダウンカウント  
 動作モード       タイマモード       インพุットキャプチャ機能       アウトプットコンペア機能  
                    PWMモード  
 動作クロック       f1       f2       f4       f8       f32  
                    fOCO40M       TRGCLKA       TRGCLKB

# ルネサス16ビットシングルチップマイクロコンピュータ R5F2L38CCDXXXFA ROM書き込み確認書

(13) 通信関連は、次のどのような設定で使用されますか？

- |                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| UART0<br>動作モード                        | <input type="checkbox"/> 使用する<br><input type="checkbox"/> クロック同期形シリアルI/O モード  | <input type="checkbox"/> 使用しない<br><input type="checkbox"/> クロック非同期形シリアルI/O モード  |
| UART1<br>動作モード                        | <input type="checkbox"/> 使用する<br><input type="checkbox"/> クロック同期形シリアルI/O モード  | <input type="checkbox"/> 使用しない<br><input type="checkbox"/> クロック非同期形シリアルI/O モード  |
| UART2<br>動作モード                        | <input type="checkbox"/> 使用する<br><input type="checkbox"/> クロック同期形シリアルI/O モード<br><input type="checkbox"/> 特殊モード1(I2Cモード) | <input type="checkbox"/> 使用しない<br><input type="checkbox"/> クロック非同期形シリアルI/O モード<br><input type="checkbox"/> マルチプロセッサ通信機能 |
| シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット(SSU)<br>動作モード | <input type="checkbox"/> クロック同期式通信モード   | <input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない<br><input type="checkbox"/> 4線式バス通信モード                     |
| I2Cバスインタフェース<br>動作モード                 | <input type="checkbox"/> 使用する<br><input type="checkbox"/> I2Cバスインタフェースモード   | <input type="checkbox"/> 使用しない<br><input type="checkbox"/> クロック同期式シリアルモード   |
| ハードウェアLIN                             | <input type="checkbox"/> 使用する<br><input type="checkbox"/> マスターモード   | <input type="checkbox"/> 使用しない<br><input type="checkbox"/> スLEEPモード   |

(14) DTCIは、次のどのような設定で使用されますか？

- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| 転送モード          | <input type="checkbox"/> 使用する<br><input type="checkbox"/> ノーマルモード | <input type="checkbox"/> 使用しない<br><input type="checkbox"/> リピートモード |
| 転送回数 = _____ 回 |   |  |

(15) A/Dコンバータは、次のどのような設定で使用されますか？

- |                  |  |   |
|------------------|--|---|
| A/D入力端子<br>変換モード | <input type="checkbox"/> 使用する<br>使用A/D入力端子数 = _____ 本<br><input type="checkbox"/> 8ビットA/D          | <input type="checkbox"/> 使用しない<br><input type="checkbox"/> 10ビットA/D |
| A/Dクロックソース       | <input type="checkbox"/> f1  | <input type="checkbox"/> FOC0-F                                     |
| 分周比              | <input type="checkbox"/> 分周なし <input type="checkbox"/> 2分周   | <input type="checkbox"/> 4分周 <input type="checkbox"/> 8分周           |
| A/Dトリガ           | <input type="checkbox"/> ソフトウェア <input type="checkbox"/> タイマRD                                     | <input type="checkbox"/> タイマRC <input type="checkbox"/> 外部トリガ       |
| A/D動作モード         | <input type="checkbox"/> 使用しない<br><input type="checkbox"/> 単発モード <input type="checkbox"/> 繰り返しモード0 | <input type="checkbox"/> 繰り返しモード1                                   |
| 断線検出アシスト機能       | <input type="checkbox"/> 単掃引モード <input type="checkbox"/> 繰り返し掃引モード                                 | 掃引端子数 = _____ 本<br><input type="checkbox"/> 使用しない                   |

(16) D/Aコンバータは使用されますか？

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 使用する | <input type="checkbox"/> 使用しない |
|-------------------------------|--------------------------------|

(17) コンパレータBは、次のどのような設定で使用されますか？

- |                      |                               |                                |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| コンパレータB1<br>デジタルフィルタ | <input type="checkbox"/> 使用する | <input type="checkbox"/> 使用しない |
| コンパレータB3<br>デジタルフィルタ | <input type="checkbox"/> 使用する | <input type="checkbox"/> 使用しない |

# ルネサス16ビットシングルチップマイクロコンピュータ

## R5F2L38CCDXXXFA

### ROM書き込み確認書

(18) LCD駆動回路は、次のどのような設定で使用されますか？

- |                                     |  |                                  |   |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|
| 使用LCD端子                             | <input type="checkbox"/> 使用する            | 使用セグメント端子数 = _____本              | <input type="checkbox"/> 使用しない          |
| バイアス値                               | <input type="checkbox"/> 1/2バイアス         | <input type="checkbox"/> 1/3バイアス | 使用セグメント端子数 = _____本                     |
| LCDパネル波形                            | <input type="checkbox"/> セグメントパネル波形      | <input type="checkbox"/> 1/4バイアス | <input type="checkbox"/> 1/4バイアス        |
| 使用LCDパネル                            | <input type="checkbox"/> 5V系             | <input type="checkbox"/> 3V系     | <input type="checkbox"/> ドットマトリックスパネル波形 |
| LCDクロックソース                          | <input type="checkbox"/> f32             | <input type="checkbox"/> fC-LCD  | <input type="checkbox"/> その他( )         |
| 分周比                                 | <input type="checkbox"/> 2分周             | <input type="checkbox"/> 4分周     | <input type="checkbox"/> 8分周            |
|                                     | <input type="checkbox"/> 32分周            | <input type="checkbox"/> 64分周    | <input type="checkbox"/> 16分周           |
|                                     |  |                                  | <input type="checkbox"/> 128分周          |
| <input type="checkbox"/> 外付け分割抵抗を使用 | LCD電源電圧(VL4)の範囲                          |                                  |   |
|                                     | 最小 = _____V                              |                                  | 最大 = _____V                             |
|                                     | 分割抵抗値                                    |                                  |   |
|                                     | 1本の抵抗値 = _____kΩ                         |                                  |   |
| <input type="checkbox"/> 内部昇圧回路を使用  | VL1の電圧                                   |                                  |   |
|                                     | <input type="checkbox"/> 外部入力電圧 = _____V | <input type="checkbox"/> 内部生成電圧  |   |
|                                     | 昇圧用コンデンサ                                 |                                  |   |
|                                     | CL1-CL2間 = _____F                        | VL4,VL3,VL2,VL1 = _____F         |   |
| データ表示モード                            | <input type="checkbox"/> 点滅表示            | <input type="checkbox"/> 反転表示    | <input type="checkbox"/> 使用しない          |
| フレーム周波数 = _____Hz                   |  |                                  |   |

(19) ウォッチドッグタイマは、次のどのような設定で使用されますか？

- |                        |  |  |                                |
|------------------------|--|--|--------------------------------|
|                        | <input type="checkbox"/> 使用する                    | <input type="checkbox"/> 使用しない                       |                                |
| カウントソース                | <input type="checkbox"/> CPUクロック                 | <input type="checkbox"/> ウォッチドッグタイマ用低速オンチップオシレータクロック |                                |
| プリスケアラ                 | <input type="checkbox"/> 2分周                     | <input type="checkbox"/> 16分周                        | <input type="checkbox"/> 128分周 |
| アンダフロー周期               | <input type="checkbox"/> 03FFh                   | <input type="checkbox"/> 0FFFh                       | <input type="checkbox"/> 1FFFh |
| リフレッシュ受付周期             | <input type="checkbox"/> 25%                     | <input type="checkbox"/> 50%                         | <input type="checkbox"/> 75%   |
| ウォッチドッグタイマ起動選択ビット      | <input type="checkbox"/> リセット後、ウォッチドッグタイマは自動的に起動 |  |                                |
|                        | <input type="checkbox"/> リセット後、ウォッチドッグタイマは停止状態   |  |                                |
| リセット後カウントソース保護モード選択ビット | <input type="checkbox"/> リセット後、カウントソース保護モード有効    |  |                                |
|                        | <input type="checkbox"/> リセット後、カウントソース保護モード無効    |  |                                |

ご協力ありがとうございました。