

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010 年 4 月 1 日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル

株式会社 ルネサス テクノロジ

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-H8*-A413A/J	Rev.	第 1 版
題名	H8SX/1544 グループ ハードウェアマニュアル誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	H8SX/1544 グループ	対象ロット等	関連資料	H8SX/1544 グループハードウェアマニュアル (2007 年 10 月第 2 版 RJJ09B0406-0200)	
		全ロット			

H8SX/1544 グループ ハードウェアマニュアルにおいて下記の通り誤記がありましたので訂正させていただきます。

－ 記 －

1. DC 特性

【訂正前】

項 目	記号	min	typ	max	単位
入力プルアップ MOS 電流	ポート D, E, F, H, I, J, K	-I _p	50	—	300 μ A

【訂正後】

項 目	記号	min	typ	max	単位
入力プルアップ MOS 電流	ポート D, E, F, H, I, J, K	-I _p	10	—	300 μ A

2. バスタイミング

【訂正前】

項 目	記号	min	max	単位
リードデータホールド時間 1	t _{RDH1}	0	—	ns
リードデータホールド時間 2	t _{RDH2}	0	—	ns

【訂正後】

項 目	記号	min	max	単位
リードデータホールド時間 1	t _{RDH1}	5	—	ns
リードデータホールド時間 2	t _{RDH2}	5	—	ns

3. DMAC タイミング

【訂正前】

項 目	記号	min	max	単位
/TEND 遅延時間	t _{TED}	—	15	ns
/DACK 遅延時間 1	t _{DACD1}	—	15	ns
/DACK 遅延時間 2	t _{DACD2}	—	15	ns

【訂正後】

項 目	記号	min	max	単位
/TEND 遅延時間	t _{TED}	—	40	ns
/DACK 遅延時間 1	t _{DACD1}	—	40	ns
/DACK 遅延時間 2	t _{DACD2}	—	40	ns

以上