

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエーペンギング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

# H8SX ファミリ

## 複数ビットシフト

### 要旨

H8SX 命令セット強化のひとつである「複数ビットシフト」について記述します。

### 動作確認デバイス

H8SX ファミリ

### 目次

1. 概要 .....	2
2. 適用条件 .....	2
3. 構成 .....	3
4. サンプルプログラム .....	4

## 1. 概要

H8SX ファミリの H8SX CPU は、従来の H8/300 CPU, H8/300H CPU, H8S CPU の上位互換アーキテクチャを持つ内部 32 ビット構成の CPU であり、CPU 性能向上を図るために命令セットが強化されています。命令セット強化により従来のシリーズに比べてコード効率が大幅に改善されています。コード効率向上によってプログラム ROM 容量の低減、命令フェッチサイクルの短縮といった効果があります。

H8SX CPU は、1/2/4/8/16 ビットのシフト命令を追加し、プログラム ROM 容量の低減、命令フェッチサイクルの短縮を実現しています。この命令セット強化を、ここでは「複数ビットシフト」として説明します。

## 2. 適用条件

表1 適用条件

項目	内容
開発ツール	High-performance Embedded Workshop Ver 4.00.03
C/C++コンパイラ	ルネサス テクノロジ製 H8S,H8/300 SERIES C/C++ Compiler Ver6.01.01
H8SX コンパイルオプション	-cpu=h8sxa:24:md, -code = machinecode, -optimize=1, -regparam=3 -speed=(register,shift,struct,expression)
H8S コンパイルオプション	-cpu=2600a:24, -code = machinecode, -optimize=1, -regparam=3 -speed=(register,shift,struct,expression)

表2 セクション設定

アドレス	セクション名	説明
H'001000	P	プログラム領域
H'FF2000	B	RAM 領域

### 3. 構成

従来の H8/300 CPU, H8/300H CPU, H8S CPU のシフト命令は、1 ビットまたは 2 ビットのシフト命令のみサポートしていましたが、今回の H8SX CPU は 2 バイトコード命令として 1/2/4/8/16 ビットのシフト命令が追加されています。また 4 バイトコード命令として上記以外の 32 ビットまでのシフト命令が追加されました。例えば、従来の H8S CPU で 8 ビットシフトするためには、2 ビットシフト命令を 4 回繰り返しますが、H8SX CPU では、8 ビットシフト命令を 1 回実行するだけです。図 1 にその様子を示します。




図1 8 ビットシフト例

## 4. サンプルプログラム

### 4.1 フローチャート

ここにあげるサンプルプログラムは、命令セット強化のひとつである「複数ビットシフト」についてご理解いただくことを目的としたプログラム\*です。右シフト、左シフト処理を行うサンプルプログラムのフローチャートを次に示します。



【注】 \* H8S CPUとの比較を行うため、コンパイル結果を示しておりますが、実際のアプリケーションレベルのプログラムに対するコンパイルではソースプログラムやコンパイル条件などに大きく依存しますので、ここで示すコンパイル結果はあくまでご参考という位置付けになります。

## 4.2 プログラムリスト

C言語によるプログラムリストを以下に示します。これらを H8S, H8SX でコンパイルした結果を4.3に示します。

```
/*****************************************/
/* Application Note                         */
/*****************************************/

#include    <machine.h>

/*****************************************/
/* RAM allocation                          */
/*****************************************/
unsigned long lwSrc[8];                      /* Shift data          */
unsigned long lwDst[8];                      /* Execute shift data */

/*****************************************/
/* function prototype                     */
/*****************************************/
void main ( void );

/*****************************************/
/* Vector Address                         */
/*****************************************/
#pragma entry main(sp=0xFFC000,vect=0)        /* H'0000 : Reset      */

/*****************************************/
/* Main Program                           */
/*****************************************/
void main ( void )
{
    unsigned char   i;

    for ( i = 0; i < 8; i++ ) {
        lwSrc[i] = 0x12345678;
    }

    lwDst[0] = lwSrc[0]>>28;                  /* 28bit right shift */
    lwDst[1] = lwSrc[1]>>20;                  /* 20bit right shift */
    lwDst[2] = lwSrc[2]>>12;                  /* 12bit right shift */
    lwDst[3] = lwSrc[3]>>4;                   /* 4bit  right shift */
    lwDst[4] = lwSrc[4]<<4;                   /* 4bit  left  shift */
    lwDst[5] = lwSrc[5]<<12;                  /* 12bit left  shift */
    lwDst[6] = lwSrc[6]<<20;                  /* 20bit left  shift */
    lwDst[7] = lwSrc[7]<<28;                  /* 28bit left  shift */

    while(1);
}
```

## 4.3 コンパイル結果

### 4.3.1 H8S CPU コンパイル結果

アセンブルコードを次に示します。

```
00000000 _main:                                ; function: main
00000000    MOV.L      #H'00FFC000,SP
00000006    MOV.B      #8:8,R3L
00000008    SUB.L     ER2,ER2
0000000A    MOV.L      #H'12345678,ER1
00000010 L23:
00000010    MOV.L      ER2,ER0
00000012    SHLL.L    #2,ER0
00000014    MOV.L      ER1,@(_lsrc:32,ER0)
0000001E    INC.L     #1,ER2
00000020    DEC.B     R3L
00000022    BNE       L23:8
00000024    MOV.L      #_lsrc,ER2
0000002A    MOV.L      @ER2,ER1
0000002E    MOV.W     E1,R0
00000030    MOV.B      R0H,R0L
00000032    SUB.B     R0H,R0H
00000034    SUB.W     E0,E0
00000036    SHLR.L    #2,ER0
00000038    SHLR.L    #2,ER0
0000003A    MOV.L      #_ldst,ER3
00000040    MOV.L      ER0,@ER3
00000044    MOV.L      @(4:16,ER2),ER0
0000004A    MOV.W     E0,R0
0000004C    SUB.W     E0,E0
0000004E    SHLR.L    #2,ER0
00000050    SHLR.L    #2,ER0
00000052    MOV.L      ER0,@(4:16,ER3)
00000058    MOV.L      @(8:16,ER2),ER0
0000005E    SHLR.L    #2,ER0
00000060    SHLR.L    #2,ER0
00000062    SHLR.L    #2,ER0
00000064    SHLR.L    #2,ER0
00000066    SHLR.L    #2,ER0
00000068    SHLR.L    #2,ER0
0000006A    MOV.L      ER0,@(8:16,ER3)
00000070    MOV.L      @(H'000C:16,ER2),ER0
00000076    SHLR.L    #2,ER0
00000078    SHLR.L    #2,ER0
0000007A    MOV.L      ER0,@(H'000C:16,ER3)
00000080    MOV.L      @(H'0010:16,ER2),ER0
00000086    SHLL.L    #2,ER0
00000088    SHLL.L    #2,ER0
0000008A    MOV.L      ER0,@(H'0010:16,ER3)
```

00000090	MOV.L	@(H'0014:16,ER2),ER0
00000096	SHLL.L	#2,ER0
00000098	SHLL.L	#2,ER0
0000009A	SHLL.L	#2,ER0
0000009C	SHLL.L	#2,ER0
0000009E	SHLL.L	#2,ER0
000000A0	SHLL.L	#2,ER0
000000A2	MOV.L	ER0,@(H'0014:16,ER3)
000000A8	MOV.L	@(H'0018:16,ER2),ER0
000000AE	MOV.W	R0,E0
000000B0	SUB.W	R0,R0
000000B2	SHLL.L	#2,ER0
000000B4	SHLL.L	#2,ER0
000000B6	MOV.L	ER0,@(H'0018:16,ER3)
000000BC	MOV.L	@(H'001C:16,ER2),ER1
000000C2	MOV.W	R1,R0
000000C4	MOV.B	ROL,R0H
000000C6	SUB.B	ROL,R0L
000000C8	MOV.W	R0,E0
000000CA	SUB.B	R0H,R0H
000000CC	SHLL.L	#2,ER0
000000CE	SHLL.L	#2,ER0
000000D0	MOV.L	ER0,@(H'001C:16,ER3)
000000D6 L25:		
000000D6	BRA	L25:8
 B		
00000000	_lsrc:	; section
00000000	.RES.L	; static: lsrc
00000020	_ldst:	8
00000020	.RES.L	; static: ldst
\$VECT0		; section
00000000	.DATA.L	_main

## 4.3.2 H8SX CPU コンパイル結果

アセンブルコードを次に示します。

```
00000000 _main:                                ; function: main
00000000    MOV.L      #H'00FFC000,SP
00000006    MOV.B      #8:8,R1L
00000008    SUB.L      ER0,ER0
0000000A L23:
0000000A    MOV.L      #H'12345678:32,@(_lsrc:32,ER0.L)
00000016    INC.L      #1,ER0
00000018    DEC.B      R1L
0000001A    BNE       L23:8
0000001C    MOV.L      #_lsrc,ER1
00000022    MOV.L      @ER1,ER0
00000026    SHLR.L    #28:5,ER0
0000002A    MOV.L      #_ldst,ER2
00000030    MOV.L      ER0,@ER2
00000034    MOV.L      @(4:2,ER1),ER0
00000038    SHLR.L    #20:5,ER0
0000003C    MOV.L      ER0,(4:2,ER2)
00000040    MOV.L      @(8:2,ER1),ER0
00000044    SHLR.L    #12:5,ER0
00000048    MOV.L      ER0,(8:2,ER2)
0000004C    MOV.L      @(12:2,ER1),ER0
00000050    SHLR.L    #4,ER0
00000052    MOV.L      ER0,(12:2,ER2)
00000056    MOV.L      @(H'0010:16,ER1),ER0
0000005C    SHLL.L    #4,ER0
0000005E    MOV.L      ER0,(H'0010:16,ER2)
00000064    MOV.L      @(H'0014:16,ER1),ER0
0000006A    SHLL.L    #12:5,ER0
0000006E    MOV.L      ER0,(H'0014:16,ER2)
00000074    MOV.L      @(H'0018:16,ER1),ER0
0000007A    SHLL.L    #20:5,ER0
0000007E    MOV.L      ER0,(H'0018:16,ER2)
00000084    MOV.L      @(H'001C:16,ER1),ER0
0000008A    SHLL.L    #28:5,ER0
0000008E    MOV.L      ER0,(H'001C:16,ER2)
00000094 L25:
00000094    BRA       L25:8

B
00000000 _lsrc:                                ; section
00000000    .RES.L     8                      ; static: lsrc
00000020 _ldst:                                ; section
00000020    .RES.L     8                      ; static: ldst
$VECT0
00000000    .DATA.L    _main                  ; section
```

#### 4.4 コンパイル結果の比較

表 3に H8S CPU の右シフト処理のコンパイル結果を示します。

表 4に H8SX CPU の右シフト処理のコンパイル結果を示します。このように H8SX CPU の右シフト処理は 1 命令となり ,命令長は 36 バイト 14 バイトに低減 ,実行時間は 18 ステート 11 ステートに短縮されます。

表3 H8S CPU のコンパイル結果

右シフト数	アセンブルコード	命令長 (バイト数)	実行時間 (ステート数)
28	MOV.W E1,R0	2	1
	MOV.B R0H,R0L	2	1
	SUB.B R0H,R0H	2	1
	SUB.W E0,E0	2	1
	SHLR.L #2,ER0	2	1
	SHLR.L #2,ER0	2	1
20	MOV.W E0,R0	2	1
	SUB.W E0,E0	2	1
	SHLR.L #2,ER0	2	1
	SHLR.L #2,ER0	2	1
12	SHLR.L #2,ER0	2	1
	SHLR.L #2,ER0	2	1
	SHLR.L #2,ER0	2	1
	SHLR.L #2,ER0	2	1
	SHLR.L #2,ER0	2	1
	SHLR.L #2,ER0	2	1
4	SHLR.L #2,ER0	2	1
	SHLR.L #2,ER0	2	1
合計		36	18

表4 H8SX CPU のコンパイル結果

右シフト数	アセンブルコード	命令長 (バイト数)	実行時間 (ステート数)
28	SHLR.L #28:5,ER0	4	4
20	SHLR.L #20:5,ER0	4	3
12	SHLR.L #12:5,ER0	4	3
4	SHLR.L #4,ER0	2	1
合計		14	11

ホームページとサポート窓口

ルネサステクノロジホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先

<http://japan.renesas.com/inquiry>

[csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)

### 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2006.9.11	—	初版発行

## 安全設計に関するお願ひ

- 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

## 本資料ご利用に際しての留意事項

- 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任は負いません。
- 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
- 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
- 本資料に關し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。

© 2006. Renesas Technology Corp., All rights reserved.