

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010 年 4 月 1 日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

平成10年 5 月26日

— 日立半導体技術情報 —

〒100-0004

東京都千代田区大手町2丁目6番2号

(日本ビル)

TEL (03)5201-5022(ダイヤルイン)

株式会社 日立製作所 半導体事業部

題 目	H8/300L E6000 エミュレータ用ユーザケーブル 外部サブクロック入力動作不具合		発行番号		TN-EML-036A	
			分 類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③ 使用上の注意事項		
適 用 製 品	HS3644ECS61H HS3834ECH61H HS3644ECH61H HS3644ECN61H HS3657ECN61H HS3657ECN62H	対象ロット等	関 連 資 料	左記適用製品 ユーザケーブル取扱説明書		有効期限
		REV.A				永年

H8/300L E6000 エミュレータ(HS3L08EPI60H)用ユーザケーブル(適用製品項を参照)において、以下の制限事項がありますのでご注意願います。

記

1. 現象

外部サブクロックに水晶振動子を接続しユーザケーブル上の発振回路でクロック発振させると、エパチップに入力されるクロックパルス数が増えてしまう場合があります。

2. 対象製品

E6000/300L エミュレータ(HS3L08EPI60H)用ユーザケーブル

H8/3644 シリーズ HS3644ECH61H(FP-64A), HS3644ECS61H(DP-64S), HS3644ECN61H(TFP-80C)

H8/3657 シリーズ HS3657ECN61H(TFP-80F), HS3657ECN62H(TFP-80C)

H8/3834,3814,3877 シリーズ HS3834ECH61H(FP-100B/TFP-100B)

3. 制限事項

外部サブクロックとして水晶振動子を接続しユーザケーブル上の発振回路でクロック発振させることはできません。

外部サブクロックをユーザシステムから入力する場合は、XI 端子から以下の仕様にて入力してください。

Vcc: ユーザシステムの Vcc (3.0~5.0V)

