

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエーペンギング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



アプリケーション・ノート

78K0/Kx2-L

サンプル・プログラム(シリアル・インターフェースIICA) スレーブ通信編

この資料は、サンプル・プログラムの動作概要や使用方法、およびシリアル・インターフェースIICAの設定方法や活用方法を説明したものです。サンプル・プログラムでは、I²Cバスでのスレーブ動作で、16バイトのデータの送受信を行います。

対象デバイス

78K0/KY2-Lマイクロコントローラ
78K0/KA2-Lマイクロコントローラ
78K0/KB2-Lマイクロコントローラ
78K0/KC2-Lマイクロコントローラ

目 次

第1章 概 要 ... 3
1.1 初期設定の主な内容 ... 4
1.2 メイン・ループ以降の内容 ... 4
第2章 回路イメージ ... 5
2.1 回路イメージ ... 5
2.2 マイコン以外の使用デバイス ... 6
第3章 ソフトウェアについて ... 7
3.1 ファイル構成 ... 7
3.2 使用する内蔵周辺機能 ... 8
3.3 初期設定と動作概要 ... 8
3.4 フロー・チャート ... 9
第4章 設定方法について ... 13
4.1 シリアル・インターフェースIICAの設定... 13
4.2 ソフトウェア記述例 ... 25
第5章 関連資料 ... 29
付録A プログラム・リスト ... 30
付録B 78K0/KC2-Lの44ピン製品を使用する場合 ... 60
付録C 改版履歴 ... 61

資料番号 U19691JJ1V0AN00 (第1版)

発行年月 May 2009 NS

- ・本資料に記載されている内容は2009年5月現在のもので、今後、予告なく変更することがあります。
量産設計の際には最新の個別データ・シート等をご参照ください。
- ・文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。当社は、本資料の誤りに関し、一切その責を負いません。
- ・当社は、本資料に記載された当社製品の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、一切その責を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- ・本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責を負いません。
- ・当社は、当社製品の品質、信頼性の向上に努めておりますが、当社製品の不具合が完全に発生しないことを保証するものではありません。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品をお客様の機器にご使用の際には、当社製品の不具合の結果として、生命、身体および財産に対する損害や社会的損害を生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計を行ってください。
- ・当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定していただく「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。意図されていない用途で当社製品の使用をお客様が希望する場合には、事前に当社販売窓口までお問い合わせください。


(注)

- (1) 本事項において使用されている「当社」とは、NECエレクトロニクス株式会社およびNECエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。
- (2) 本事項において使用されている「当社製品」とは、(1)において定義された当社の開発、製造製品をいう。

第1章 概 要

このサンプル・プログラムは、シリアル・インターフェースIICAの使用例を示しています。I²Cバスでのスレーブ動作で、16バイトのデータの送受信を行います。

【 動作概要 】



注意 I²Cバスの定義については、[78K0/Kx2-L ユーザーズ・マニュアル](#)を参照してください。

1.1 初期設定の主な内容

初期設定の主な内容は、次のとおりです。

<オプション・バイトでの設定>

低速内蔵発振器の動作をソフトウェアにより停止可能に設定

ウォッヂドッグ・タイマの動作禁止

高速内蔵発振クロック周波数を8 MHzに設定

LVIデフォルト・スタート機能停止

<リセット解除後の初期化処理での設定>

ROM/RAMサイズの設定

入出力ポートの設定

低電圧検出回路^{注1}を使用した2.7V V_{DD}の確認

CPUクロックおよび周辺ハードウェア・クロックを高速内蔵発振クロック動作に設定(8 MHz)

低速内蔵発振器の停止

使用しない周辺ハードウェアの動作禁止

シリアル・インターフェースIICAの設定

- ・動作モードをファースト・モード、転送クロックを400 kHzに設定

- ・自局アドレスをA0Hに設定

- ・P60/SCLA0, P61/SDAA0をI²C用に設定

- ・INTIICA0割り込み許可^{注2}

割り込み許可

注1. 低電圧検出回路についての詳細は、[78K0/Kx2-L ユーザーズ・マニュアル](#)を参照してください。

2. このサンプル・プログラムでは、データ通信完了待ちの間、HALTモードに移行し、データ通信完了時のINTIICA0割り込みにより、HALTモードの解除を行っています。このサンプル・プログラムに別の割り込みを追加する場合、INTIICA0割り込みによるHALTモードの解除に影響が出ないようにしてください。

1.2 メイン・ループ以降の内容


初期設定完了後は、STOPモードに移行します。自局アドレスを受信した場合、STOPモードを解除し、I²Cの通信動作を開始します。受信動作では、16バイトまでデータを受信し、RAM領域に保存します。また、送信動作では、受信したデータを加工し送信します。

第2章 回路イメージ

この章では、このサンプル・プログラムで使用する場合の回路イメージを説明します。

2.1 回路イメージ

回路イメージを次に示します。



- 注1. 78K0/KY2-L, 78K0/KA2-Lの場合はAV_{ss}と兼用しています。
2. 78K0/KB2-L, 78K0/KC2-Lのみ

注意1. 2.94 V ~ 5.5 Vの電圧範囲で使用してください。

2. REGCはコンデンサ ($0.47 \sim 1\mu F$) を介し, V_{SS} に接続してください。
3. 78K0/KY2-Lと78K0/KA2-Lの V_{ss} は, A/Dコンバータのグランド電位と兼用しています。 V_{ss} を必ず安定しているGNDに接続してください。
4. AV_{ss}端子は V_{ss} と同電位にし, GNDに直接接続してください (78K0/KB2-L, 78K0/KC2-Lマイクロコントローラのみ)。
5. AV_{ref}端子は V_{DD} に直接接続してください。
6. 回路イメージ中に記載のない未使用端子は以下のように処理してください。
 出力ポート : 出力モードに設定し, オープン (未接続) にしてください
 入力ポート : 個別に抵抗を介して, V_{DD} または V_{SS} に接続してください
7. シリアル・クロック・ラインおよびシリアル・データ・バス・ラインに接続するプルアップ抵抗 (図中の破線の部分) の抵抗値は, I²Cバスの電圧, I²Cバスの静電容量, および転送クロックに応じて調整してください。なお, このサンプル・プログラムでは, 2~10 kΩ の抵抗を使用します。
8. このサンプル・プログラムでは, P121/X1/TOOLC0端子, およびP122/X2/EXCLK/TOOLD0端子をオンチップ・デバッグ用に使用します。

2.2 マイコン以外の使用デバイス

マイコン以外の使用デバイスを次に示します。

(1) マスタ・デバイス

I²Cのスレーブ通信の相手として、マスタ送受信を行うデバイスを使用します。

第3章 ソフトウェアについて

この章では、ダウンロードする圧縮ファイルのファイル構成、使用するマイコンの内蔵周辺機能、サンプル・プログラムの初期設定と動作概要、およびフロー・チャートを説明します。

3.1 ファイル構成

ダウンロードする圧縮ファイルのファイル構成は、次のようになっています。

ファイル名	説明	同封圧縮 (*.zip) ファイル	
			
main.asm (アセンブリ言語版)	マイコンのハードウェア初期化処理とメイン処理のソース・ファイル	注	注
main.c (C言語版)			
op.asm	オプション・バイト設定用アセンブラー・ソース・ファイル (ウォッチドッグ・タイマの設定、低速内蔵発振器の設定、高速内蔵発振クロック周波数の選択などを行います)		
Kx2-L_IICAS.prw	統合開発環境 PM+用ワーク・スペース・ファイル		
Kx2-L_IICAS.prj	統合開発環境 PM+用プロジェクト・ファイル		

注 アセンブリ言語版には「main.asm」、C言語版には「main.c」が同封されています。

備考



: ソース・ファイルのみ同封



: 統合開発環境 PM+で使用するファイルを同封

3.2 使用する内蔵周辺機能

このサンプル・プログラムでは、マイコンに内蔵する次の周辺機能を使用します。

(1) 周辺ハードウェア

- ・シリアル・インターフェースIICA : I²Cのスレーブ通信を行います。
- ・低電圧検出回路 : 2.7 V V_{DD}の確認用に使用します。


(2) 端子機能

- ・SCLA0/P60 : I²Cのシリアル・クロック端子として使用します。
- ・SDAA0/P61 : I²Cのシリアル・データ・バス端子として使用します。

3.3 初期設定と動作概要


このサンプル・プログラムでは、初期設定にて、クロック周波数の選択、入出力ポートの設定、シリアル・インターフェースIICAの設定などを行います。初期設定完了後は、STOPモードに移行します。自局アドレスを受信した場合、STOPモードを解除し、I²Cの通信動作を開始します。受信動作では、16バイトまでデータを受信し、RAM領域に保存します。また、送信動作では、受信したデータを加工し送信します。


詳細については、次の状態遷移図（ステート・チャート）に示します。




3.4 フロー・チャート

このサンプル・プログラムのフロー・チャートを次に示します。







- 注1. オプション・バイトの参照は、リセット解除後にマイコンが自動的に行います。このサンプル・プログラムでは、オプション・バイトで以下の設定を行います。
- ・低速内蔵発振器の動作をソフトウェアにより停止可能に設定
 - ・ウォッチドッグ・タイマの動作禁止
 - ・高速内蔵発振クロック周波数を8 MHzに設定
 - ・LVIデフォルト・スタート機能停止
2. ポート出力がI²Cバスに影響しないよう、P60/SCLA0, P61/SDAA0を入力ポートに設定します。
3. 低電圧検出動作を許可したあと、低電圧検出回路の動作安定待ち用に10 μ s以上のウエイト処理を行います。
4. 通信中はHALTモードに移行し、通信完了時のINTIICA0割り込みによりHALTモードを解除します。

第4章 設定方法について

この章では、シリアル・インターフェースIICAの設定、およびソフトウェア記述例について説明します。

その他の初期設定については、[78K0/Kx2-L サンプル・プログラム（初期設定） LED点灯のスイッチ制御編
アプリケーション・ノート](#)を参照してください。

レジスタ設定方法の詳細については、[78K0/Kx2-L ユーザーズ・マニュアル](#)を参照してください。

アセンブラー命令については、[78K0シリーズ 命令編 ユーザーズ・マニュアル](#)を参照してください。

4.1 シリアル・インターフェースIICAの設定

シリアル・インターフェースIICAは、次の8種類のレジスタを使用します。

- ・IICAコントロール・レジスタ0 (IICACTL0)
- ・IICAフラグ・レジスタ0 (IICAF0)
- ・IICAコントロール・レジスタ1 (IICACTL1)
- ・IICAロウ・レベル幅設定レジスタ (IICWL)
- ・IICAハイ・レベル幅設定レジスタ (IICWH)
- ・ポート出力モード・レジスタ6 (POM6)
- ・ポート・モード・レジスタ6 (PM6)
- ・ポート・レジスタ6 (P6)

【シリアル・インターフェースIICAをI²Cのスレーブ通信用に使用する場合の設定手順例】

(サンプル・プログラムと同内容)

PM6のビット0, 1 (PM60, PM61) に “1” (入力モード) を設定する[#]

IICWL , およびIICWHLで転送クロックを設定する

SVA0で自局アドレスを設定する

IICAF0のビット1 (STCEN) でI²Cの開始条件を設定する

IICACTL0のビット2 (ACKE0) に “1” (アクノリッジを許可) を設定する

IICACTL0のビット3 (WTIM0) に “1” (9クロック目の立ち下がりで割り込み要求発生) を設定する

IICACTL0のビット4 (SPIE0) に “1” (ストップ・コンディション検出による割り込み要求発生許可) を設定する

IICACTL1のビット3 (SMC0) で動作モードを , ビット2 (DFC0) でデジタル・フィルタの動作を設定する

IICACTL0のビット7 (IICE0) に “1” (I²Cの動作許可) を設定する

POM6のビット0, 1 (POM60, POM61) に “1” (N-chオープン・ドレーン出力 (V_{DD}耐圧) モード) を設定する

P6のビット0, 1 (P60, P61) に “1” (1を出力) を設定する

PM6のビット0, 1 (PM60, PM61) に “0” (出力モード) を設定する

INTIICA0割り込み要求クリア (IICAI0 = 0)

INTIICA0割り込み許可 (IICAMK0 = 0)

割り込み許可 (EI)

IICACTL1のビット7 (WUP) に “1” (STOPモード状態時のアドレス一致ウエイク・アップ機能動作許可) を設定する

注 ポート出力がI²Cバスに影響しないよう , P60/SCLA0, P61/SDAA0を入力ポートに設定します。

(1) IICAコントロール・レジスタ0 (IICACTL0)

I²Cの動作許可 / 停止 , ウエイト・タイミングの設定 , その他I²Cの動作を設定するレジスタです。

図4-1 IICAコントロール・レジスタ0 (IICACTL0) のフォーマット (1/4)

IICE0	LREL0	WREL0	SPIE0	WTIM0	ACKE0	STT0	SPT0				
IICE0											
WREL0 ^{注1}											
ウエイト解除											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">0</td><td>ウエイトを解除しない。</td></tr> <tr> <td>1</td><td>ウエイトを解除する。ウエイト解除後 , 自動的にクリアされる。 送信状態 (TRC0 = 1) で ,9クロック目のウエイト期間中にWREL0をセット (ウエイトを解除) した場合 ,SDAA0ラインをハイ・インピーダンス (TRC0 = 0) にします。</td></tr> </table>							0	ウエイトを解除しない。	1	ウエイトを解除する。ウエイト解除後 , 自動的にクリアされる。 送信状態 (TRC0 = 1) で ,9クロック目のウエイト期間中にWREL0をセット (ウエイトを解除) した場合 ,SDAA0ラインをハイ・インピーダンス (TRC0 = 0) にします。	
0	ウエイトを解除しない。										
1	ウエイトを解除する。ウエイト解除後 , 自動的にクリアされる。 送信状態 (TRC0 = 1) で ,9クロック目のウエイト期間中にWREL0をセット (ウエイトを解除) した場合 ,SDAA0ラインをハイ・インピーダンス (TRC0 = 0) にします。										
クリアされる条件 (WREL0 = 0)		セットされる条件 (WREL0 = 1)									
<ul style="list-style-type: none"> ・実行後 , 自動的にクリア ・リセット時 		<ul style="list-style-type: none"> ・命令によるセット 									
LREL0 ^{注1}											
通信退避											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">0</td><td>通常動作。</td></tr> <tr> <td>1</td><td>現在行っている通信から退避し , 待機状態。実行後自動的にクリア (0) される。 自局に関係ない拡張コードを受信したときなどに使用する。 SCLA0, SDAA0ラインはハイ・インピーダンス状態になる。 IICAコントロール・レジスタ0 (IICACTL0) , IICAステータス・レジスタ0 (IICAS0) のうち , 次のフラグがクリア (0) される。 <ul style="list-style-type: none"> ・STT0 ・SPT0 ・MSTS0 ・EXC0 ・COI0 ・TRC0 ・ACKD0 ・STD0 </td></tr> </table>							0	通常動作。	1	現在行っている通信から退避し , 待機状態。実行後自動的にクリア (0) される。 自局に関係ない拡張コードを受信したときなどに使用する。 SCLA0, SDAA0ラインはハイ・インピーダンス状態になる。 IICAコントロール・レジスタ0 (IICACTL0) , IICAステータス・レジスタ0 (IICAS0) のうち , 次のフラグがクリア (0) される。 <ul style="list-style-type: none"> ・STT0 ・SPT0 ・MSTS0 ・EXC0 ・COI0 ・TRC0 ・ACKD0 ・STD0 	
0	通常動作。										
1	現在行っている通信から退避し , 待機状態。実行後自動的にクリア (0) される。 自局に関係ない拡張コードを受信したときなどに使用する。 SCLA0, SDAA0ラインはハイ・インピーダンス状態になる。 IICAコントロール・レジスタ0 (IICACTL0) , IICAステータス・レジスタ0 (IICAS0) のうち , 次のフラグがクリア (0) される。 <ul style="list-style-type: none"> ・STT0 ・SPT0 ・MSTS0 ・EXC0 ・COI0 ・TRC0 ・ACKD0 ・STD0 										
<p>次の通信参加条件が満たされるまでは , 通信から退避した待機状態となる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ストップ・コンディション検出後 , マスタとしての起動 ・スタート・コンディション後のアドレス一致または拡張コード受信 											
クリアされる条件 (LREL0 = 0)		セットされる条件 (LREL0 = 1)									
<ul style="list-style-type: none"> ・実行後 , 自動的にクリア ・リセット時 		<ul style="list-style-type: none"> ・命令によるセット 									
IICE0											
I ² Cの動作許可											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">0</td><td>動作停止。IICAステータス・レジスタ0 (IICAS0) をリセット^{注2}。内部動作も停止。</td></tr> <tr> <td>1</td><td>動作許可。</td></tr> </table>							0	動作停止。IICAステータス・レジスタ0 (IICAS0) をリセット ^{注2} 。内部動作も停止。	1	動作許可。	
0	動作停止。IICAステータス・レジスタ0 (IICAS0) をリセット ^{注2} 。内部動作も停止。										
1	動作許可。										
<p>このビットのセット (1) は , 必ずSCLA0 , SDAA0ラインがハイ・レベルの状態で行ってください。</p>											
クリアされる条件 (IICE0 = 0)		セットされる条件 (IICE0 = 1)									
<ul style="list-style-type: none"> ・命令によるクリア ・リセット時 		<ul style="list-style-type: none"> ・命令によるセット 									

注1. IICE0 = 0の状態では , このビットの信号は無効になります。

2. リセットされるのは , IICAS0レジスタ , IICAF0レジスタのSTCF, IICBSYビット , IICACTL1レジスタのCLD0, DAD0ビットです。

注意 SCLA0ラインがハイ・レベル , SDAA0ラインがロウ・レベルの状態で , I²Cを動作許可 (IICE0 = 1) した場合 , 直後にスタート・コンディションを検出てしまいます。I²Cを動作許可 (IICE0 = 1) したあと , 連続して1ビット・メモリ操作命令により , LREL0をセット (1) してください。

備考 図の赤字部分がサンプル・プログラムでの設定値となります。

図4-1 IICAコントロール・レジスタ0 (IICACTL0) のフォーマット (2/4)

IICE0	LREL0	WREL0	SPIE0	WTIMO	ACKE0	STT0	SPT0						
ACKE0^{注1,2}							アクノリッジ制御						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">0</td><td style="width: 90%;">アクノリッジを禁止。</td></tr> <tr> <td>1</td><td>アクノリッジを許可。9クロック期間中にSDAA0ラインをロウ・レベルにする。</td></tr> </table>							0	アクノリッジを禁止。	1	アクノリッジを許可。9クロック期間中にSDAA0ラインをロウ・レベルにする。			
0	アクノリッジを禁止。												
1	アクノリッジを許可。9クロック期間中にSDAA0ラインをロウ・レベルにする。												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">クリアされる条件 (ACKE0 = 0)</td><td style="width: 50%;">セットされる条件 (ACKE0 = 1)</td></tr> <tr> <td>・命令によるクリア</td><td>・命令によるセット</td></tr> <tr> <td>・リセット時</td><td></td></tr> </table>							クリアされる条件 (ACKE0 = 0)	セットされる条件 (ACKE0 = 1)	・命令によるクリア	・命令によるセット	・リセット時		
クリアされる条件 (ACKE0 = 0)	セットされる条件 (ACKE0 = 1)												
・命令によるクリア	・命令によるセット												
・リセット時													
WTIMO^{注1}							ウェイトおよび割り込み要求発生の制御						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">0</td><td style="width: 90%;">8クロック目の立ち下がりで割り込み要求発生。 マスターの場合 : 8クロック出力後, クロック出力をロウ・レベルにしたままウェイト スレーブの場合 : 8クロック入力後, クロックをロウ・レベルにしてマスターをウェイト</td></tr> <tr> <td>1</td><td>9クロック目の立ち下がりで割り込み要求発生。 マスターの場合 : 9クロック出力後, クロック出力をロウ・レベルにしたままウェイト スレーブの場合 : 9クロック入力後, クロックをロウ・レベルにしてマスターをウェイト</td></tr> </table>							0	8クロック目の立ち下がりで割り込み要求発生。 マスターの場合 : 8クロック出力後, クロック出力をロウ・レベルにしたままウェイト スレーブの場合 : 8クロック入力後, クロックをロウ・レベルにしてマスターをウェイト	1	9クロック目の立ち下がりで割り込み要求発生。 マスターの場合 : 9クロック出力後, クロック出力をロウ・レベルにしたままウェイト スレーブの場合 : 9クロック入力後, クロックをロウ・レベルにしてマスターをウェイト			
0	8クロック目の立ち下がりで割り込み要求発生。 マスターの場合 : 8クロック出力後, クロック出力をロウ・レベルにしたままウェイト スレーブの場合 : 8クロック入力後, クロックをロウ・レベルにしてマスターをウェイト												
1	9クロック目の立ち下がりで割り込み要求発生。 マスターの場合 : 9クロック出力後, クロック出力をロウ・レベルにしたままウェイト スレーブの場合 : 9クロック入力後, クロックをロウ・レベルにしてマスターをウェイト												
<p>アドレス転送中はこのビットの設定にかかわらず, 9クロック目の立ち下がりで割り込みが発生します。アドレス転送終了後このビットの設定が有効になります。またマスター時, アドレス転送中は9クロックの立ち下がりにウェイトが入ります。自局アドレスを受信したスレーブは, アクノリッジ(ACK)発生後の9クロック目の立ち下がりでウェイトに入ります。ただし拡張コードを受信したスレーブは, 8クロック目の立ち下がりでウェイトに入ります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">クリアされる条件 (WTIMO = 0)</td><td style="width: 50%;">セットされる条件 (WTIMO = 1)</td></tr> <tr> <td>・命令によるクリア</td><td>・命令によるセット</td></tr> <tr> <td>・リセット時</td><td></td></tr> </table>							クリアされる条件 (WTIMO = 0)	セットされる条件 (WTIMO = 1)	・命令によるクリア	・命令によるセット	・リセット時		
クリアされる条件 (WTIMO = 0)	セットされる条件 (WTIMO = 1)												
・命令によるクリア	・命令によるセット												
・リセット時													
SPIE0^{注1}							ストップ・コンディション検出による割り込み要求発生の許可 / 禁止						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">0</td><td style="width: 90%;">禁止</td></tr> <tr> <td>1</td><td>許可</td></tr> </table>							0	禁止	1	許可			
0	禁止												
1	許可												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">クリアされる条件 (SPIE0 = 0)</td><td style="width: 50%;">セットされる条件 (SPIE0 = 1)</td></tr> <tr> <td>・命令によるクリア</td><td>・命令によるセット</td></tr> <tr> <td>・リセット時</td><td></td></tr> </table>							クリアされる条件 (SPIE0 = 0)	セットされる条件 (SPIE0 = 1)	・命令によるクリア	・命令によるセット	・リセット時		
クリアされる条件 (SPIE0 = 0)	セットされる条件 (SPIE0 = 1)												
・命令によるクリア	・命令によるセット												
・リセット時													

注1. IICE0 = 0の状態では, このビットの信号は無効になります。その期間にビットの設定を行ってください。

2. アドレス転送中で, かつ拡張コードでない場合, 設定値は無効です。

スレーブかつアドレスが一致した場合は, 設定値に関係なくアクノリッジを生成します。

備考 図の赤字部分がサンプル・プログラムでの設定値となります。

図4-1 IICAコントロール・レジスタ0 (IICACTL0) のフォーマット (3/4)

IICE0	LREL0	WREL0	SPIE0	WTIM0	ACKE0	STT0	SPT0							
STT0 ^注														
スタート・コンディション・トリガ														
0	スタート・コンディションを生成しない。													
1	<p>バスが解放されているとき (ストップ状態) :</p> <p>スタート・コンディションを生成する (マスタとしての起動)。SCLA0ラインがハイ・レベルの状態で、SDAA0ラインをハイ・レベルからロウ・レベルに変化させ、スタート・コンディションを生成する。その後、規格の時間を確保し、SCLA0をロウ・レベル (ウエイト状態) にする。</p> <p>第三者者が通信中のとき :</p> <ul style="list-style-type: none"> 通信予約機能許可の場合 (IICRSV = 0) スタート・コンディション予約フラグとして機能。セット (1) されると、バスが解放されたあと自動的にスタート・コンディションを生成する。 通信予約機能禁止の場合 (IICRSV = 1) STCFをセット (1) し、STT0にセット (1) した情報をクリアします。スタート・コンディションは生成しない。 <p>ウエイト状態 (マスタ時) :</p> <p>ウエイトを解除してリスタート・コンディションを生成する。</p>													
セット・タイミングに関する注意														
<ul style="list-style-type: none"> マスタ受信の場合 : 転送中のセット (1) は禁止です。ACKE0 = 0に設定し、受信の最後であることをスレーブに伝えられたとのウエイト期間中にだけセット (1) 可能です。 マスタ送信の場合 : アクノリッジ期間中は、正常にスタート・コンディションが生成されないことがあります。9クロック目出力後のウエイト期間中にセット (1) してください。 SPT0と同時セット (1) することは禁止です。 STT0をセット (1) 後、クリア (0) される前に再度セット (1) することは禁止です。 														
クリアされる条件 (STT0 = 0)				セットされる条件 (STT0 = 1)										
<ul style="list-style-type: none"> 通信予約禁止状態でのSTT0のセット (1) アービトレーションに負けたとき マスタでのスタート・コンディション生成 LREL0 = 1 (通信退避) によるクリア IICE0 = 0 (動作停止) のとき リセット時 				<ul style="list-style-type: none"> 命令によるセット 										

注 IICE0 = 0の状態では、このビットの信号は無効になります。

備考1. ビット1 (STT0) は、データ設定後に読み出すと0になっています。

- IICRSV : IICAフラグ・レジスタ0 (IICAF0) のビット0
- STCF : IICAフラグ・レジスタ0 (IICAF0) のビット7

図4-1 IICAコントロール・レジスタ0 (IICACTL0) のフォーマット (4/4)

IICE0	LREL0	WREL0	SPIE0	WTIM0	ACKE0	STT0	SPT0			
SPT0										
ストップ・コンディション・トリガ										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">0</td> <td>ストップ・コンディションを生成しない。</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ストップ・コンディションを生成する（マスタとしての転送終了）。 SDAA0ラインをロウ・レベルにしたあと，SCLA0ラインをハイ・レベルにするか，またはSCLA0がハイ・レベルになるのを待つ。そのあと，規格の時間を確保し，SDAA0ラインをロウ・レベルからハイ・レベルに変化させ，ストップ・コンディションを生成する。</td> </tr> </table>							0	ストップ・コンディションを生成しない。	1	ストップ・コンディションを生成する（マスタとしての転送終了）。 SDAA0ラインをロウ・レベルにしたあと，SCLA0ラインをハイ・レベルにするか，またはSCLA0がハイ・レベルになるのを待つ。そのあと，規格の時間を確保し，SDAA0ラインをロウ・レベルからハイ・レベルに変化させ，ストップ・コンディションを生成する。
0	ストップ・コンディションを生成しない。									
1	ストップ・コンディションを生成する（マスタとしての転送終了）。 SDAA0ラインをロウ・レベルにしたあと，SCLA0ラインをハイ・レベルにするか，またはSCLA0がハイ・レベルになるのを待つ。そのあと，規格の時間を確保し，SDAA0ラインをロウ・レベルからハイ・レベルに変化させ，ストップ・コンディションを生成する。									
セット・タイミングに関する注意										
<ul style="list-style-type: none"> ・マスタ受信の場合：転送中のセット（1）は禁止です。 ACKE0 = 0に設定し，受信の最後であることをスレーブに伝えたあとのウエイト期間中にだけセット（1）可能です。 ・マスタ送信の場合：アケノリッジ期間中は，正常にストップ・コンディションが生成されないことがあります。9クロック出力後のウエイト期間中にセットしてください。 ・STT0と同時にセット（1）することは禁止です。 ・SPT0のセット（1）は，マスタのときのみ行ってください。^注 ・WTIM0 = 0設定時に，8クロック出力後のウエイト期間中にSPT0をセット（1）すると，ウエイト解除後，9クロック目のハイ・レベル期間中にストップ・コンディションを生成するので注意してください。8クロック出力後のウエイト期間中にWTIM0 = 0 1に設定し，9クロック目出力後のウエイト期間中にSPT0をセット（1）してください。 ・SPT0をセット（1）後，クリア（0）する前に，再度セット（1）することは禁止です。 										
クリアされる条件 (SPT0 = 0)				セットされる条件 (SPT0 = 1)						
<ul style="list-style-type: none"> ・アービトレーションに負けたとき ・ストップ・コンディション検出後，自動的にクリア ・LREL0 = 1（通信退避）によるクリア ・IICE0 = 0（動作停止）のとき ・リセット時 				<ul style="list-style-type: none"> ・命令によるセット 						

注 SPT0のセット（1）は，マスタのときのみ行ってください。ただし，動作許可後最初のストップ・コンディションを検出する前にマスタ動作を行うには，一度SPT0をセット（1）してストップ・コンディションを生成する必要があります。

注意 IICAステータス・レジスタ0 (IICAS0) のビット3 (TRC0) = 1のとき，9クロック目にWREL0をセット（1）してウエイト解除すると，TRC0をクリアしてSDAA0ラインをハイ・インピーダンスにします。

備考 ビット0 (SPT0) は，データ設定後に読み出すと0になっています。

(2) IICAフラグ・レジスタ0 (IICAF0)

I²Cの動作モードの設定と、I²Cバスの状態を表すレジスタです。

図4-2 IICAフラグ・レジスタ0(IICAF0)のフォーマット

STCF ^注	IICBSY ^注	0	0	0	0	STCEN	IICRSV				
IICRSV	通信予約機能禁止ピット										
0	通信予約許可										
1	通信予約禁止										
クリアされる条件 (IICRSV = 0)				セットされる条件 (IICRSV = 1)							
<ul style="list-style-type: none"> ・命令によるクリア ・リセット時 				<ul style="list-style-type: none"> ・命令によるセット 							
STCEN	初期スタート許可トリガ										
0	動作許可 (IICEO = 1) 後 , ストップ・コンディションの検出により , スタート・コンディションを生成許可										
1	動作許可 (IICEO = 1) 後 , ストップ・コンディションを検出せずに , スタート・コンディションを生成許可										
クリアされる条件 (STCEN = 0)				セットされる条件 (STCEN = 1)							
<ul style="list-style-type: none"> ・命令によるクリア ・スタート・コンディション検出時 ・リセット時 				<ul style="list-style-type: none"> ・命令によるセット 							
IICBSY	I^2C バス状態フラグ										
0	バス解放状態 (STCEN = 1 時の通信初期状態)										
1	バス通信状態 (STCEN = 0 時の通信初期状態)										
クリアされる条件 (IICBSY = 0)				セットされる条件 (IICBSY = 1)							
<ul style="list-style-type: none"> ・ストップ・コンディション検出時 ・IICEO = 0 (動作停止) のとき ・リセット時 				<ul style="list-style-type: none"> ・スタート・コンディション検出時 ・STCEN = 0 時の IICEO のセット 							
STCF	STT0クリア・フラグ										
0	スタート・コンディション発行										
1	スタート・コンディション発行できず , STT0フラグ・クリア										
クリアされる条件 (STCF = 0)				セットされる条件 (STCF = 1)							
<ul style="list-style-type: none"> ・ STT0 = 1 によるクリア ・ IICEO = 0 (動作停止) のとき ・リセット時 				<ul style="list-style-type: none"> ・通信予約禁止 (IICRSV = 1) 設定時にスタート・コンディション発行できず , STT0 がクリア (0) されたとき 							

注 ビット7, 6はRead onlyです。

- 注意1. STCENへの書き込みは動作停止 (IICE0 = 0) 時のみ行ってください。

2. STCEN = 1とした場合、実際のバス状態にかかわらずバス解放状態 (IICBSY = 0) と認識しますので、
1回目のスタート・コンディションを発行 (STT0 = 1) する場合は他の通信を破壊しないように第三者
の通信が行われていないことを確認する必要があります。

3. IICRSVへの書き込みは動作停止 (IICE0 = 0) 時のみ行ってください。

4. ビット5-2には必ず0を設定してください。

備考 STT0 : IICコントロール・レジスタ0 (IICACTL0) のビット1

IIC_{E0} : IICAコントロール・レジスタ0(IICACTL0)のビット7

(3) IICAコントロール・レジスタ1 (IICACTL1)


I²Cの動作モードの設定やSCLA0, SDAA0端子状態を検出するためのレジスタです。

図4-3 IICAコントロール・レジスタ1 (IICACTL1) のフォーマット

WUP	0	CLD0 ^{注1}	DAD0 ^{注1}	SMC0	DFC0	0	0
DFC0		デジタル・フィルタの動作の制御					
0		デジタル・フィルタ・オフ					
1		デジタル・フィルタ・オン					
デジタル・フィルタは、ファースト・モード時にのみ使用できます。 ファースト・モード時はDFC0のセット(1) / クリア(0)により、転送クロックが変化することはありません。 デジタル・フィルタは、ファースト・モード時にノイズ除去のために使用します。							
SMC0		動作モードの切り替え					
0		標準モードで動作					
1		ファースト・モードで動作					
DAD0		SDAA0端子のレベル検出 (IICE0 = 1のときのみ有効)					
0		SDAA0端子がロウ・レベルであることを検出					
1		SDAA0端子がハイ・レベルであることを検出					
クリアされる条件 (DAD0 = 0)		セットされる条件 (DAD0 = 1)					
・SDAA0端子がロウ・レベルのとき ・IICE0 = 0 (動作停止) のとき ・リセット時		・SDAA0端子がハイ・レベルのとき					
CLD0		SCLA0端子のレベル検出 (IICE0 = 1のときのみ有効)					
0		SCLA0端子がロウ・レベルであることを検出					
1		SCLA0端子がハイ・レベルであることを検出					
クリアされる条件 (CLD0 = 0)		セットされる条件 (CLD0 = 1)					
・SCLA0端子がロウ・レベルのとき ・IICE0 = 0 (動作停止) のとき ・リセット時		・SCLA0端子がハイ・レベルのとき					
WUP		アドレス一致ウエイク・アップの制御					
0		STOPモード状態時のアドレス一致ウエイク・アップ機能動作停止					
1		STOPモード状態時のアドレス一致ウエイク・アップ機能動作許可					
アドレス一致、または拡張コード受信後はWUPをクリア(0)してください。WUPをクリア(0)することで、その後の通信に参加することができます(ウェイト解除および送信データ書き込みは、WUPをクリア(0)したあとに行う必要があります)。 WUP = 1の状態における、アドレス一致および拡張コード受信時の割り込みタイミングは、WUP = 0の場合の割り込みタイミングと同じです(クロックによるサンプリング誤差分の遅延差は生じます)。また、WUP = 1の場合には、SPIE0 = 1にしてもストップ・コンディション割り込みは発生しません。 また、シリアル・インターフェースIICAからの割り込み以外の要因でWUP = 0と設定する場合には、その後のスタート・コンディション検出もしくはストップ・コンディション検出まで、マスタとして動作できません。スタート・コンディション / ストップ・コンディション検出を待たずにSTT0をセット(1)してスタート・コンディションを出力させないでください。							
クリアされる条件 (WUP = 0)		セットされる条件 (WUP = 1)					
・命令によるクリア(アドレス一致もしくは拡張コード受信後)		・命令によるセット(MSTS0, EXC0, COI0が“0”であり、STD0も“0”(通信に不参加であること)のとき) ^{注2}					

注1. ビット5, 4はRead Onlyです。

2. 次に示す期間に, IICAS0の状態を確認しセットする必要があります。



注意 ピット6, 1, 0には必ず0を設定してください。

備考1. IICE0 : IICAコントロール・レジスタ0 (IICACTL0) のビット7

2. 図の赤字部分がサンプル・プログラムでの設定値となります。

(4) IICAロウ・レベル幅設定レジスタ (IICWL), IICAハイ・レベル幅設定レジスタ (IICWH)

IICAロウ・レベル幅設定レジスタ (IICWL) は、シリアル・インターフェースIICAが、マスター時に出力するSCLAO端子信号のロウ・レベル幅 (t_{LOW}) を設定するレジスタです。

IICAハイ・レベル幅設定レジスタ (IICWH) は、シリアル・インターフェースIICAが、マスター時に出力するSCLAO端子信号のハイ・レベル幅 (t_{HIGH}) を設定するレジスタです。

図4-4 IICAロウ・レベル幅設定レジスタ (IICWL) のフォーマット



図4-5 IICAハイ・レベル幅設定レジスタ (IICWH) のフォーマット



なお、IICWL, IICWHレジスタによるスレーブ側の転送クロック設定方法は次のとおりです。

(設定値はすべて小数点以下切り上げ)

・ファースト・モード時

$$IICWL = 1.3 \mu s \times f_{PRS}$$

$$IICWL = (1.2 \mu s - t_R - t_F) \times f_{PRS}$$

・標準モード時

$$IICWL = 4.7 \mu s \times f_{PRS}$$

$$IICWL = (5.3 \mu s - t_R - t_F) \times f_{PRS}$$

注意 動作モードによって設定可能な転送クロックの範囲が異なります。

標準モード : 0 ~ 100 kHz

ファースト・モード : 0 ~ 400 kHz

備考1. t_F : SDAA0, SCLAO信号の立ち下がり時間

t_R : SDAA0, SCLAO信号の立ち上がり時間

(t_F , t_R の詳細については、[78K0/Kx2-L ユーザーズ・マニュアル](#)の電気的特性の章を参照してください)。


f_{PRS} : 周辺ハードウェア・クロック周波数

2. このサンプル・プログラムでは、IICWLに10, IICWHに8を設定します。

(5) ポート出力モード・レジスタ6 (POM6)

P60, P61の出力モードを1ビット単位で設定するレジスタです。I²C通信時には ,SCLA0/P60, SDAA0/P61をN-chオープン・ドレーン出力モード (V_{DD} 耐圧) に設定してください。

図4-6 ポート出力モード・レジスタ6 (POM6) のフォーマット



注 78K0/KC2-Lのみ

注意 次のビットには必ず0を設定してください。

78K0/KY2-L, 78K0/KA2-L, 78K0/KB2-Lの場合 : ビット7-2


78K0/KC2-Lの場合 : ビット7-4

(6) ポート・レジスタ6 (P6)

ポート6のポート出力時にチップ外に出力するデータをライトするレジスタです。

P60/SCLA0端子をクロック入出力 ,P61/SDAA0端子をシリアル・データ入出力として使用するとき ,P60, P61の出力ラッチに1を設定してください。

図4-7 ポート・レジスタ6 (P6) のフォーマット



注 78K0/KC2-Lのみ

注意 次のビットには必ず0を設定してください。

78K0/KY2-L, 78K0/KA2-L, 78K0/KB2-Lの場合 : ビット7-2

78K0/KC2-Lの場合 : ビット7-4


(7) ポート・モード・レジスタ6 (PM6)

ポート6の入力 / 出力を1ビット単位で設定するレジスタです。

P60/SCLA0端子をクロック入出力 , P61/SDAA0端子をシリアル・データ入出力として使用するとき , PM60, PM61に0を設定してください。

IICE0 (IICAコントロール・レジスタ0 (IICACTL0) のビット7) が0の場合 , P60/SCLA0端子およびP61/SDAA0端子はロウ・レベル出力 (固定) となるため , 出力モードへの切り替えは , IICE0に1を設定してから , 行ってください。

図4-8 ポート・モード・レジスタ6 (PM6) のフォーマット



注 78K0/KC2-Lのみ

注意 次のビットには必ず1を設定してください。

78K0/KY2-L, 78K0/KA2-L, 78K0/KB2-Lの場合 : ビット7-2

78K0/KC2-Lの場合 : ビット7-4

4.2 ソフトウェア記述例

ソフトウェアでの記述例として、78K0/KC2-Lのソース・プログラムで行うシリアル・インターフェースIICAの初期設定、スレーブ送信処理、スレーブ受信処理を以下に示します。

(1) アセンブリ言語

シリアル・インターフェースIICAの初期設定（スレーブ送信処理、スレーブ受信処理共通）

```
XMAIN CSEG UNIT
IRESET:
... (略) ...
MOV PM6, #11110011B ; P60-P61を入力ポートに設定(I2Cバスへの影響回避)
... (略) ...
MOV IICWL, #10 } ; ワウ・レベル幅の設定
MOV IICWH, #8 } ; ハイ・レベル幅の設定
MOV SVA0, #A0H } ; 自局アドレスをA0Hに設定
MOV IICAF0, #00000000B } ; IICAフラグ・レジスタ0
... (略) ... } ; アクノリッジの許可、9クロック目の立ち下がりでの割り込み要求発生の設定、ストップ・コンディション検出による割り込み要求発生の許可
MOV IICACTL0, #00011100B } ; IICAコントロール・レジスタ0
... (略) ...
MOV IICACTL1, #00001100B } ; 動作モードをファースト・モード、デジタル・フィルタをオンに設定
... (略) ...
SET1 IICE0 } ; I2C動作許可
; I2Cバスの出力許可
MOV POM6, #00000011B } ; P60/SCLA0, P61/SDAA0をI2C用に設定
MOV P6, #00000011B } ; P60/SCLA0, P61/SDAA0をN-chオープン・ドレーン出力モードに設定
MOV PM6, #11110000B } ; P60/SCLA0, P61/SDAA0の出力ラッチHigh
; P60/SCLA0, P61/SDAA0を出力ポートに設定
CLR1 IICAIFO } ; INTIICA0割り込み要求クリア
CLR1 IICAMK0 } ; INTIICA0割り込み許可
... (略) ...
SET1 WUP } ; ウエイク・アップ機能動作許可
NOP } ; ウエイト(3クロック以上)
NOP } ; STOPモードに移行
STOP } ; ウエイク・アップ機能を設定し、STOPモードに移行
```

スレーブ送信処理

```

MMAIN_LOOP:
... (略) ...
    MOV     A,      [HL]
    ADD     A,      #010H
    MOV     IICA, A } ; 受信データ読み出し
                        ; 送信データ作成(受信データ+10H)
                        ; データ送信開始
    LMAIN300:          ; 通信完了待ち(HALTモード移行)
        HALT
... (略) ...
    BT     ACKD0, $LMAIN310 } ; スレーブ送信終了
    CLR1   FMODE
    SET1   WREL0 } ; アクノリッジ検出? Yes,
                    ; 通信モード・フラグ データ通信を行っていない
                    ; ウエイト解除
    LMAIN310:

```

スレーブ受信処理

(2) C言語

シリアル・インターフェースIICAの初期設定（スレーブ送信処理、スレーブ受信処理共通）

```


void hdwinit(void){
  ...(略)...
  PM6 = 0b11110011; /* P60/SCLA0, P61/SDAA0を入力ポートに設定
                        ポート出力がI2Cバスに影響しないよう,
                        P60/SCLA0, P61/SDAA0を入力ポートに設定
  ...(略)...
  IICWL = 10; } /* P60-P61を入力ポートに設定(I2Cバスへの影響回避) */
  IICWH = 8; } /* 転送クロックを
                  400 kHzに設定
                  ハイ・レベル幅の設定 */
  SVA0 = 0xA0; /* ロウ・レベル幅の設定 */
  /* 自局アドレスをA0Hに設定
  IICAF0 = 0b00000000; /* 自局アドレスの設定 */
  /* I2Cの開始条件を設定
  ...(略)...
  IICACTL0 = 0b00011100; /* アクノリッジの許可, 9クロック目の立ち下がりでの割り込み要求発生
                            の設定, ストップ・コンディション検出による割り込み要求発生の許可
  ...(略)...
  IICACTL1 = 0b00001100; /* IICAコントロール・レジスタ0 */
  /* 動作モードをファースト・モード,
  デジタル・フィルタをオンに設定
  ...(略)...
  IICE0 = 1; /* IICAコントロール・レジスタ1 */
  /* I2C動作許可 */
  /* I2Cバスの出力許可 */
  POM6 = 0b00000011; /* P60/SCLA0, P61/SDAA0をN-chオープン */
  /* P60/SCLA0, P61/SDAA0を出力ポートに設定 */
  P6 = 0b00000011; /* P60/SCLA0, P61/SDAA0をドレーン出力モードに設定 */
  PM6 = 0b11110000; /* P60/SCLA0, P61/SDAA0の出力ラッチHigh */
  /* P60/SCLA0, P61/SDAA0をI2C用に設定
  IICAIIFO = 0; /* INTIICA0割り込み要求クリア */
  IICAMK0 = 0; /* INTIICA0割り込み許可 */
  ...(略)...
  WUP = 1; /* ウエイク・アップ機能動作許可 */
  NOP(); /* ウエイト(3クロック以上) */
  NOP(); /* ウエイク・アップ機能を設定し, STOPモードに移行 */
  STOP(); /* STOPモードに移行 */
}

```

スレーブ送信処理

```
void main(void)
{
    ...
    IICA = ( ucRxBuffer[ucCounter] + 0x10 );

    /* 1バイト送信中 */
    while( !ucReady ){
        HALT();      /* 通信完了待ち(HALTモード移行) */
    }
    ...
    if( !ACKDO ){
        ucMode = 0;      /* 通信モード・フラグ
                            /* データ通信を行っていない */
    }
    WRELO = 1;      /* ウエイト解除 */
}
```



スレーブ受信処理

```
void main(void)
{
    ... (略) ...

    WREL0 = 1;           /* ウエイト解除 */

    /* 1バイト受信中 */
    while( !ucReady ){
        HALT();           /* 通信完了待ち (HALTモード移行) */
    }

    ... (略) ...
    ucRxBuffer[ucCounter] = IICA; // 受信データ読み出し


    ... (略) ...
    WREL0 = 1;             /* ウエイト解除 */
}
```

スレ

受信データ読み出し

1バイト受信完了

受信データ読み出し



第5章 関連資料

関連資料は暫定版の場合がありますが、この資料では「暫定」の表示をしておりません。あらかじめご了承ください。

資料名	和文 / 英文
78K0/Kx2-L ユーザーズ・マニュアル	PDE
78K0シリーズ 命令編 ユーザーズ・マニュアル	PDE
RA78K0 アセンブラ・パッケージ ユーザーズ・マニュアル	言語編 PDE
	操作編 PDE
CC78K0 Cコンパイラ ユーザーズ・マニュアル	言語編 PDE
	操作編 PDE
PM+ プロジェクト・マネージャ ユーザーズ・マニュアル	PDE
78K0/Kx2-L アプリケーション・ノート	サンプル・プログラム（初期設定） LED点灯のスイッチ制御編 PDE

付録A プログラム・リスト

プログラム・リスト例として、78K0/KC2-Lマイクロコントローラのソース・プログラムを次に示します。

```
main.asm (アセンブリ言語版)

; ****
;
;      NEC Electronics    78K0/KC2-Lシリーズ
;

; ****
;      78K0/KC2-Lシリーズ    サンプル・プログラム (シリアル・インターフェースIICA)
; ****
;
;      スレープ通信編
;

; ****
; 【履歴】
;      2009.1.--    新規作成
;

; ****
;
; 【概要】
;

; このサンプル・プログラムは、シリアル・インターフェースIICAの使用例を示しています。
; I2Cバスでのスレープ動作で、16バイトのデータの送受信を行います。
;

;
;

; <初期設定の主な内容>
;

; (オプション・バイトでの設定)
;   · 低速内蔵発振器の動作をソフトウェアにより停止可能に設定
;   · ウオッチドッグ・タイマの動作禁止
;   · 高速内蔵発振クロック周波数を8MHzに設定
;   · LVIデフォルト・スタート機能停止
;

; (リセット解除後の初期化処理での設定)
;   · ROM/RAMサイズの設定
;   · 入出力ポートの設定
;   · 低電圧検出回路を使用した2.7V VDDの確認
;   · CPUクロックおよび周辺ハードウェア・クロックを高速内蔵発振クロック動作
;     に設定 (8MHz)
;   · 低速内蔵発振器の停止
;   · 使用しない周辺ハードウェアの動作禁止
;   · シリアル・インターフェースIICAの設定
```

```

; 動作モードをファースト・モード, 転送クロックを400kHzに設定
; 自局アドレスをA0Hに設定
; P60/SCLA0, P61/SDAA0をI2C用に設定
; INTIICA0割り込み許可
;   ・割り込み許可
;
;
;
; <通信フォーマット>
;
;
; [受信時] ST + ADR/W + DT*16 + SP
; [送信時] ST + ADR/R + DT*16 + SP
;
;
; ST    : スタート・コンディション
; SP    : ストップ・コンディション
; ADR/W : スレーブ・アドレス + W
; ADR/R : スレーブ・アドレス + R
; DT    : データ
;
;
;
; <アドレスおよびデータ>
;
;
; 自局アドレス : A0H
; 受信データ   : 16バイト(任意)
; 送信データ   : 16バイト(受信データに1バイトごとに+10Hしたものを送信)
;
;
;
; <入出力ポートの設定>
;
; 出力ポート : P60-P61
; 未使用的ポートで出力に設定できるものは全て出力ポートに設定しておく
;
;
;*****=====
;
;
; ベクタ・テーブルの設定
;
;=====

XVECT1          CSEG    AT     0000H
    DW      RESET_START           ;0000H  RESET入力,POC,LVI,WDT
XVECT2          CSEG    AT     0004H
    DW      IINIT                ;0004H  INTLVI
    DW      IINIT                ;0006H  INTP0

```

```

DW    IINIT           ;0008H INTP1
DW    IINIT           ;000AH INTP2
DW    IINIT           ;000CH INTP3
DW    IINIT           ;000EH INTP4
DW    IINIT           ;0010H INTP5
DW    IINIT           ;0012H INTSRE6
DW    IINIT           ;0014H INTSR6
DW    IINIT           ;0016H INTST6
DW    IINIT           ;0018H INTCSI10
DW    IINIT           ;001AH INTTMH1
DW    IINIT           ;001CH INTTMH0
DW    IINIT           ;001EH INTTM50
DW    IINIT           ;0020H INTTM000
DW    IINIT           ;0022H INTTM010
DW    IINIT           ;0024H INTAD
DW    IINIT           ;0026H INTP6
DW    IINIT           ;0028H INTRTCI
DW    IINIT           ;002AH INTTM51
DW    IINIT           ;002CH INTKR
DW    IINIT           ;002EH INTRTC
DW    IINIT           ;0030H INTP7
DW    IINIT           ;0032H INTP8
DW    IINTIICAO       ;0034H INTIICAO
DW    IINIT           ;0036H INTCSI11
DW    IINIT           ;0038H INTP9
DW    IINIT           ;003AH INTP10
DW    IINIT           ;003CH INTP11
DW    IINIT           ;003EH BRK

;=====
;
;      RAMの定義
;

;=====

DRAM DSEG SADDR
RIICINFO: DS   1
FMODE      EQU    RIICINFO.7      ;通信モード・フラグ
; 0:データ通信を行っていない状態
; 1:データ通信を行っている状態
FREADY     EQU    RIICINFO.5      ;レディ・フラグ
; 0:データ通信不可
; 1:データ通信可能
FDIR       EQU    RIICINFO.6      ;通信方向フラグ

```

```

; 0:受信
; 1:送信
;       EQU    RIICINFO.4      ;Reserve
;       EQU    RIICINFO.3      ;Reserve
;       EQU    RIICINFO.2      ;Reserve
;       EQU    RIICINFO.1      ;Reserve
;       EQU    RIICINFO.0      ;Reserve

DRAMP DSEG    SADDRP
RRXBUF:          DS     16      ;受信データ保存領域( 16バイト )
RRXBUFE:         ;受信データ保存領域の最終アドレス+1

;=====
;
;      スタック領域の確保
;
;=====

DSTK  DSEG    IHRAM
STACKEND:
DS     20H      ;スタック領域を32バイト確保
STACKTOP:        ;スタック領域の先頭アドレス

;*****
;
;      不要な割り込み要因による割り込み処理
;
;*****
;MAIN CSEG    UNIT
INIT:
;      不要な割り込みが発生した場合、ここに分岐します。
;      ここでは何も処理をしないで元の処理に戻ります

RETI

;*****
;
;      リセット解除後の初期化処理
;
;*****
RESET_START:

```

```

;-----;
;      割り込み禁止
;-----;

        DI          ;割り込み禁止

;-----;
;      レジスタ・バンクの設定
;-----;

        SEL     RBO          ;レジスタ・バンク設定

;-----;
;      ROM/RAMサイズの設定
;-----;

;      モデルにより設定値が異なるので注意してください。
;      使用モデルの設定を有効にしてください。（デフォルトではuPD78F0588）
;-----;

;uPD78F0581,uPD78F0586使用時の設定
        MOV     IMS,    #042H          ;ROM/RAMサイズの設定

;uPD78F0582,uPD78F0587使用時の設定
        MOV     IMS,    #004H          ;ROM/RAMサイズの設定

;uPD78F0583,uPD78F0588使用時の設定
        MOV     IMS,    #0C8H          ;ROM/RAMサイズの設定

;-----;
;      スタック・ポインタの設定
;-----;

        MOVW   SP,    #STACKTOP       ;スタック・ポインタを設定

;-----;
;      ポート0の設定
;-----;

        MOV     P0,    #00000000B       ;P00-P02の出力ラッチLow
        MOV     PM0,   #11111000B       ;P00-P02を出力ポートに設定
                                    ;P00-P02:未使用

;-----;
;      ポート1の設定
;-----;

        MOV     ADPC1, #00000111B       ;P10-P12をデジタル入出力に設定
        MOV     P1,    #00000000B       ;P10-P17の出力ラッチLow
        MOV     PM1,   #00000000B       ;P10-P17を出力ポートに設定

```

;P10-P17:未使用

```

;-----;
;      ポート2の設定
;-----;

MOV    ADPC0, #11111111B ;P20-P27をデジタル入出力に設定
MOV    P2,   #00000000B ;P20-P27の出力ラッチLow
MOV    PM2,  #00000000B ;P20-P27を出力ポートに設定
;P20-P27:未使用

;-----;
;      ポート3の設定
;-----;

MOV    P3,   #00000000B ;P30-P33の出力ラッチLow
MOV    PM3,  #11110000B ;P30-P33を出力ポートに設定
;P30-P33:未使用

;-----;
;      ポート4の設定
;-----;

MOV    P4,   #00000000B ;P40-P42の出力ラッチLow
MOV    PM4,  #11111000B ;P40-P42を出力ポートに設定
;P40-P42:未使用

;-----;
;      ポート6の設定
;-----;

MOV    PM6,  #11110011B ;P60-P61を入力ポートに設定(I2Cバスへの影響回避)
;P62-P63を出力ポートに設定
MOV    P6,   #00000000B ;P60-P63の出力ラッチLow
;P60:SCLA0として使用する
;P61:SDAA0として使用する
;P62-P63:未使用

;-----;
;      ポート7の設定
;-----;

MOV    P7,   #00000000B ;P70-P75の出力ラッチLow
MOV    PM7,  #11000000B ;P70-P75を出力ポートに設定
;P70-P75:未使用

;-----;
;      低電圧検出
;-----;
```

```

;-----;
;      低電圧検出回路を使用し、2.7V VDDを確認します。
;-----;

;低電圧検出回路の設定
SET1    LVIMK          ;INTLVI割り込み禁止
CLR1    LVISEL         ;検出電圧をVDDに設定
MOV     LVIS, #00001001B ;低電圧検出レベル(LVVI)を2.84 ± 0.1Vに設定
CLR1    LVIMD          ;低電圧検出時の動作モードを割り込み信号発生に設定
SET1    LVION          ;低電圧検出動作許可

;低電圧検出回路の動作安定待ち(10us以上)
MOV     B,      #5       ;カウント回数設定
HINI100:
NOP
DBNZ   B,      $HINI100  ;ウエイト完了? No,
                           ;VLVI VDDになるまでのウェイト

HINI110:
NOP
BT     LVIF,  $HINI110  ;VDD < VLVI? Yes,
CLR1   LVION          ;低電圧検出動作停止

;-----;
;      クロック周波数の設定
;-----;

;      高速内蔵発振クロックで動作が行えるように設定します。
;-----;

MOV     OSCCTL, #00000000B ;クロック動作モード
;           ||||+||+---- 必ず0に設定
;           |||| ++----- RSWOSC/AMPHXT
;           ||||          [XT1発振回路の発振モード選択]
;           ||||          00: 低消費発振
;           ||||          01: 通常発振
;           ||||          1x: 超低消費発振
;           ||++----- EXCLKS/OSCSELS
;           ||          [サブシステム・クロック端子の動作設定]
;           ||          (P123/XT1,P124/XT2/EXCLKS)
;           ||          XTSTARTと合わせて000で入出力ポートに設定
;           ++----- EXCLK/OSCSEL
;           [高速システム・クロック端子の動作設定]
;           (P121/X1,P122/X2/EXCLK)
;           00: 入力ポート
;           01: X1発振モード
;
```

```

;                                10: 入力ポート
;                                11: 外部クロック入力モード

MOV      PCC,    #00000000B      ;CPUクロック(fCPU)の選択
;          |||+|++----- CSS/PCC2/PCC1/PCC0
;          ||| |      [CPUクロック(fCPU)の選択]
;          ||| |      0000:fXP
;          ||| |      0001:fXP/2
;          ||| |      0010:fXP/2^2
;          ||| |      0011:fXP/2^3
;          ||| |      0100:fXP/2^4
;          ||| |      1000:fSUB/2
;          ||| |      1001:fSUB/2
;          ||| |      1010:fSUB/2
;          ||| |      1011:fSUB/2
;          ||| |      1100:fSUB/2
;          ||| |      (上記以外:設定禁止)
;          ||| +----- 必ず0に設定
;          ||+----- CLS
;          ||      [CPUクロックのステータス]
;          |+----- XTSTART
;          |      [サブシステム・クロック端子の動作設定]
;          |      EXCLKS,OSCSELSと組み合わせて設定
;          +----- 必ず0に設定

MOV      RCM,    #00000010B      ;内蔵発振器の動作モード選択
;          |||||||+---- RSTOP
;          ||||| |      [高速内蔵発振器の発振 / 停止]
;          ||||| |      0:高速内蔵発振器の発振
;          ||||| |      1:高速内蔵発振器の停止
;          |||||+---- LSRSTOP
;          ||||| |      [低速内蔵発振器の発振 / 停止]
;          ||||| |      0:低速内蔵発振器の発振
;          ||||| |      1:低速内蔵発振器の停止
;          |+++++----- 必ず0に設定
;          +----- RSTS
;                                [高速内蔵発振器のステータス]

MOV      MOC,    #10000000B      ;高速システム・クロックの動作モード選択
;          |+++++----- 必ず0に設定
;          +----- MSTOP
;                                [高速システム・クロックの動作制御]
;                                0:X1発振回路動作/EXCLK端子からの

```

```

;          外部クロック有効
;          1:X1発振回路停止/EXCLK端子からの
;          外部クロック無効

MOV      MCM,    #00000000B    ;供給クロック選択
;          | | | | +|+----- XSEL/MCM0:
;          | | | | | [メイン・システム、周辺ハードウエアへの
;          | | | | | 供給クロック]
;          | | | | | 00: メイン・システム・クロック(fXP)
;          | | | | | = 高速内蔵発振クロック(fIH)
;          | | | | | 周辺ハードウエア・クロック(fPRS)
;          | | | | | = 高速内蔵発振クロック(fIH)
;          | | | | | 01: メイン・システム・クロック(fXP)
;          | | | | | = 高速内蔵発振クロック(fIH)
;          | | | | | 周辺ハードウエア・クロック(fPRS)
;          | | | | | = 高速内蔵発振クロック(fIH)
;          | | | | | 10: メイン・システム・クロック(fXP)
;          | | | | | = 高速内蔵発振クロック(fIH)
;          | | | | | 周辺ハードウエア・クロック(fPRS)
;          | | | | | = 高速システム・クロック(fIH)
;          | | | | | 11: メイン・システム・クロック(fXP)
;          | | | | | = 高速システム・クロック(fIH)
;          | | | | | 周辺ハードウエア・クロック(fPRS)
;          | | | | | = 高速システム・クロック(fIH)
;          | | | +----- MCS
;          | | | | [メイン・システム・クロックのステータス]
;          ++++++----- 必ず0に設定

MOV      PERO,   #00000000B    ;リアルタイム・カウンタの制御クロックの制御
;          |++++++----- 必ず0に設定
;          +----- RTCEN:
;          [リアルタイム・カウンタの制御クロック]
;          0: 制御クロック供給停止
;          1: 制御クロック供給

;----- 使用しない周辺ハードウエアの動作禁止
;----- ;16ビット・タイマ/イベント・カウンタ00
MOV      TMC00,  #00000000B    ;動作禁止

;8ビット・タイマ/イベント・カウンタ50, 51
MOV      TMC50,  #00000000B    ;タイマ50 動作禁止

```

```

MOV      TMC51, #00000000B      ;タイマ51 動作禁止

;8ビット・タイマHO
MOV      TMHMD0, #00000000B      ;カウント動作停止

;リアルタイム・カウンタ
MOV      RTCC0, #00000000B      ;カウンタ動作停止

;クロック出力制御回路
MOV      CKS, #00000000B      ;クロック分周回路動作停止

;A/Dコンバータ
MOV      ADM0, #00000000B      ;A/D変換動作停止

;オペアンプ
MOV      AMP0M, #00000000B      ;オペアンプ0 動作停止
MOV      AMP1M, #00000000B      ;オペアンプ1 動作停止

;シリアル・インターフェースUART6
MOV      ASIM6, #00000001B      ;動作禁止

;シリアル・インターフェースCSI10, CSI11
MOV      CSIM10, #00000000B      ;CSI10 動作禁止
MOV      CSIM11, #00000000B      ;CSI11 動作禁止

;割り込み機能
MOVW    MK0, #0FFFFH      ;全割り込み禁止
MOVW    MK1, #0FFFFH      ;
MOV     EGPCTL0,#00000000B      ;全外部割り込みのエッジ検出禁止
MOV     EGPCTL1,#00000000B      ;

;キー割り込み機能
MOV      KRM, #00000000B      ;全キー割り込み禁止

;-----;
;  シリアル・インターフェースIICAの設定
;-----;
;  ・動作モードをファースト・モード, 転送クロックを400kHzに設定
;  ・自局アドレスをAOHに設定
;-----;

;転送クロックの設定
MOV      IICWL, #10          ;ロウ・レベル幅の設定
MOV      IICWH, #8           ;ハイ・レベル幅の設定

```

```

MOV     $VA0, #0AOH      ;自局アドレスの設定

MOV     IICAF0, #0000000B    ;IICAフラグ・レジスタ0
;          |||||+----- IICRSV
;          |||||      [通信予約機能禁止ビット]
;          |||||      0:通信予約許可
;          |||||      1:通信予約禁止
;          |||||+----- STCEN
;          |||||      [初期スタート許可トリガ]
;          |||||      0:動作許可(IICE0=1)後, ストップ・コン
;                      ディションの検出により, スタート・
;                      コンディションを生成許可
;          |||||      1:動作許可(IICE0=1)後, ストップ・コン
;                      ディションを検出せずに, スタート・
;                      コンディションを生成許可
;          ||+++++----- 必ず0に設定
;          |+----- IICBSY <Read only>
;          |      [I2Cバス状態フラグ]
;          |      0:バス解放状態(STCEN=1時の通信初期状態)
;          |      1:バス通信状態(STCEN=0時の通信初期状態)
;          +----- STCF <Read only>
;                  [STT0クリア・フラグ]
;                  0:スタート・コンディション発行
;                  1:スタート・コンディション発行できず,
;                      STT0フラグ・クリア

MOV     IICACTL0,#00011100B   ;IICAコントロール・レジスタ0
;          |||||+----- SPT0
;          |||||      [ストップ・コンディション・トリガ]
;          |||||      0:ストップ・コンディションを生成しない
;          |||||      1:ストップ・コンディションを生成する
;          |||||+----- STT0
;          |||||      [スタート・コンディション・トリガ]
;          |||||      0:スタート・コンディションを生成しない
;          |||||      1:スタート・コンディションを生成する
;          |||||+----- ACKE0
;          |||||      [アクノリッジ制御]
;          |||||      0:アクノリッジを禁止
;          |||||      1:アクノリッジを許可
;          ||||+----- WTIM0
;          ||||      [ウエイトおよび割り込み要求発生の制御]
;          ||||      0:8クロック目の立ち下がりで割り込み要求発生
;
```

```

;           ||||      1:9クロック目の立ち下がりで割り込み要求発生
;           |||+----- SPIE0
;           |||      [ストップ・コンディション検出による割り込み
;           |||      要求発生の許可 / 禁止]
;           |||      0:禁止
;           |||      1:許可
;           |||+----- WRELO
;           |||      [ウエイト解除]
;           |||      0:ウエイトを解除しない
;           |||      1:ウエイトを解除する
;           ||+----- LRELO
;           |||      [通信退避]
;           |||      0:通常動作
;           |||      1:現在行っている通信から退避し、待機状態
;           |+----- IICE0
;           ||      [I2Cの動作許可]
;           ||      0:動作停止
;           ||      1:動作許可

```

```

MOV    IICACTL1,#00001100B ;IICAコントロール・レジスタ1
;           |||||+----- 必ず0に設定
;           |||||+----- DFC0
;           |||||      [デジタル・フィルタの動作の制御]
;           |||||      0:デジタル・フィルタ・オフ
;           |||||      1:デジタル・フィルタ・オン
;           |||||+----- SMC0
;           |||||      [動作モードの切り替え]
;           |||||      0:標準モードで動作
;           |||||      1:ファースト・モードで動作
;           |||+----- DADO
;           |||      [SDAO端子のレベル検出(IICE = 1のときのみ有効)]
;           |||      0:SDAO端子がロウ・レベルであることを検出
;           |||      1:SDAO端子がハイ・レベルであることを検出
;           |||+----- CLDO
;           |||      [SCLO端子のレベル検出(IICE = 1のときのみ有効)]
;           |||      0:SCLO端子がロウ・レベルであることを検出
;           |||      1:SCLO端子がハイ・レベルであることを検出
;           |+----- 必ず0に設定
;           +----- WUP
;           |      [アドレス一致ウエイク・アップの制御]
;           |      0:STOPモード状態時のアドレス一致ウエイク
;           |          • アップ機能動作停止
;           |      1:STOPモード状態時のアドレス一致ウエイク

```

```

; ; アップ機能動作許可

SET1    I1CEO          ;I2C動作許可

;I2Cバスの出力許可
MOV     P0M6, #00000011B ;P60/SCLA0, P61/SDAA0をN-chオープン・
                          ;ドレーン出力モードに設定
MOV     P6,   #00000011B ;P60/SCLA0, P61/SDAA0の出力ラッチHigh
MOV     PM6,  #11110000B ;P60/SCLA0, P61/SDAA0を出力ポートに設定

CLR1    I1CAIFO        ;INTI1CA0割り込み要求クリア
CLR1    I1CAMK0        ;INTI1CA0割り込み許可

;-----;
; 割り込み許可
;-----;

EI      ;割り込み許可

BR     MMAIN_LOOP      ;メイン・ループへ

;*****;
;*****;
;***** メイン・ループ
;*****;
;*****;

MMAIN_LOOP:
;使用する変数の初期値設定
AND     RIICINFO,#00011111B ;通信モード・フラグ データ通信を行っていない
                          ;レディ・フラグ データ通信不可
                          ;通信方向フラグ 受信

LMAIN010:
BF      FMODE, $LMAIN900  ;データ通信中? No,
BF      FDIR,  $LMAIN500  ;通信方向は送信? No,

;-----;
; 送信動作
;-----;

LMAIN100:
MOVW   HL,   #RRXBUF    ;受信データ保存領域の先頭アドレスを指定

LMAIN200:
MOV     A,   [HL]        ;受信データ読み出し

```

```

ADD A, #010H ;送信データ作成(受信データ+10H)
MOV IICA, A ;データ送信開始

LMAIN300:
HALT ;通信完了待ち(HALTモード移行)
BF FMODE, $LMAIN900 ;データ通信中? No,
BF FDIR, $LMAIN500 ;通信方向変化あり? Yes,
BF FREADY, $LMAIN300 ;1バイト送信完了? No,
CLR1 FREADY ;レディ・フラグ データ通信不可
BT ACKD0, $LMAIN310 ;アクリング検出? Yes,
CLR1 FMODE ;通信モード・フラグ データ通信を行っていない
SET1 WRELO ;ウエイト解除

LMAIN310:
INCW HL ;次の受信データ保存領域へ
MOVW AX, HL ;
CMPW AX, #RRXBUFE ;保存領域を全て参照した?
BC $LMAIN200 ; No,

LMAIN320:
BR LMAIN010

;-----;
; 受信動作
;-----;

LMAIN500:
MOVW HL, #RRXBUF ;受信データ保存領域の先頭アドレスを指定

LMAIN600:
SET1 WRELO ;ウエイト解除

LMAIN700:
HALT ;通信完了待ち(HALTモード移行)
BF FMODE, $LMAIN900 ;データ通信中? No,
BT FDIR, $LMAIN100 ;受信? No,
BF FREADY, $LMAIN700 ;1バイト受信完了? No,
MOV A, IICA ;受信データ読み出し
MOV [HL], A ;受信データ保存
CLR1 FREADY ;レディ・フラグ データ通信不可
SET1 WRELO ;ウエイト解除
INCW HL ;次の受信データ保存領域へ
MOVW AX, HL ;
CMPW AX, #RRXBUFE ;保存領域を全て参照した?
BC $LMAIN600 ; No,

LMAIN900:
;通信待機中

```

```

SET1    WUP           ;ウエイク・アップ機能動作許可
NOP
NOP
STOP   ;STOPモードに移行

BR     LMAIN010

;*****
;
;      INTIICA0割り込み処理( IICA通信完了割り込み使用 )
;

;*****
INTIICA0:
CLR1    WUP           ;ウエイク・アップ機能動作停止
BF      SPDO, $HIICA300 ;ストップ・コンディション検出? No,
;

-----;
;      ストップ・コンディション検出時
;

-----;
AND     RIICINFO,#00011111B ;通信モード・フラグ データ通信を行っていない
;レディ・フラグ データ通信不可
;通信方向フラグ 受信
BR     HIICA900

HIICA300:
BF      STD0, $HIICA700 ;スタート・コンディション検出? No,
;

-----;
;      スタート・コンディション検出時
;

-----;
BF      CO10, $HIICA500 ;アドレス一致? No,
;

;アドレス一致
MOV1    CY, TRCO       ;通信方向フラグ 送信／受信
MOV1    FDIR, CY
SET1    FMODE          ;通信モード・フラグ データ通信を行っている
CLR1    FREADY         ;レディ・フラグ データ通信不可
BR     HIICA900

HIICA500:
;アドレス不一致
AND     RIICINFO,#00011111B ;通信モード・フラグ データ通信を行っていない
;レディ・フラグ データ通信不可
;通信方向フラグ 受信

```

BR HIICA900

```
;-----  
; データ送受信時  
;-----  
HIICA700:  
    SET1    FREADY          ;レディ・フラグ データ通信可能  
HIICA900:  
    RETI  
end
```

main.c (C言語版)

```
/*********************************************
```

NEC Electronics 78K0/KC2-Lシリーズ

```
*****
```

78K0/KC2-Lシリーズ サンプル・プログラム (シリアル・インターフェースIICA)

```
*****
```

スレーブ通信編

```
*****
```

【履歴】

2009.1.-- 新規作成

```
*****
```

【概要】

このサンプル・プログラムは、シリアル・インターフェースIICAの使用例を示しています。
I2Cバスでのスレーブ動作で、16バイトのデータの送受信を行います。

<初期設定の主な内容>

(オプション・バイトでの設定)

- ・低速内蔵発振器の動作をソフトウェアにより停止可能に設定
- ・ウォッチドッグ・タイマの動作禁止
- ・高速内蔵発振クロック周波数を8MHzに設定
- ・LVIデフォルト・スタート機能停止

(リセット解除後の初期化処理での設定)

- ・ROM/RAMサイズの設定
- ・入出力ポートの設定
- ・低電圧検出回路を使用した2.7V VDDの確認
- ・CPUクロックおよび周辺ハードウェア・クロックを高速内蔵発振クロック動作に設定 (8MHz)
- ・低速内蔵発振器の停止
- ・使用しない周辺ハードウェアの動作禁止
- ・シリアル・インターフェースIICAの設定
動作モードをファースト・モード、転送クロックを400kHzに設定
自局アドレスをAOHに設定
P60/SCLA0, P61/SDAA0をI2C用に設定
INTIICAO割り込み許可
- ・割り込み許可

<通信フォーマット>

[受信時] ST + ADR/W + DT*16 + SP
 [送信時] ST + ADR/R + DT*16 + SP

ST : スタート・コンディション
 SP : ストップ・コンディション
 ADR/W : スレーブ・アドレス + W
 ADR/R : スレーブ・アドレス + R
 DT : データ

<アドレスおよびデータ>

自局アドレス : A0H
 受信データ : 16バイト(任意)
 送信データ : 16バイト(受信データに1バイトごとに+10Hしたものを送信)

<入出力ポートの設定>

出力ポート : P60-P61

未使用のポートで出力に設定できるものは全て出力ポートに設定しておく

*****/*=====

/*=====

前処理指令 (#pragma指令)

=====/*
 #pragma SFR /* 特殊機能レジスタ(SFR)名を記述可能にする */
 #pragma DI /* DI命令を記述可能にする */
 #pragma EI /* EI命令を記述可能にする */
 #pragma NOP /* NOP命令を記述可能にする */
 #pragma HALT /* HALT命令を記述可能にする */
 #pragma STOP /* STOP命令を記述可能にする */
 #pragma interrupt INTIICA0 fn_intiica0 RB1 /* 割り込み関数宣言:INTIICA0 */

/*=====

変数と定数の定義

```
=====
static unsigned char ucMode;      /* 通信モード・フラグ */
                                /* 0:データ通信を行っていない状態 */
                                /* 1:データ通信を行っている状態 */
static unsigned char ucReady;    /* レディ・フラグ */
                                /* 0:データ通信不可 */
                                /* 1:データ通信可能 */
static unsigned char ucDirection; /* 通信方向フラグ */
                                /* 0:受信 */
                                /* 1:送信 */

#define CDATANUM 16           /* 受信データ数 */
static unsigned char ucRxBuffer[CDATANUM]; /* 受信データ保存領域( 16バイト ) */
```

```
*****
```

リセット解除後の初期化処理

```
*****
void hdwinit( void )
{
    unsigned char ucCounter; /* カウント用変数 */

    /*-----
割り込み禁止
-----*/
    DI();                  /* 割り込み禁止 */

    /*-----
ROM/RAMサイズの設定
-----*/

    モデルにより設定値が異なるので注意してください。
    使用モデルの設定を有効にしてください。 ( デフォルトではuPD78F0588 )

    /* uPD78F0581,uPD78F0586使用時の設定 */
    /*IMS = 0x42; */        /* ROM/RAMサイズの設定 */

    /* uPD78F0582,uPD78F0587使用時の設定 */
    /*IMS = 0x04; */        /* ROM/RAMサイズの設定 */

    /* uPD78F0583,uPD78F0588使用時の設定 */
    IMS = 0xC8;            /* ROM/RAMサイズの設定 */
```

```

/*
ポート0の設定
-----
P0      = 0b00000000; /* P00-P02の出力ラッチLow */
PM0     = 0b11111000; /* P00-P02を出力ポートに設定 */
                  /* P00-P02:未使用 */

/*
ポート1の設定
-----
ADPC1   = 0b00000111; /* P10-P12をデジタル入出力に設定 */
P1      = 0b00000000; /* P10-P17の出力ラッチLow */
PM1     = 0b00000000; /* P10-P17を出力ポートに設定 */
                  /* P10-P17:未使用 */

/*
ポート2の設定
-----
ADPC0   = 0b11111111; /* P20-P27をデジタル入出力に設定 */
P2      = 0b00000000; /* P20-P27の出力ラッチLow */
PM2     = 0b00000000; /* P20-P27を出力ポートに設定 */
                  /* P20-P27:未使用 */

/*
ポート3の設定
-----
P3      = 0b00000000; /* P30-P33の出力ラッチLow */
PM3     = 0b11110000; /* P30-P33を出力ポートに設定 */
                  /* P30-P33:未使用 */

/*
ポート4の設定
-----
P4      = 0b00000000; /* P40-P42の出力ラッチLow */
PM4     = 0b11111000; /* P40-P42を出力ポートに設定 */
                  /* P40-P42:未使用 */

/*
ポート6の設定
-----
PM6     = 0b11110011; /* P60-P61を入力ポートに設定(I2Cバスへの影響回避) */
                  /* P62-P63を出力ポートに設定 */

```

```

P6      = 0b00000000; /* P60-P63の出力ラッチLow */
          /* P60:SCLAOとして使用する */
          /* P61:SDAA0として使用する */
          /* P62-P63:未使用 */

/*
ポート7の設定
*/
P7      = 0b00000000; /* P70-P75の出力ラッチLow */
PM7     = 0b11000000; /* P70-P75を出力ポートに設定 */
          /* P70-P75:未使用 */

/*
ポート12の設定
*/
P12     = 0b00000000; /* P120の出力ラッチLow */
PM12    = 0b11111110; /* P120を出力ポートに設定 */
          /* P120-P125:未使用 */

/*
低電圧検出
*/
低電圧検出回路を使用し、2.7V VDDを確認します。
/*
/* 低電圧検出回路の設定 */
LVIMK  = 1;           /* INTLVI割り込み禁止 */
LVISEL = 0;           /* 検出電圧をVDDに設定 */
LVIS   = 0b00001001;  /* 低電圧検出レベル(VLVI)を2.84±0.1Vに設定 */
LVIMD  = 0;           /* 低電圧検出時の動作モードを割り込み信号発生に設定 */
LVION  = 1;           /* 低電圧検出動作許可 */

/* 低電圧検出回路の動作安定待ち(10us以上) */
for( ucCounter = 0; ucCounter < 2; ucCounter++ ){
    NOP();
}

/* VLVI VDDになるまでのウエイト */
while(LVIF){
    NOP();
}
LVION  = 0;           /* 低電圧検出動作停止 */
/*

```

クロック周波数の設定

高速内蔵発振クロックで動作が行えるように設定します。

```
-----*/
OSCCTL = 0b00000000; /* クロック動作モード */
/*
| |||+||+---- 必ず0に設定 */
/* | ||| +----- RSWOSC/AMPHXT */
/* | ||| [XT1発振回路の発振モード選択] */
/* | ||| 00: 低消費発振 */
/* | ||| 01: 通常発振 */
/* | ||| 1x: 超低消費発振 */
/* ||+----- EXCLKS/OSCSELS */
/* | | [サブシステム・クロック端子の動作設定] */
/* | | (P123/XT1,P124/XT2/EXCLKS) */
/* | | XTSTARTと合わせて000で入出力ポートに設定 */
/* | +----- EXCLK/OSCSEL */
/* | [高速システム・クロック端子の動作設定] */
/* | (P121/X1,P122/X2/EXCLK) */
/* | 00: 入力ポート */
/* | 01: X1発振モード */
/* | 10: 入力ポート */
/* | 11: 外部クロック入力モード */

PCC = 0b00000000; /* CPUクロック(fCPU)の選択 */
/*
| |||+|+---- CSS/PCC2/PCC1/PCC0 */
/* | ||| [CPUクロック(fCPU)の選択] */
/* | ||| 0000:fXP */
/* | ||| 0001:fXP/2 */
/* | ||| 0010:fXP/2^2 */
/* | ||| 0011:fXP/2^3 */
/* | ||| 0100:fXP/2^4 */
/* | ||| 1000:fSUB/2 */
/* | ||| 1001:fSUB/2 */
/* | ||| 1010:fSUB/2 */
/* | ||| 1011:fSUB/2 */
/* | ||| 1100:fSUB/2 */
/* | ||| (上記以外:設定禁止) */
/* | ||+----- 必ず0に設定 */
/* | |+----- CLS */
/* | | [CPUクロックのステータス] */
/* | +----- XTSTART */
/* | | [サブシステム・クロック端子の動作設定] */
/* | | EXCLKS,OSCSELSと組み合わせて設定 */
```

```

/*
+----- 必ず0に設定 */

RCM = 0b00000010; /* 内蔵発振器の動作モード選択 */
/* |++++|+---- RSTOP */
/* |++| [高速内蔵発振器の発振 / 停止] */
/* |++| 0:高速内蔵発振器の発振 */
/* |++| 1:高速内蔵発振器の停止 */
/* |++|+---- LSRSTOP */
/* |++| [低速内蔵発振器の発振 / 停止] */
/* |++| 0:低速内蔵発振器の発振 */
/* |++| 1:低速内蔵発振器の停止 */
/* |+++++---- 必ず0に設定 */
/* +----- RSTS */
/* [高速内蔵発振器のステータス] */

MOC = 0b10000000; /* 高速システム・クロックの動作モード選択 */
/* |+++++---- 必ず0に設定 */
/* +----- MSTOP */
/* [高速システム・クロックの動作制御] */
/* 0:X1発振回路動作/EXCLK端子からの外部クロック有効 */
/* 1:X1発振回路停止/EXCLK端子からの外部クロック無効 */

MCM = 0b00000000; /* 供給クロック選択 */
/* |||||+|+---- XSEL/MCM0 */
/* ||||| | [メイン・システム、周辺ハードウェアへの供給クロック] */
/* ||||| | 00: メイン・システム・クロック(fXP) */
/* ||||| | = 高速内蔵発振クロック(fIH) */
/* ||||| | 周辺ハードウェア・クロック(fPRS) */
/* ||||| | = 高速内蔵発振クロック(fIH) */
/* ||||| | 01: メイン・システム・クロック(fXP) */
/* ||||| | = 高速内蔵発振クロック(fIH) */
/* ||||| | 周辺ハードウェア・クロック(fPRS) */
/* ||||| | = 高速内蔵発振クロック(fIH) */
/* ||||| | 10: メイン・システム・クロック(fXP) */
/* ||||| | = 高速内蔵発振クロック(fIH) */
/* ||||| | 周辺ハードウェア・クロック(fPRS) */
/* ||||| | = 高速システム・クロック(fIH) */
/* ||||| | 11: メイン・システム・クロック(fXP) */
/* ||||| | = 高速システム・クロック(fIH) */
/* ||||| | 周辺ハードウェア・クロック(fPRS) */
/* ||||| | = 高速システム・クロック(fIH) */
/* |||| +---- MCS */
/* |||| [メイン・システム・クロックのステータス] */

```

```

/*
   ++++++ 必ず0に設定 */

PER0    = 0b00000000; /* リアルタイム・カウンタの制御クロックの制御 */
/*      |++++++ 必ず0に設定 */
/*      +----- RTCEN: */
/*          [リアルタイム・カウンタの制御クロック] */
/*          0: 制御クロック供給停止 */
/*          1: 制御クロック供給 */

/*
----- 使用しない周辺ハードウェアの動作禁止 -----
*/
/* 16ビット・タイマ/イベント・カウンタ00 */
TMC00   = 0b00000000; /* 動作禁止 */

/* 8ビット・タイマ/イベント・カウンタ50, 51 */
TMC50   = 0b00000000; /* タイマ50 動作禁止 */
TMC51   = 0b00000000; /* タイマ51 動作禁止 */

/* 8ビット・タイマH0, H1 */
TMHMD0  = 0b00000000; /* タイマH0 カウント動作停止 */
TMHMD1  = 0b00000000; /* タイマH1 カウント動作停止 */

/* リアルタイム・カウンタ */
RTCC0   = 0b00000000; /* カウンタ動作停止 */

/* クロック出力制御回路 */
CKS     = 0b00000000; /* クロック分周回路動作停止 */

/* A/Dコンバータ */
ADM0    = 0b00000000; /* A/D変換動作停止 */

/* オペアンプ */
AMP0M   = 0b00000000; /* オペアンプ0 動作停止 */
AMP1M   = 0b00000000; /* オペアンプ1 動作停止 */

/* シリアル・インターフェースUART6 */
ASIM6   = 0b00000001; /* 動作禁止 */

/* シリアル・インターフェースCSI10, CSI11 */
CSIM10  = 0b00000000; /* CSI10 動作禁止 */
CSIM11  = 0b00000000; /* CSI11 動作禁止 */

```

```

/* 割り込み機能 */
MK0      = 0xFFFF;          /* 全割り込み禁止 */
MK1      = 0xFFFF;
EGPCTL0 = 0b00000000;    /* 全外部割り込みのエッジ検出禁止 */
EGPCTL1 = 0b00000000;

/* キー割り込み機能 */
KRM     = 0b00000000;    /* 全キー割り込み禁止 */

/*
-----*
シリアル・インターフェースIICAの設定
-----*

・動作モードをファースト・モード、転送クロックを400kHzに設定
・自局アドレスをAOHに設定
-----*/
/* 転送クロックの設定 */
IICWL   = 10;             /* ロウ・レベル幅の設定 */
IICWH   = 8;              /* ハイ・レベル幅の設定 */

SVA0    = 0xA0;            /* 自局アドレスの設定 */

IICAF0 = 0b00000000;    /* IICAフラグ・レジスタ0 */
/*
| | | | | +----- IICRSV                                */
/* | | | | | [通信予約機能禁止ビット]                      */
/* | | | | | 0:通信予約許可                                */
/* | | | | | 1:通信予約禁止                                */
/* | | | | +----- STCEN                                 */
/* | | | | | [初期スタート許可トリガ]                      */
/* | | | | | 0:動作許可(IICE0=1)後、ストップ・コン        */
/* | | | | | ディションの検出により、スタート・          */
/* | | | | | コンディションを生成許可                  */
/* | | | | | 1:動作許可(IICE0=1)後、ストップ・コン        */
/* | | | | | ディションを検出せずに、スタート・          */
/* | | | | | コンディションを生成許可                  */
/* | | ++++++---- 必ず0に設定                                */
/* | +----- IICBSY <Read only>                            */
/* | | [I2Cバス状態フラグ]                                */
/* | | | 0:バス解放状態(STCEN=1時の通信初期状態) */
/* | | | 1:バス通信状態(STCEN=0時の通信初期状態) */
/* | +----- STCF <Read only>                             */
/* | | [STT0クリア・フラグ]                                */
/* | | | 0:スタート・コンディション発行                */
/* | | | 1:スタート・コンディション発行できず,  */

```

```

/*
               STT0フラグ・クリア          */

IICACTL0 = 0b00011100; /* IICAコントロール・レジスタ0 */
/*      | | | | |+----- SPT0          */
/*      | | | | |      [ストップ・コンディション・トリガ]      */
/*      | | | | |      0:ストップ・コンディションを生成しない  */
/*      | | | | |      1:ストップ・コンディションを生成する   */
/*      | | | |+----- STT0          */
/*      | | | |      [スタート・コンディション・トリガ]      */
/*      | | | |      0:スタート・コンディションを生成しない  */
/*      | | | |      1:スタート・コンディションを生成する   */
/*      | | | |+----- ACKE0          */
/*      | | | |      [アクノリッジ制御]      */
/*      | | | |      0:アクノリッジを禁止    */
/*      | | | |      1:アクノリッジを許可    */
/*      | | |+----- WTIM0          */
/*      | | |      [ウェイトおよび割り込み要求発生の制御] */
/*      | | |      0:8クロック目の立ち下がりで割り込み要求発生 */
/*      | | |      1:9クロック目の立ち下がりで割り込み要求発生 */
/*      | |+----- SPIE0          */
/*      | |      [ストップ・コンディション検出による割り込み */
/*      | |      要求発生の許可 / 禁止]      */
/*      | |      0:禁止    */
/*      | |      1:許可    */
/*      | |+----- WRELO          */
/*      | |      [ウェイト解除]      */
/*      | |      0:ウェイトを解除しない  */
/*      | |      1:ウェイトを解除する   */
/*      | +----- LRELO          */
/*      |      [通信退避]      */
/*      |      0:通常動作    */
/*      |      1:現在行っている通信から退避し、待機状態 */
/*      +----- IICE0          */
/*      |      [I2Cの動作許可]      */
/*      |      0:動作停止    */
/*      |      1:動作許可    */

IICACTL1 = 0b00001100; /* IICAコントロール・レジスタ1 */
/*      | | | | |+----- 必ず0に設定          */
/*      | | | |+----- DFC0          */
/*      | | | |      [デジタル・フィルタの動作の制御]      */
/*      | | | |      0:デジタル・フィルタ・オフ    */
/*      | | | |      1:デジタル・フィルタ・オン    */

```

```

/*
   ||||+----- SMCO                           */
/*
   ||| [動作モードの切り替え]                   */
/*
   ||| 0:標準モードで動作                      */
/*
   ||| 1:ファースト・モードで動作              */
/*
   |||+----- DADO                           */
/*
   ||| [SDAO端子のレベル検出(IICE = 1のときのみ有効)] */
/*
   ||| 0:SDAO端子がロウ・レベルであることを検出 */
/*
   ||| 1:SDAO端子がハイ・レベルであることを検出 */
/*
   |||+----- CLDO                           */
/*
   ||| [SCL0端子のレベル検出(IICE = 1のときのみ有効)] */
/*
   ||| 0:SCL0端子がロウ・レベルであることを検出 */
/*
   ||| 1:SCL0端子がハイ・レベルであることを検出 */
/*
   |+----- 必ず0に設定                      */
/*
   +----- WUP                            */
/*
   | [アドレス一致ウエイク・アップの制御]      */
/*
   | 0:STOPモード状態時のアドレス一致ウエイク */
/*
   |   · アップ機能動作停止                  */
/*
   | 1:STOPモード状態時のアドレス一致ウエイク */
/*
   |   · アップ機能動作許可                  */

IICE0 = 1;           /* I2C動作許可 */

/* I2Cバスの出力許可 */
POM6 = 0b00000011; /* P60/SCLAO, P61/SDAA0をN-chオープン */
                    /*   · ドレーン出力モードに設定 */
P6    = 0b00000011; /* P60/SCLAO, P61/SDAA0の出力ラッチHigh */
PM6   = 0b11110000; /* P60/SCLAO, P61/SDAA0を出力ポートに設定 */

IICAIFO = 0;         /* INTIICAO割り込み要求クリア */
IICAMKO = 0;         /* INTIICAO割り込み許可 */

/*-----
割り込み許可
-----*/
EI();               /* 割り込み許可 */

}

/*
*****



メイン・ループ

```

```
*****
void main(void)
{
    unsigned char ucCounter; /* カウント用変数 */

    /* 使用する変数の初期値設定 */
    ucMode = 0;           /* 通信モード・フラグ データ通信を行っていない */
    ucReady = 0;          /* レディ・フラグ データ通信不可 */
    ucDirection = 0;      /* 通信方向フラグ 受信 */

    while (1){
        /* データ通信中 */
        while( ucMode ){
            /*-----*
             * 送信動作
             *-----*/
            if( ucDirection ){
                /* 指定したバイト数のデータを送信する */
                for( ucCounter = 0; ucCounter < CDATANUM; ucCounter++ ){
                    /* 受信データを加工し、送信する */
                    IICA = ( ucRxBuffer[ucCounter] + 0x10 );

                    /* 1バイト送信中 */
                    while( !ucReady ){
                        HALT(); /* 通信完了待ち(HALTモード移行) */

                        /* データ通信を行っていない場合 */
                        /* または、通信方向が変化した場合 */
                        if( (!ucMode) || (!ucDirection) ){
                            ucCounter = CDATANUM; /* 送信動作を中断し、通信待機へ */
                            break;
                        }
                    }
                    ucReady = 0; /* レディ・フラグ データ通信不可 */
                }

                /* アクノリッジ検出なし */
                if( !ACKDO ){
                    ucMode = 0; /* 通信モード・フラグ */
                    /* データ通信を行っていない */
                }
            }
            WREL0 = 1; /* ウエイト解除 */
        }
    }
}
```

```

/*
-----受信動作-----
*/
else{
    /* 指定されたバイト数のデータを受信する */
    for( ucCounter = 0; ucCounter < CDATANUM; ucCounter++ ){
        WRELO = 1; /* ウエイト解除 */

        /* 1バイト受信中 */
        while( !ucReady ){
            HALT(); /* 通信完了待ち(HALTモード移行) */

            /* データ通信を行っていない場合 */
            /* または、通信方向が変化した場合 */
            if( (!ucMode) || (ucDirection) ){
                ucCounter = (CDATANUM + 1); /* 指定バイト数の繰り返しを終了 */
                break; /* 受信動作を中断し、通信待機へ */
            }
        }

        /* 受信データ数が指定されたバイト数を超えていない場合 */
        if( ucCounter < CDATANUM ){
            ucRxBuffer[ucCounter] = IICA; /* 受信データ読み出し */
        }
        ucReady = 0; /* レディ・フラグ データ通信不可 */
    }

    /* 指定されたバイト数の受信が完了した場合 */
    if( ucCounter == CDATANUM ){
        ucMode = 0; /* 通信モード・フラグ データ通信を行っていない */
    }
    WRELO = 1; /* ウエイト解除 */
}
}

/* 通信待機中 */
WUP = 1; /* ウエイク・アップ機能動作許可 */
NOP(); /* ウエイト(3クロック以上) */
NOP();
STOP(); /* STOPモードに移行 */
}
}

```

```
*****
INTIICAO割り込み処理( IICA通信完了割り込み使用 )

*****
__interrupt void fn_intiica0(void)
{
    WUP = 0; /* ウエイク・アップ機能動作停止 */

    /*
     *-----*
     * ストップ・コンディション検出時
     *-----*/
    if( SPDO ){
        ucDirection = 0; /* 通信方向フラグ 受信 */
        ucMode = 0; /* 通信モード・フラグ データ通信を行っていない */
        ucReady = 0; /* レディ・フラグ データ通信不可 */
    }
    else{
        /*
         *-----*
         * スタート・コンディション検出時
         *-----*/
        if( STD0 ){
            /* アドレス一致 */
            if( COIO ){
                ucDirection = TRCO; /* 通信方向フラグ 送信 / 受信 */
                ucMode = 1; /* 通信モード・フラグ データ通信を行っている */
                ucReady = 0; /* レディ・フラグ データ通信不可 */
            }
            /* アドレス不一致 */
            else{
                ucDirection = 0; /* 通信方向フラグ 受信 */
                ucMode = 0; /* 通信モード・フラグ データ通信を行っていない */
                ucReady = 0; /* レディ・フラグ データ通信不可 */
            }
        }
        /*
         *-----*
         * データ通信時
         *-----*/
        else{
            ucReady = 1; /* レディ・フラグ データ通信可能 */
        }
    }
}

}
```

付録B 78K0/KC2-Lの44ピン製品を使用する場合

78K0/KC2-Lのサンプル・プログラムは、すべて48ピン製品用となっています。78K0/KC2-Lのサンプル・プログラムを44ピン製品用に使用する場合、次のように変更してください。

(1) ポートの初期設定

- ・ポート0の設定**

ポート・モード・レジスタ0 (PM0) のビット2への設定値を“0”から“1”に変更してください。

- ・ポート4の設定**

ポート・モード・レジスタ4 (PM4) のビット2への設定値を“0”から“1”に変更してください。

- ・ポート7の設定**

ポート・モード・レジスタ7 (PM7) のビット5, 4への設定値を“00”から“11”に変更してください。

(2) 使用しない周辺ハードウェアの動作禁止

クロック出力選択レジスタ (CKS) の設定を行っている命令文を削除してください。

付録C 改版履歴

版 数	発行年月	改版箇所	改版内容
第1版	May 2009	-	-

【発 行】

NECエレクトロニクス株式会社
〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753
電話（代表）：(044)435-5111

【ホームページ】

NECエレクトロニクスの情報がインターネットでご覧になります。
URL（アドレス） <http://www.necel.co.jp/>

【資料請求先】

NECエレクトロニクスのホームページよりダウンロードいただくか、NECエレクトロニクスの販売特約店へお申し付けください。

————お問い合わせ先————

【営業関係、デバイスの技術関係お問い合わせ先】

半導体ホットライン
(電話：午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:00)

電 話 : (044)435-9494
E-mail : info@necel.com

【マイコン開発ツールの技術関係お問い合わせ先】

開発ツールサポートセンター

E-mail : toolsupport-micom@ml.necel.com