

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

M61113FP

無調整 VIF/SIF

RJJ03F0026-0100Z

Rev.1.00

2003.08.25

概要

M61113FP は、NTSC 専用の PLL インター方式の VIF/SIF を内蔵した半導体集積回路です。

回路構成は、VIF 増幅、映像検波、APC 検波、IF/RF AGC、VCO、AFT、LOCK DET、EQ、AF 増幅、リミッタ、FM 検波回路から構成され、チューナの小型化を実現しています。

特長

- 中間周波数信号処理用 VCO コイル内蔵
- AFT 無調整、フラットな温度特性を実現
- 基準周波数 3.58MHz/4.00MHz 対応
- 映像中間周波数 US (45.75MHz)/ JP(58.75MHz) 対応
- VIF/SIF Mute 機能内蔵 Coil-less VIF/SIF


推奨動作条件

- 電源電圧範囲：4.75 ~ 5.25V
- 推奨電源電圧：5.0V


用途

- TV, VTR

ピン接続図



ブロック図




絶対最大定格

(特に指定の無い場合は Ta=25°C)

| 項目 | 記号 | 定格 | 単位 |
|--------|-------|-----------|----|
| 電源電圧 | Vcc | 6.0 | V |
| 内部消費電力 | Pd | 969 | mW |
| 動作周囲温度 | Topr1 | -20 ~ 75 | °C |
| 保存温度 | Tstg | -40 ~ 150 | °C |

熱低減特性

標準基板実装時



推奨動作条件

(特に指定の無い場合は Ta=25°C)

| 項目 | 端子番号 | 推奨値 | 単位 |
|----------|-------|-------------|-----|
| 電源電圧 | 3, 12 | 5.0 | V |
| 動作電源電圧範囲 | 3, 12 | 4.75 ~ 5.25 | V |
| 入力基準信号 | 11 | 3.579545 | MHz |
| GND | 15 | GND | — |

端子機能説明

| 端子番号 | 名称 | 機能 | 端子電圧 | 内部等価回路 |
|------|---------------|--|------|--------|
| 1 | Video out | Video out 端子です。 右記端子電圧は、ゼロキャリアの電圧です。 | 2.3V | |
| 2 | Video in | 端子 4 の Video det out から出力されたビデオ検波信号を SIF トラップ通過後、この端子に入力します。 なお、この端子へビデオ検波信号の DC も入力しないと IF AGC が動作しません。 右記端子電圧は Video det out のゼロキャリアの電圧です。 | 2.3V | |
| 3 | Vcc | VIF/SIF の電源端子です。 | 5V | |
| 4 | Video det out | Video det out 端子です。SIF トラップ、SIF バンドパスフィルタを接続します。 オープンエミッタのため、外部にドライブ用抵抗が必要です。 右記端子電圧はドライブ抵抗約 240Ω 時のゼロキャリアの電圧です。 | 2.3V | |
| 5 | APC | APC フィルタ端子です。 右記端子電圧は、VIF in 無入力 IF AGC GND 時の電圧です。 | 2.6V | |
| 6 | VCO F/B | VCO F/B(フィードバック)端子です。 内蔵 VCO のフリーラン周波数を一定に保つため、フィードバック制御しています。 VIF/SIF Defeat SW も兼ねており、GND に落とすと Defeat になります | 3.0V | |

(次頁へ続く)

| 端子番号 | 名称 | 機能 | 端子電圧 | 内部等価回路 |
|------|---------------------------|--|------|--------|
| 7 | SIF in (Delay Point) | RF AGC ディレイ端子です。 4.5MHz SIF 信号入力端子(LIM in)を兼ねています。 入力信号の DC 成分で RF AGC のディレイポイントを設定します。 AC 成分はリミッタを經由して FM 検波されます。 | 2.1V | |
| 8 | SIF out (US/JP SW) | SIF 出力端子です。 4.5MHz に変換された FM 信号を出力します。 また、VIF VCO セレクト端子を兼ねています。 GND 間に 1.0kΩ接続：JPN(58.75M) 接続なし：USA(45.75M) 右記端子電圧は出力信号のセンタ電圧値です。 | 2.2V | |
| 9 | Audio out | 音声出力端子です。 外部でディエンファシスが必要です。 右記端子電圧は出力信号のセンタ電圧値です。 | 2.3V | |
| 10 | Audio Level Cont. | AF バイパス端子です。 差動増幅器の一方の入力に接続されており、外付け容量で音声信号を平滑にすることにより利得を得ます。容量と直列に抵抗を接続すると音声出力の振幅を下げることができます。 音声出力端子を使用しない場合は、この端子を GND に接続してください。 | 2.8V | |
| 11 | Ref Signal (3.58/4.00) | 基準周波数入力端子です。 外部信号(正弦波)を入力します。基準信号 4.00MHz を使用時は、この端子を 4.7kΩで GND ヘプルダウンします。 | 3.2V | |
| 12 | Logic Vcc | ロジック部と Ref Amp の電源端子です。 | 5.0V | |

(次頁へ続く)

| 端子番号 | 名称 | 機能 | 端子電圧 | 内部等価回路 |
|------|------------|---|-----------------------|--------|
| 13 | AFT | AFT 出力端子です。 パルス信号を出力するので、外付け容量で平滑します。 | 5V-0V | |
| 14 | RF AGC | RF AGC 出力端子です。 電源駆動型です。 | 5V-0V | |
| 15 | GND | VIF/SIF の GND 端子です。 | GND | |
| 16 | VIF in 1 | SAW フィルタ通過後の IF 信号を入力します。平衡入力です。 | 1.5V | |
| 17 | VIF in 2 | | | |
| 18 | IF AGC 1 | IFAGC フィルタ端子 1 です。 外付けの容量値により AGC のスピードが変わります。 端子を接地すると VIF アンプの利得が最小になります。 | (TV) 4.9V -2.2V | |
| 19 | IF AGC 2 | IFAGC フィルタ端子 2 です。 | (FM) 4.0V -2.0V | |
| 20 | EQ AMP F/B | イコライザフィードバック端子です。 この端子には L-C-R を付けて、ビデオ信号の周波数特性を変えることができます。 | 2.3V | |

(次頁へ続く)

電气的特性

・総合

(指定のない場合は, $T_a=25^{\circ}\text{C}$, $V_{cc}=5.0\text{V}$, 基準信号: $f=3.579545\text{MHz}$, $V_i=100\text{mVpp}$ です。)

| No. | 項目 | 記号 | 測定回路 | 測定ポイント | 入力ポイント | 入力信号 | SW 条件 | 規格値 | | | 単位 | 注 |
|-----|--------------|------|------|---------------|--------|------|-------|------|-----|------|------|---|
| | | | | | | | | 通常=1 | 最小 | 標準 | | |
| 1 | VIF/SIF 電源電流 | lcc1 | 1 | Pin3 | — | — | | 44 | 63 | 82 | mA | |
| 2 | ロジック電源電流 | lcc2 | 1 | Pin12 | — | — | | 3.2 | 4.7 | 6.1 | mA | |
| 3 | ディフイート時電流 | lcc3 | 1 | Pin3 Pin12 | — | — | SW6=2 | 6.3 | 9.0 | 12.0 | mA | |
| 4 | 基準信号振幅 | Fref | 1 | Pin11 | Pin11 | — | | 50 | 100 | 600 | mVpp | |

・VIF 部 1

(指定のない場合は, $T_a=25^{\circ}\text{C}$, $V_{cc}=5.0\text{V}$, 基準信号: $f=3.579545\text{MHz}$, $V_i=100\text{mVpp}$ です。)

| No. | 項目 | 記号 | 測定回路 | 測定ポイント | 入力ポイント | 入力信号 | SW 条件 | 規格値 | | | 単位 | 注 |
|-----|-----------------|--------|------|--------|--------------|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | 通常=1 | 最小 | 標準 | | |
| 5 | ビデオ出力 | Vodet | 1 | TP1 | Pin16, 17 | SG1 | | 0.95 | 1.20 | 1.45 | Vpp | |
| 6 | シンク先端電圧 | Vsync | 1 | TP1 | Pin16, 17 | SG2 | | 1.20 | 1.45 | 1.70 | V | |
| 7 | ビデオ S/N | VoS/N | 1 | TP1 | Pin16, 17 | SG2 | SW10=2 | 48 | 50 | — | dB | 注 1 |
| 8 | ビデオ周波数特性 | BW | 1 | TP1 | Pin16, 17 | SG3 | | 6 | 7 | — | MHz | 注 2 |
| 9 | 入力感度 | VinMIN | 1 | TP1 | Pin16, 17 | SG4 | | — | 45 | 52 | dBuV | 注 3 |
| 10 | 最大許容入力 | VinMAX | 1 | TP1 | Pin16, 17 | SG5 | | 101 | 105 | — | dBuV | 注 4 |
| 11 | AGC 制御範囲 | GR | 1 | — | — | — | | 49 | 60 | — | dB | 注 5 |
| 12 | IF AGC 電圧 | IFAGC | 1 | TP19 | Pin16, 17 | SG6 | | 2.7 | 3.0 | 3.3 | V | |
| 13 | キャプチャレンジ U | CR-U | 1 | TP1 | Pin16, 17 | SG7 | | 0.80 | 1.00 | — | MHz | 注 6 |
| 14 | キャプチャレンジ L | CR-L | 1 | TP1 | Pin16, 17 | SG7 | | 1.38 | 1.75 | — | MHz | 注 7 |
| 15 | インターモジュレーション | IM | 1 | TP1 | Pin16, 17 | SG8 | | 32 | 38 | — | dB | 注 8 |
| 16 | 微分利得 | DG | 1 | TP4 | Pin16, 17 | SG9 | | — | 3 | 5 | % | |
| 17 | 微分位相 | DP | 1 | TP4 | Pin16, 17 | SG9 | | — | 3 | 5 | deg | |
| 18 | RF AGC 最大電圧 | RFagcH | 1 | TP14 | Pin16, 17 | SG10 | SW7=3 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | V | |
| 19 | RF AGC 最小電圧 | RFagcL | 1 | TP14 | Pin16, 17 | SG11 | SW7=3 | 0 | 0.3 | 0.6 | V | |
| 20 | RF AGC ディレイポイント | RFDP | 1 | TP14 | Pin16, 17 | SG12 | SW7=3 | 82 | 85 | 88 | dBuV | 注 9 |

・ VIF 部 2

(指定のない場合は, Ta=25°C, Vcc=5.0V, 基準信号: f=3.579545MHz, Vi=100mVpp です。)

| No. | 項目 | 記号 | 測定回路 | 測定ポイント | 入力ポイント | 入力信号 | SW 条件 | 規格値 | | | 単位 | 注 |
|-----|--------------------|--------|------|--------|-----------|------|-------|------|------|------|--------|------|
| | | | | | | | | 通常=1 | 最小 | 標準 | | |
| 21 | AFT 検波感度 | μ | 1 | TP13 | Pin16, 17 | SG13 | | 10 | 26 | 40 | mV/kHz | 注 10 |
| 22 | AFT 最大電圧 | AFTH | 1 | TP13 | Pin16, 17 | SG14 | | 4.3 | 4.7 | 5 | V | 注 10 |
| 23 | AFT 最小電圧 | AFTL | 1 | TP13 | Pin16, 17 | SG15 | | 0 | 0.3 | 0.7 | V | 注 10 |
| 24 | AFT ミュート電圧 | AFTM | 1 | TP13 | Pin16, 17 | SG16 | | 2.4 | 2.5 | 2.6 | V | |
| 25 | AFT センタ電圧 (US モード) | VaftUS | 1 | TP13 | Pin16, 17 | SG2 | | 2.40 | 2.65 | 2.90 | V | |
| 26 | AFT センタ電圧 (JP モード) | VaftJP | 1 | TP13 | Pin16, 17 | SG17 | SW8=2 | 2.60 | 2.87 | 3.15 | V | |

・ SIF 部

(指定のない場合は, Ta=25°C, Vcc=5.0V, 基準信号: f=3.579545MHz, Vi=100mVpp です。)


| No. | 項目 | 記号 | 測定回路 | 測定ポイント | 入力ポイント | 入力信号 | SW 条件 | 規格値 | | | 単位 | 注 |
|-----|------------|--------|------|--------|--------|--------------|-----------------|------|-----|------|-------|------|
| | | | | | | | | 通常=1 | 最小 | 標準 | | |
| 27 | オーディオ出力 | VoAF | 1 | TP9 | Pin7 | SG18 | SW7=2 | 400 | 700 | 1000 | mVrms | |
| 28 | オーディオ出力歪 | THDAF | 1 | TP9 | Pin7 | SG18 | SW7=2 | — | 0.4 | 0.9 | % | |
| 29 | オーディオ S/N | AF S/N | 1 | TP9 | Pin7 | SG19 | SW7=2 SW19=2 | 50 | 55 | — | dB | 注 11 |
| 30 | 入力リミティング感度 | LIM | 1 | TP9 | Pin7 | SG20 SG21 | SW7=2 SW19=2 | — | 50 | 55 | dBuV | 注 12 |
| 31 | SIF 出力振幅 | SIFG | 1 | TP8 | Pin7 | SG19 | SW7=2 | 90 | 96 | 102 | dBuV | |

VCO 部

(指定のない場合は, Ta=25°C, Vcc=5.0V, 基準信号: f=3.579545MHz, Vi=100mVpp です。)

| No. | 項目 | 記号 | 測定回路 | 測定ポイント | 入力ポイント | 入力信号 | SW 条件 | 規格値 | | | 単位 | 注 |
|-----|-------------------------|--------|------|--------|--------|------|-----------------------|------|----|------|-----|------|
| | | | | | | | | 通常=1 | 最小 | 標準 | | |
| 32 | VIF VCO フリーラン (US Mode) | FvcfUS | 1 | TP13 | — | — | SW10=2 SW13,19=2 | -500 | 0 | +500 | kHz | 注 13 |
| 33 | VIF VCO フリーラン (JP Mode) | FvcfJP | 1 | TP13 | — | — | SW8,10=2 SW13,19=2 | -500 | 0 | +500 | kHz | 注 13 |

測定回路図



*測定回路図はルネサス設計評価用治具とします。

入力信号

| SG | 50 Ω 終端 | | | |
|----|--|--|---------------------------|---------------|
| 1 | f0 = 45.75 MHz | Vi = 90 dBuV | fm = 20 kHz | AM = 77.8% |
| 2 | f0 = 45.75 MHz | Vi = 90 dBuV | CW | |
| 3 | f1 = 45.75 MHz f2 = 周波数可変 | Vi = 90 dBuV Vi = 70 dBuV | CW CW | 混合信号 |
| 4 | f0 = 45.75 MHz | 振幅可変 | fm = 20 kHz | AM = 77.8% |
| 5 | f0 = 45.75 MHz | 振幅可変 | fm = 20 kHz | AM = 16.0% |
| 6 | f0 = 45.75 MHz | Vi = 80 dBuV | CW | |
| 7 | f0 = 周波数可変 | Vi = 90 dBuV | fm = 20 kHz | AM = 77.8% |
| 8 | f1 = 45.75 MHz f2 = 42.17 MHz f3 = 41.25 MHz | Vi = 90 dBuV Vi = 80 dBuV Vi = 80 dBuV | CW CW CW | 混合信号 |
| 9 | f0 = 45.75 MHz TV 変調標準 10 段階波変調 | シンクチップレベル = 90 dBuV | | ビデオ変調 = 87.5% |
| 10 | f0 = 45.75 MHz | Vi = 70 dBuV | CW | |
| 11 | f0 = 45.75 MHz | Vi = 100 dBuV | CW | |
| 12 | f0 = 45.75 MHz | Vi = 振幅可変 | CW | |
| 13 | f0 = 周波数可変 | Vi = 90 dBuV | CW | |
| 14 | f0 = 45.75-0.5 MHz | Vi = 90 dBuV | CW | |
| 15 | f0 = 45.75+0.5 MHz | Vi = 90 dBuV | CW | |
| 16 | f0 = 45.75+/-0.5 MHz | Vi = 90 dBuV | CW | |
| 17 | f0 = 58.75 MHz | Vi = 90 dBuV | CW | |
| 18 | f0 = 4.5 MHz | Vi = 90 dBuV | fm = 1 kHz +/- 25 kHz dev | |
| 19 | f0 = 4.5 MHz | Vi = 90 dBuV | CW | |
| 20 | f0 = 4.5 MHz | Vi = 振幅可変 | fm = 1 kHz +/- 25 kHz dev | |
| 21 | f0 = 4.5 MHz | Vi = 振幅可変 | CW | |

モード設定

(推奨条件は $T_a = 25^\circ\text{C}$, $V_{cc} = 5.0\text{ V}$ 時のものです。)

| IF Defeat select | 7 pin 設定 | 推奨条件 |
|------------------|-----------|------|
| Un defeat | DC Open | — |
| Defeat | 0 ~ 0.5 V | GND |

| US/JP select | 8 pin 設定 | 推奨条件 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|
| US | none | 抵抗なし |
| JP | Pull down (1.0 k Ω \pm 10%) | 1.0 k Ω を GND へ接続 |

| Ref signal select | 11 pin 設定 | 推奨条件 |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 3.58 M | none | 抵抗なし |
| 4.00 M | Pull down (4.7 k Ω \pm 10%) | 4.7 k Ω を GND へ接続 |

| SIF defeat select | 10 pin 設定 | 推奨条件 |
|-------------------|--------------|------|
| Un defeat | DC Open | — |
| Defeat | 0 ~ 0.3 V 以下 | GND |

EOL Product

| |
|------|
| 注意事項 |
|------|


注 1. ビデオ S/N : VoS/N

- VIF IN (Pin 16, 17) に SG2 を入力し、ビデオ検波出力 (TP1) に 5 MHz (-3 dB) LPF を通してノイズ r.m.s. で測定します。

$$S/N = 20 \log \left[\frac{0.7 \times V_{odet} (V_{pp})}{NOISE (rms)} \right] \quad (dB)$$

注 2. ビデオ周波数特性 : BW

- VIF IN (Pin 16, 17) に SG3 {f2 = 44.75 MHz} を入力した時ビデオ検波出力 (TP4) の 1MHz 成分を測定します。この時の TP19 の電圧を測定し、その電圧を TP19 に印可して固定します。
- f2 の周波数を下げて (f1-f2) 成分のレベルが 1MHz 成分のレベルの -3 dB になる時の (f1-f2) の値を測定します。



注 3. 入力感度 : VIN MIN

- VIF IN (Pin 16, 17) に SG4 (Vi = 90 dBuV) を入力して、次第に Vi を小さくし、ビデオ出力 (TP1) の 20 kHz 成分が Vodet の -3 dB になる時の入力レベルを測定します。

注 4. 最大許容入力 : VIN MAX

- VIF IN (Pin 16, 17) に SG5 (Vi = 90 dBμV) を入力して、ビデオ出力 (TP1) の 20 kHz 成分のレベルを測定します。
- SG5 の Vi を次第に大きくして、出力が -3 dB になる時の入力レベルを測定します。

注 5. AGC 制御範囲 : GR

$$GR = V_{inMAX} - V_{inMIN} \quad (dB)$$

注 6. キャプチャーレンジ : CR-U

- VIF IN (Pin 16, 17) に SG7 を入力し、周波数を VCO とのロックが外れるまで高くします。
- SG7 の周波数を下げていき、VCO がロックする時の周波数 fU を測定します。
CR - U = fU - 45.75 (MHz)

注 7. キャプチャーレンジ : CR-L


- VIF IN (Pin 16, 17) に SG7 を入力し、周波数を VCO とのロックが外れるまで低くします。
- SG7 の周波数を上げていき、VCO がロックする時の周波数 fL を測定します。
CR - L = 45.75 - fL (MHz)

注 8. インターモジュレーション : IM

- VIF IN (Pin 16, 17) に SG8 を入力し、ビデオ出力 (TP1) をオシロスコープで観測します。
- 出力波形の最小 DC レベルがビデオ出力 (TP1) のシンク先端電圧 (Vsync) になるように AGC フィルタ電圧 (TP19) を調整します。
- この時、TP1 を観測し 920kHz 成分と 3.58MHz 成分の差をインターモジュレーションとします。


注 9. RF AGC ディレイポイント(TV モード) : RFDP

- VIF IN (Pin 16, 17) に SG12 を入力して, RF AGC 出力(TP14) が $1/2V_{CC}$ になる時の SG12 のレベルを測定します。
- この時, Pin 7 は DC 的にオープン状態で測定します。

注 10. AFT 検波感度 : μ , AFT 最大電圧 : AFTH, AFT 最小電圧 : AFTL

- VIF IN (Pin 16, 17) に SG13 を入力して, AFT 出力(TP13) の電圧が 3V になるよう SG13 の周波数を設定し, この周波数を $f(3)$ とします。
- AFT 出力(TP13) の電圧が 2V になるよう SG13 の周波数を設定し, この周波数を $f(2)$ とします。
- VIF IN (Pin 16, 17) に SG14, SG15 を入力した時の AFT 出力(TP13) 電圧をそれぞれ, AFT 最大電圧を AFTH, AFT 最小電圧を AFTL とします。

$$\mu = \frac{1000}{f(2) - f(3)} \frac{(mV)}{(KHz)} \quad (mV/kHz)$$




注 11. オーディオ S/N : AF S/N

- SIF IN (Pin 7) に SG19 を入力して, オーディオ出力(TP9) の出力ノイズを FLAT, r.m.s. で測定し, V_{n1} とします。

$$AF\ S/N = 20\log \left(\frac{V_{oAF1} (mV_{rms})}{V_{n1} (mV_{rms})} \right) \quad (dB)$$

注 12. 入力リミッティング感度 : LIM

- SIF IN(Pin 7) に SG20 を入力して、オーディオ出力(TP9) の 1 kHz 成分のレベルを FLAT, r.m.s. で測定します。
- SIF IN(Pin 7) に SG21 を入力して、オーディオ出力(TP9) のノイズレベルを FLAT, r.m.s. で測定します。
- SG20, 21 の各振幅において、オーディオ出力(TP9) の 1 kHz 成分のレベルとノイズ成分のレベル差が 30 dB になった時の LIM IN(Pin 7) への入力レベルを入力リミッティング感度 : LIM とします。



注 13. VIF VCO フリーラン周波数 : FvcofUS・FvcofJP

- Ref IN (Pin 14) に 3.579545 MHz を入力し、各 SW 条件を下表のようにします。

| SW No. | US モード | | JP モード | | |
|--------|--------|---------|--------|---------|------------|
| | 設定 | 状態 | 設定 | 状態 | |
| 20 | 3 | 2.5V 印可 | 3 | 2.5V 印可 | *US/JP 切替え |
| 8 | 1 | 1kΩなし | 2 | 1kΩあり | |
| 10 | 2 | GND | 2 | GND | |
| 11 | 1 | 4.7kΩなし | 1 | 4.7kΩなし | |
| 13 | 2 | コンデンサなし | 2 | コンデンサなし | |
| 19 | 2 | GND | 2 | GND | |


- この時、Pin 8 のドライブ抵抗(1kΩ) なし(= US モード)、抵抗あり(= JP モード) を切替え、AFT out (TP13) に現われる信号の周波数をそれぞれ測定します。
- 測定した周波数を US モード = FaftUS, JP モード = FaftJP とし、下式より VIF VCO フリーラン周波数を算出します。
 - US モード : $FvcofUS = 52.915 \text{ (MHz)} - 2 \times FaftUS \text{ (MHz)} - 45.75 \text{ (MHz)}$ [MHz]
 - JP モード : $FvcofJP = 65.925 \text{ (MHz)} - 2 \times FaftJP \text{ (MHz)} - 58.75 \text{ (MHz)}$ [MHz]

外形寸法图

Plastic 20pin 255mil SSOP



20P2F-A (MMP)

| | | | |
|--|-----------------|----------------|---------------------------|
| EIAJ Package Code SSOP20-P-255-0.65 | JEDEC Code — | Weight(g) — | Lead Material Cu Alloy |
|--|-----------------|----------------|---------------------------|





Recommended Mount Pad


| Symbol | Dimension in Millimeters | | |
|----------|--------------------------|-------|-------|
| | Min | Norm | Max |
| A | — | — | 1.45 |
| A1 | 0 | 0.1 | 0.2 |
| A2 | — | 1.15 | — |
| b | 0.17 | 0.22 | 0.32 |
| c | 0.13 | 0.15 | 0.2 |
| D | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| E | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
| e | — | 0.65 | — |
| HE | 6.2 | 6.4 | 6.6 |
| L | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| L1 | — | 1.0 | — |
| Z | — | 0.325 | — |
| Z1 | — | — | 0.475 |
| x | — | — | 0.13 |
| y | — | — | 0.1 |
| θ | 0° | — | 10° |
| b2 | — | 0.35 | — |
| e1 | — | 5.8 | — |
| l2 | 1.0 | — | — |



Detail F



Detail F



安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
- 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご相談ください。
- 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
- 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。



営業お問合せ窓口
株式会社ルネサス販売

<http://www.renesas.com>

| | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------------|----------------|
| 本 | 社 | 〒100-0004 | 千代田区大手町2-6-2 (日本ビル) | (03) 5201-5350 |
| 京 | 支 | 〒212-0058 | 川崎市幸区鹿島田890-12 (新川崎三井ビル) | (044) 549-1662 |
| 西 | 支 | 〒190-0023 | 立川市柴崎町2-2-23 (第二高島ビル2F) | (042) 524-8701 |
| 札 | 支 | 〒060-0002 | 札幌市中央区北二条西4-1 (札幌三井ビル5F) | (011) 210-8717 |
| 東 | 支 | 〒980-0013 | 仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア13F) | (022) 221-1351 |
| い | 支 | 〒970-8026 | いわき市平小太郎町4-9 (損保ジャパンいわき第二ビル3F) | (0246) 22-3222 |
| 茨 | 支 | 〒312-0034 | ひたちなか市堀口832-2 (日立システムプラザ勝田1F) | (029) 271-9411 |
| 新 | 支 | 〒950-0087 | 新潟市東大通1-4-2 (新潟三井物産ビル3F) | (025) 241-4361 |
| 松 | 支 | 〒390-0815 | 松本市深志1-2-11 (昭和ビル7F) | (0263) 33-6622 |
| 中 | 支 | 〒460-0008 | 名古屋市中区栄3-13-20 (栄センタービル4F) | (052) 261-3000 |
| 浜 | 支 | 〒430-7710 | 浜松市板屋町111-2 (浜松アクタワ-10F) | (053) 451-2131 |
| 西 | 支 | 〒541-0044 | 大阪市中央区伏見町4-1-1 (大阪明治生命館ランドアクシスタワー10F) | (06) 6233-9500 |
| 北 | 支 | 〒920-0031 | 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル8F) | (076) 233-5980 |
| 中 | 支 | 〒730-0036 | 広島市中区袋町5-25 (広島袋町ビルディング8F) | (082) 244-2570 |
| 松 | 支 | 〒790-0003 | 松山市三番町4-4-6 (GEエジソンビル松山2号館3F) | (089) 933-9595 |
| 鳥 | 支 | 〒680-0822 | 鳥取市今町2-251 (日本生命鳥取駅前ビル) | (0857) 21-1915 |
| 九 | 支 | 〒812-0011 | 福岡市博多区博多駅前2-17-1 (ヒロカネビル本館5F) | (092) 481-7695 |
| 鹿 | 支 | 〒890-0053 | 鹿児島市中央町12-2 (明治生命西鹿児島ビル2F) | (099) 284-1748 |

技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口：カスタマサポートセンタ E-Mail: csc@renesas.com